

φ75 汎用形圧力計（シルバーM）

形番構成

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

G	S	5		—			1	—			0	0			×	×	×	×	J	
					①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

汎用形圧力計（シルバーM）
（φ75）

形番		選択仕様	付加仕様(オプション)
モデル	1 立形 6 埋込形 外ツバ偏心株		
① 形状	1 A 枠 2 B 枠	立形 埋込形	
② 接続ねじ	2 G1/4B 3 G3/8B 8 R3/8 その他指定 *1		
③ 接液部材質	1 ブルドン管：C6872（レンジ4MPa以上はSUS316） 接続部：C3604（D枠はCAC203）		
④ 圧力レンジ (MPa)	1	-0.1~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5 連成計	
	2	-0.1~0（真空計）、0~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5	
	3	0~4、6	
	4	0~10、16	
	5	0~25	
	6	0~40	
⑤ 性能	0 一般 C V：耐振用 9 その他 *2		
⑥ 指針	0 標準		
⑦ ガラス	0 標準 無機ガラス（レンジ10MPa未満） アクリルガラス（レンジ10MPa以上）		
⑧ 処理	0 ナシ 1 禁油処理 2 禁水処理 3 禁油・禁水処理		
⑨ その他付加仕様	0 ナシ 1 アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注」、スロットル指定		
⑭ 区分	J JIS指定		
⑮ ドキュメント	0 ナシ 1 アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表（1個1部）、 検査・トレサビリティ証明書		

レンジコードを選定の上、
圧力レンジ及び単位を別途
ご指定ください。

※1 管用ねじ以外はJISマークは付きません。

※2 他の性能をご希望の際はお問い合わせください。

「製作範囲」
「注」目盛指定：赤線、サークル塗り、客マーク

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。