

鋼ピンゲージセット／単品 AA シリーズ
STEEL PIN GAUGES SET

JCSS校正対応



製品情報

1本からお届け致します。従来品よりさらに高精度化を実現し、価格は据置。
JCSS 校正も可能です(φ 0.10～30.00mm)。

全製品サブゼロ処理済

φ 0.500 ～ 10.000mm
0.001mmとびで
在庫ございます

精度・仕様

呼び寸法 (mm)	寸法区分 (mm)	長さ (mm)	径精度 (μm)	真円度 (μm)	直径不同 (μm)	硬度 (HV)	
0.05	0.01とび	5	±0.5	0.5	1.0	720以上	
0.06 … 0.09		10					
0.10 … 0.19		40					
0.200 … 0.999	0.001とび	50	±0.8	0.8	1.6		
1.000 … 2.699							3
2.700 … 10.000							6
10.01 … 20.00	0.01とび	-	±1.5	0.8	1.6	650以上	
20.01 … 30.00			±2	1.6	3.2		
30.01 … 41.00			±3	3	6		

※ 端面から5mmは精度保証外となります。 ※ 30.01～41.00は受注生産品です。

【参考値】糸面取り

φ 1mm…0.03mm 程度 φ 3mm…0.1mm 程度 φ 5mm…0.2mm 程度
φ 7mm…0.25mm 程度 φ 10mm…0.3mm 程度

特長 ● もっともポピュラーなタイプです。

- 特殊品も製作致します。
- 単品も販売しております。(プラスチックケース付)
- AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付、AA-0EからAA-6Fまでのセットはピンバイス付です。
- 1.000mm以上はピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
- 単品ピンゲージスタンド付。よく使うサイズをスタンドにセットしておくことで、探す手間をばさみます。
- 合格証付

AA シリーズ (0.010mm とび)

商品コード	セット番号	ゲージサイズ (呼び径: mm)	組本数	付属 ピンバイス	質量 (ケース込み)	標準 小売価格
ブロックゲージ	201000	AA-00 0.06 · 0.07 · 0.08 …… 0.290	24		0.90kg	32,500
	201001	AA-0A 0.200 · 0.210 · 0.220 …… 0.500	31	APV-0A	0.95kg	39,000
	201002	AA-0B 0.500 · 0.510 · 0.520 …… 1.000	51	APV-0B	1.02kg	
ピンゲージ	201011	AA-1A 1.000 · 1.010 · 1.020 …… 1.500	51	APV-1A	1.03kg	30,000
	201012	AA-1B 1.500 · 1.510 · 1.520 …… 2.000	51	APV-1B	1.06kg	
	201021	AA-2A 2.000 · 2.010 · 2.020 …… 2.500	51	APV-2A	1.09kg	30,000
	201022	AA-2B 2.500 · 2.510 · 2.520 …… 3.000	51	APV-2B	1.13kg	
ピンバイス	201031	AA-3A 3.000 · 3.010 · 3.020 …… 3.500	51	APV-3A	1.18kg	30,000
	201032	AA-3B 3.500 · 3.510 · 3.520 …… 4.000	51	APV-3B	1.23kg	
ピンゲージ アクセサリ	201041	AA-4A 4.000 · 4.010 · 4.020 …… 4.500	51	APV-4A	1.29kg	30,000
	201042	AA-4B 4.500 · 4.510 · 4.520 …… 5.000	51	APV-4B	1.37kg	
リング ゲージ	201051	AA-5A 5.000 · 5.010 · 5.020 …… 5.500	51	APV-5A	1.44kg	30,000
	201052	AA-5B 5.500 · 5.510 · 5.520 …… 6.000	51	APV-5B	1.53kg	
栓ゲージ	201061	AA-6A 6.000 · 6.010 · 6.020 …… 6.500	51	APV-6A	1.63kg	39,000
	201062	AA-6B 6.500 · 6.510 · 6.520 …… 7.000	51	APV-6B	1.73kg	
	201071	AA-7A 7.000 · 7.010 · 7.020 …… 7.500	51	APV-7A	2.33kg	46,000
	201072	AA-7B 7.500 · 7.510 · 7.520 …… 8.000	51	APV-7B	2.45kg	
限界 ゲージ	201081	AA-8A 8.000 · 8.010 · 8.020 …… 8.500	51	APV-8A	2.58kg	47,000
	201082	AA-8B 8.500 · 8.510 · 8.520 …… 9.000	51	APV-8B	2.71kg	
シクネス ゲージ	201091	AA-9A 9.000 · 9.010 · 9.020 …… 9.500	51	APV-9A	2.85kg	47,000
	201092	AA-9B 9.500 · 9.510 · 9.520 …… 10.000	51	APV-9B	3.00kg	
テーパー ゲージ	201101	AA-10A 10.000 · 10.01 · 10.02 …… 10.50	51		3.12kg	60,000
	201102	AA-10B 10.50 · 10.51 · 10.52 …… 11.00	51		3.29kg	
	201111	AA-11A 11.00 · 11.01 · 11.02 …… 11.50	51		3.46kg	60,000
	201112	AA-11B 11.50 · 11.51 · 11.52 …… 12.00	51		3.64kg	
溶接 ゲージ	201121	AA-12A 12.00 · 12.01 · 12.02 …… 12.50	51		3.83kg	60,000
	201122	AA-12B 12.50 · 12.51 · 12.52 …… 13.00	51		4.03kg	
その他 ゲージ	201131	AA-13A 13.00 · 13.01 · 13.02 …… 13.50	51		4.24kg	75,000
	201132	AA-13B 13.50 · 13.51 · 13.52 …… 14.00	51		4.45kg	
	201141	AA-14A 14.00 · 14.01 · 14.02 …… 14.50	51		4.67kg	75,000
	201142	AA-14B 14.50 · 14.51 · 14.52 …… 15.00	51		4.90kg	
	201151	AA-15A 15.00 · 15.01 · 15.02 …… 15.50	51		5.14kg	75,000
	201152	AA-15B 15.50 · 15.51 · 15.52 …… 16.00	51		5.38kg	
	201161	AA-16A 16.00 · 16.01 · 16.02 …… 16.50	51		5.79kg	75,000
	201162	AA-16B 16.50 · 16.51 · 16.52 …… 17.00	51		6.05kg	
	201171	AA-17A 17.00 · 17.01 · 17.02 …… 17.50	51		6.32kg	90,000
	201172	AA-17B 17.50 · 17.51 · 17.52 …… 18.00	51		6.60kg	
	201181	AA-18A 18.00 · 18.01 · 18.02 …… 18.50	51		6.88kg	90,000
	201182	AA-18B 18.50 · 18.51 · 18.52 …… 19.00	51		7.18kg	
	201191	AA-19A 19.00 · 19.01 · 19.02 …… 19.50	51		7.48kg	90,000
	201192	AA-19B 19.50 · 19.51 · 19.52 …… 20.00	51		7.78kg	

AA シリーズ (0.005mm とび)

商品コード	セット番号	ゲージサイズ (呼び径: mm)	組本数	付属 ピンバイス	質量 (ケース込み)	標準 小売価格
202005	AA-0E	0.500 · 0.505 · 0.510 …… 0.750	51	PV-0B	1.12kg	44,500
202006	AA-0F	0.750 · 0.755 · 0.760 …… 1.000	51	PV-0B	1.12kg	
202103	AA-1C	1.000 · 1.005 · 1.010 …… 1.250	51	PV-1A	1.13kg	36,000
202104	AA-1D	1.250 · 1.255 · 1.260 …… 1.500	51	PV-1A	1.14kg	
202105	AA-1E	1.500 · 1.505 · 1.510 …… 1.750	51	PV-1B	1.15kg	36,000
202106	AA-1F	1.750 · 1.755 · 1.760 …… 2.000	51	PV-1B	1.17kg	
202203	AA-2C	2.000 · 2.005 · 2.010 …… 2.250	51	PV-2A	1.18kg	36,000
202204	AA-2D	2.250 · 2.255 · 2.260 …… 2.500	51	PV-2A	1.20kg	
202205	AA-2E	2.500 · 2.505 · 2.510 …… 2.750	51	PV-2B	1.22kg	36,000
202206	AA-2F	2.750 · 2.755 · 2.760 …… 3.000	51	PV-2B	1.24kg	
202303	AA-3C	3.000 · 3.005 · 3.010 …… 3.250	51	PV-3A	1.27kg	36,000
202304	AA-3D	3.250 · 3.255 · 3.260 …… 3.500	51	PV-3A	1.30kg	
202305	AA-3E	3.500 · 3.505 · 3.510 …… 3.750	51	PV-3B	1.33kg	36,000
202306	AA-3F	3.750 · 3.755 · 3.760 …… 4.000	51	PV-3B	1.36kg	
202403	AA-4C	4.000 · 4.005 · 4.010 …… 4.250	51	PV-4A	1.39kg	36,000
202404	AA-4D	4.250 · 4.255 · 4.260 …… 4.500	51	PV-4A	1.42kg	
202405	AA-4E	4.500 · 4.505 · 4.510 …… 4.750	51	PV-4B	1.46kg	36,000
202406	AA-4F	4.750 · 4.755 · 4.760 …… 5.000	51	PV-4B	1.50kg	
202503	AA-5C	5.000 · 5.005 · 5.010 …… 5.250	51	PV-5A	1.54kg	36,000
202504	AA-5D	5.250 · 5.255 · 5.260 …… 5.500	51	PV-5A	1.58kg	
202505	AA-5E	5.500 · 5.505 · 5.510 …… 5.750	51	PV-5B	1.62kg	36,000
202506	AA-5F	5.750 · 5.755 · 5.760 …… 6.000	51	PV-5B	1.67kg	
202603	AA-6C	6.000 · 6.005 · 6.010 …… 6.250	51	PV-6A	1.71kg	49,300
202604	AA-6D	6.250 · 6.255 · 6.260 …… 6.500	51	PV-6A	1.76kg	
202605	AA-6E	6.500 · 6.505 · 6.510 …… 6.750	51	PV-6B	1.81kg	49,300
202606	AA-6F	6.750 · 6.755 · 6.760 …… 7.000	51	PV-6B	1.87kg	
202703	AA-7C	7.000 · 7.005 · 7.010 …… 7.250	51		2.26kg	59,400
202704	AA-7D	7.250 · 7.255 · 7.260 …… 7.500	51		2.32kg	
202705	AA-7E	7.500 · 7.505 · 7.510 …… 7.750	51		2.38kg	59,400
202706	AA-7F	7.750 · 7.755 · 7.760 …… 8.000	51		2.44kg	
202803	AA-8C	8.000 · 8.005 · 8.010 …… 8.250	51		2.50kg	61,000
202804	AA-8D	8.250 · 8.255 · 8.260 …… 8.500	51		2.57kg	
202805	AA-8E	8.500 · 8.505 · 8.510 …… 8.750	51		2.64kg	61,000
202806	AA-8F	8.750 · 8.755 · 8.760 …… 9.000	51		2.71kg	
202903	AA-9C	9.000 · 9.005 · 9.010 …… 9.250	51		2.78kg	61,000
202904	AA-9D	9.250 · 9.255 · 9.260 …… 9.500	51		2.85kg	
202905	AA-9E	9.500 · 9.505 · 9.510 …… 9.750	51		2.93kg	61,000
202906	AA-9F	9.750 · 9.755 · 9.760 …… 10.000	51		3.00kg	

製作可能サイズ: 0.05 ～ 41.00mm (価格・納期はお問い合わせください)