

鋼ピンゲージセット / 単品 SA シリーズ

STEEL PIN GAUGES SET


JCSS校正対応



製品情報

手入れ・保管 ▶


ピンゲージアクセサリ



P76
~79

ピンゲージの保研、限界ゲージとして ▶


ピンバイス



P80
~81

錆の発生を防止 ▶

ゼラストフィルム鉄用



P396

より高い精度を追求したシリーズです。JCSS 校正も可能です。
全製品サブゼロ処理済



- 特長 ●クオリティを極めた高精度品です。
- 合格証付
 - 単品も販売しております。(プラスチックケース付)

精度・仕様

呼び寸法 (mm)	寸法区分 (mm)	長さ (mm)	径精度 (μm)	真円度 (μm)	直径不同 (μm)	硬度 (HV)
0.100... 0.999	0.001とび	40	±0.3	0.3	0.6	720以上
1.000... 2.699		50				
2.700... 7.010			±0.5	0.5	1.0	650以上
7.011... 10.000						

※端面から 5mm は精度保証外となります。

(0.001mmとび)

商品コード	セット番号	ゲージサイズ (呼び径: mm)	組本数	質量 (ケース込み)	標準小売価格
201203	SA-03	0.297 0.310	14	870g	90,000
201204	SA-04	0.397 0.410	14	870g	82,000
201205	SA-05	0.497 0.510	14	870g	71,000
201206	SA-06	0.597 0.610	14	870g	68,000
201207	SA-07	0.697 0.710	14	870g	68,000
201208	SA-08	0.797 0.810	14	870g	68,000
201209	SA-09	0.897 0.910	14	870g	68,000
201210	SA-10	0.997 1.010	14	870g	62,000
201211	SA-11	1.097 1.110	14	870g	61,000
201212	SA-12	1.197 1.210	14	870g	61,000
201213	SA-13	1.297 1.310	14	870g	61,000
201214	SA-14	1.397 1.410	14	880g	61,000
201215	SA-15	1.497 1.510	14	880g	61,000
201216	SA-16	1.597 1.610	14	880g	61,000
201217	SA-17	1.697 1.710	14	880g	61,000
201218	SA-18	1.797 1.810	14	880g	61,000
201219	SA-19	1.897 1.910	14	880g	61,000
201220	SA-20	1.997 2.010	14	880g	61,000
201221	SA-21	2.097 2.110	14	890g	61,000
201222	SA-22	2.197 2.210	14	890g	61,000
201223	SA-23	2.297 2.310	14	890g	61,000
201224	SA-24	2.397 2.410	14	890g	61,000
201225	SA-25	2.497 2.510	14	890g	61,000
201226	SA-26	2.597 2.610	14	900g	61,000
201227	SA-27	2.697 2.710	14	900g	61,000
201228	SA-28	2.797 2.810	14	900g	61,000
201229	SA-29	2.897 2.910	14	900g	61,000
201230	SA-30	2.997 3.010	14	910g	61,000
201231	SA-31	3.097 3.110	14	910g	61,000
201232	SA-32	3.197 3.210	14	910g	61,000
201233	SA-33	3.297 3.310	14	910g	61,000
201234	SA-34	3.397 3.410	14	920g	61,000
201235	SA-35	3.497 3.510	14	920g	61,000
201236	SA-36	3.597 3.610	14	920g	61,000

商品コード	セット番号	ゲージサイズ (呼び径: mm)	組本数	質量 (ケース込み)	標準小売価格
201237	SA-37	3.697 3.710	14	930g	61,000
201238	SA-38	3.797 3.810	14	930g	61,000
201239	SA-39	3.897 3.910	14	930g	61,000
201240	SA-40	3.997 4.010	14	940g	62,000
201241	SA-41	4.097 4.110	14	940g	75,000
201242	SA-42	4.197 4.210	14	940g	75,000
201243	SA-43	4.297 4.310	14	950g	75,000
201244	SA-44	4.397 4.410	14	950g	75,000
201245	SA-45	4.497 4.510	14	960g	75,000
201246	SA-46	4.597 4.610	14	960g	75,000
201247	SA-47	4.697 4.710	14	960g	75,000
201248	SA-48	4.797 4.810	14	970g	75,000
201249	SA-49	4.897 4.910	14	970g	75,000
201250	SA-50	4.997 5.010	14	980g	75,000
201251	SA-51	5.097 5.110	14	980g	75,000
201252	SA-52	5.197 5.210	14	980g	75,000
201253	SA-53	5.297 5.310	14	990g	75,000
201254	SA-54	5.397 5.410	14	990g	75,000
201255	SA-55	5.497 5.510	14	1.00kg	75,000
201256	SA-56	5.597 5.610	14	1.00kg	75,000
201257	SA-57	5.697 5.710	14	1.01kg	75,000
201258	SA-58	5.797 5.810	14	1.01kg	75,000
201259	SA-59	5.897 5.910	14	1.02kg	75,000
201260	SA-60	5.997 6.010	14	1.02kg	75,000
201261	SA-61	6.097 6.110	14	1.03kg	75,000
201262	SA-62	6.197 6.210	14	1.03kg	75,000
201263	SA-63	6.297 6.310	14	1.04kg	75,000
201264	SA-64	6.397 6.410	14	1.05kg	75,000
201265	SA-65	6.497 6.510	14	1.05kg	75,000
201266	SA-66	6.597 6.610	14	1.06kg	75,000
201267	SA-67	6.697 6.710	14	1.06kg	75,000
201268	SA-68	6.797 6.810	14	1.07kg	75,000
201269	SA-69	6.897 6.910	14	1.07kg	75,000
201270	SA-70	6.997 7.010	14	1.49kg	68,000

製作可能サイズ : 0.100 ~ 10.000mm (価格・納期はお問い合わせください)



ブロックゲージ

ピンゲージ

ピンバイス

ピンゲージアクセサリ

リングゲージ

栓ゲージ

限界ゲージ

シワネスゲージ

テーパゲージ

溶接ゲージ

その他ゲージ