

# 鋼ピンゲージセット／単品 PM・PG シリーズ

STEEL PIN GAUGES SET



製品情報

1本からお届け致します。プラス目、マイナス目を指定できます。

## 全製品サブゼロ処理済

測長機を使用した校正用マスタ マスタゲージ P71	手入れ・保管 ピンゲージアクセサリ P76 ~79
ピンゲージの保排、限界ゲージとして ピンバイス P80 ~81	錆の発生を防止 ゼラストフィルム鉄用 P396

## PM シリーズ ⊕ ⊖

特長 ● 呼び寸法に対し、プラスまたはマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。

- 1.00mm以上はピンゲージにプラスはP、マイナスはMの記号、及び寸法を印字してあります。
- ご注文の際はプラス、またはマイナスをご指定ください。
- 合格証付
- 単品も販売しております。(プラスチックケース付)



精度・仕様 [標準在庫品]

呼び寸法 (mm)	寸法区分 (mm)	長さ (mm)	径精度 (μm)	真円度 (μm)	直径不同 (μm)	硬度 (HV)
0.20... 0.99	0.01とび	40	プラス又はマイナス 0~2	1.0	2.0	720以上
1.00... 2.69		50				650以上
2.70... 10.00						

※端面から5mmは精度保証外となります。

(0.01mmとび)

セット番号	ゲージサイズ (呼び径: mm)	組本数	付属 ピンバイス	質量 (ケース込み)	標準 小売価格
PM-0A	0.20・0.21・0.22..... 0.50	31	—	0.95kg	39,000
PM-0B	0.50・0.51・0.52..... 1.00	51	PV-0B	1.02kg	
PM-1A	1.00・1.01・1.02..... 1.50	51	PV-1A	1.03kg	
PM-1B	1.50・1.51・1.52..... 2.00	51	PV-1B	1.06kg	30,000
PM-2A	2.00・2.01・2.02..... 2.50	51	PV-2A	1.09kg	
PM-2B	2.50・2.51・2.52..... 3.00	51	PV-2B	1.13kg	
PM-3A	3.00・3.01・3.02..... 3.50	51	PV-3A	1.18kg	30,000
PM-3B	3.50・3.51・3.52..... 4.00	51	PV-3B	1.18kg	
PM-4A	4.00・4.01・4.02..... 4.50	51	PV-4A	1.18kg	
PM-4B	4.50・4.51・4.52..... 5.00	51	PV-4B	1.18kg	30,000
PM-5A	5.00・5.01・5.02..... 5.50	51	PV-5A	1.18kg	
PM-5B	5.50・5.51・5.52..... 6.00	51	PV-5B	1.18kg	
PM-6A	6.00・6.01・6.02..... 6.50	51	PV-6A	1.18kg	39,000
PM-6B	6.50・6.51・6.52..... 7.00	51	PV-6B	1.18kg	
PM-7A	7.00・7.01・7.02..... 7.50	51	—	1.53kg	
PM-7B	7.50・7.51・7.52..... 8.00	51	—	1.53kg	46,000
PM-8A	8.00・8.01・8.02..... 8.50	51	—	1.53kg	
PM-8B	8.50・8.51・8.52..... 9.00	51	—	1.53kg	
PM-9A	9.00・9.01・9.02..... 9.50	51	—	1.53kg	47,000
PM-9B	9.50・9.51・9.52..... 10.00	51	—	1.53kg	

## PG シリーズ ⊕ ⊖

特長 ● 呼び寸法に対し、プラスまたはマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。

- ご注文の際はプラス、またはマイナスをご指定ください。
- 合格証付
- 単品も販売しております。(プラスチックケース付)



※ピンバイスは付属していません。  
※PG-00及び、PG-3はとび数が異なります。

精度・仕様 [標準在庫品]

呼び寸法 (mm)	寸法区分 (mm)	長さ (mm)	径精度 (μm)	真円度 (μm)	直径不同 (μm)	硬度 (HV)
0.100... 0.190	0.010とび	20	⊕呼び寸法より 2~5プラス	1.5	3.0	720以上
0.200... 0.290		40				
0.300... 0.975	0.025とび	50	⊖呼び寸法より 2~5マイナス	1.5	3.0	650以上
1.000... 2.675						
2.700... 12.975						
13.000... 19.000	0.010とび		※			

※13.000~19.000は径精度が呼び寸法より1~5μmプラス、もしくはマイナスです。

※端面から5mmは精度保証外となります。

セット番号	ゲージサイズ (呼び径: mm)	寸法区分	組本数	質量 (ケース込み)	標準 小売価格
PG-00	0.100・0.110・0.120... 0.290	0.010とび	20	0.89kg	33,000
PG-0	0.300・0.325・0.350... 1.525		50	0.99kg	33,800
PG-1	1.550・1.575・1.600... 6.275		190	2.12kg	43,600
PG-2A	6.300・6.325・6.350... 9.775	0.025とび	140	3.95kg	49,600
PG-2B	9.800・9.825・9.850... 12.525		110	5.38kg	55,200
PG-2C	12.550・12.575・12.600... 12.975		18	2.20kg	30,200
PG-3	13.000・13.100・13.200... 19.000	0.100とび	61	5.93kg	73,600