

鋼ピンゲージセット／単品 AG シリーズ (シャンク付)

STEEL PIN GAUGES SET WITH SHANK



製品情報

1本からお届け致します。手で持って使用する際の熱膨張も少なく、作業性が向上します。

全製品サブゼロ処理済

錆の発生を防止▶

ゼラストフィルム鉄用



P396



ブロックゲージ

ピンゲージ

ピンバイス

ピンゲージアクセサリ

リングゲージ

栓ゲージ

限界ゲージ

シクネスゲージ

テーパゲージ

溶接ゲージ

その他ゲージ

- 特長●プラスチック製のシャンクに鋼製ピンゲージを埋め込んだセットです。
- シャンク付ですので、素手で測定ができ、手の汚れがゲージに付着しません。
 - また、体温による温度変化も少なくなりますので、取り扱いが容易です。
 - ゲージサイズはシャンクに印字してあります。
 - 合格証付
 - 単品も販売しております。

精度・仕様 [標準在庫品]

呼び寸法 (mm)	寸法区分 (mm)	長さ (mm)		径精度 (μm)	真円度 (μm)	直径不同 (μm)	硬度 (HV)
		ゲージ長	全長				
0.07… 0.09	0.01とび	3	41	± 0.5	0.5	1.0	720 以上
0.10… 0.29			48	± 1.0			
0.30… 0.49		10	48				
0.50… 0.99		20	58				
1.00… 2.69		30	71				
2.70… 5.00			76				
5.01… 10.00							650 以上

※ AG-0B 内の 1.00 はゲージ長 20mm 全長 58mm になります。

※端面から 5mm は精度保証外となります。

(0.01mm とび)

商品コード	セット番号	ゲージサイズ (呼び径: mm)	組本数	質量 (ケース込み)	標準小売価格
203001	AG-0A	0.20・0.21・0.22… 0.50	31	0.92kg	56,000
203002	AG-0B	0.50・0.51・0.52… 1.00	51	0.99kg	73,000
203011	AG-1A	1.00・1.01・1.02… 1.50	51	1.08kg	64,000
203012	AG-1B	1.50・1.51・1.52… 2.00	51	1.10kg	64,000
203021	AG-2A	2.00・2.01・2.02… 2.50	51	1.13kg	64,000
203022	AG-2B	2.50・2.51・2.52… 3.00	51	1.17kg	64,000
203031	AG-3A	3.00・3.01・3.02… 3.50	51	1.22kg	64,000
203032	AG-3B	3.50・3.51・3.52… 4.00	51	1.28kg	64,000
203041	AG-4A	4.00・4.01・4.02… 4.50	51	1.34kg	64,000
203042	AG-4B	4.50・4.51・4.52… 5.00	51	1.41kg	64,000
203051	AG-5A	5.00・5.01・5.02… 5.50	51	1.82kg	69,000
203052	AG-5B	5.50・5.51・5.52… 6.00	51	1.91kg	69,000
203061	AG-6A	6.00・6.01・6.02… 6.50	51	2.00kg	69,000
203062	AG-6B	6.50・6.51・6.52… 7.00	51	2.10kg	69,000
203071	AG-7A	7.00・7.01・7.02… 7.50	51	2.21kg	83,000
203072	AG-7B	7.50・7.51・7.52… 8.00	51	2.33kg	83,000
203081	AG-8A	8.00・8.01・8.02… 8.50	51	2.51kg	92,000
203082	AG-8B	8.50・8.51・8.52… 9.00	51	2.64kg	92,000
203091	AG-9A	9.00・9.01・9.02… 9.50	51	2.79kg	92,000
203092	AG-9B	9.50・9.51・9.52… 10.00	51	2.94kg	92,000

製作可能サイズ：0.07～10.00mm (価格・納期はお問い合わせください)