

## 鋼限界プラグゲージ H7 (工作用)

STEEL LIMIT PLUG GAUGES



鋼ピンゲージを使用した、お求めやすい限界プラグゲージ。  
磨耗してもピンゲージを交換できて経済的!

用途●穴径の検査

材質●本体:アルミ ●ゲージ:鋼



SPG12-H7



商品コード	品番	規格	公差等級	寸法許容公差 (μm)	標準小売価格	JAN (4975846)
393030	SPG3-H7	φ 3	H7	+10 0	7,800	091887
393040	SPG4-H7	φ 4		+12 0	7,100	091894
393050	SPG5-H7	φ 5			7,100	091900
393060	SPG6-H7	φ 6			6,900	091917
393070	SPG7-H7	φ 7			6,900	091924
393080	SPG8-H7	φ 8		+15 0	6,900	091931
393090	SPG9-H7	φ 9			7,100	091948
393100	SPG10-H7	φ10		+18 0	7,500	091955
393110	SPG11-H7	φ11			8,500	091962
393120	SPG12-H7	φ12			8,500	091979
393130	SPG13-H7	φ13			8,500	091986
393140	SPG14-H7	φ14		+21 0	8,500	091993
393150	SPG15-H7	φ15			8,500	092006
393160	SPG16-H7	φ16		+21 0	9,500	092013
393170	SPG17-H7	φ17			9,500	092020
393180	SPG18-H7	φ18			9,500	092037
393190	SPG19-H7	φ19			9,500	092044
393200	SPG20-H7	φ20		9,500	092051	

※端面から5mmは精度保証外となります。

## 超硬限界プラグゲージ H7 (工作用)

CARBIDE LIMIT PLUG GAUGES



耐磨耗性に優れ、長寿命な超硬を採用。

用途●穴径の検査

材質●本体:アルミ ●ゲージ:超硬合金



TPG9-H7



商品コード	品番	規格	公差等級	寸法許容公差 (μm)	標準小売価格	JAN (4975846)
393230	TPG3-H7	φ 3	H7	+10 0	13,500	091764
393240	TPG4-H7	φ 4		+12 0	15,200	091771
393250	TPG5-H7	φ 5			15,200	091788
393260	TPG6-H7	φ 6			16,100	091795
393270	TPG7-H7	φ 7			16,400	091801
393280	TPG8-H7	φ 8		+15 0	20,800	091818
393290	TPG9-H7	φ 9			24,200	091825
393300	TPG10-H7	φ10		+18 0	29,700	091832
393310	TPG11-H7	φ11			36,800	091849
393320	TPG12-H7	φ12			41,000	091856
393330	TPG13-H7	φ13			46,600	091863
393340	TPG14-H7	φ14		+21 0	52,000	091870
393350	TPG15-H7	φ15			60,800	092068
393360	TPG16-H7	φ16		+21 0	66,800	092075
393370	TPG17-H7	φ17			74,400	092082
393380	TPG18-H7	φ18			82,800	092099
393390	TPG19-H7	φ19			90,400	092105
393400	TPG20-H7	φ20		98,800	092112	

※端面から5mmは精度保証外となります。

## セラミック限界プラグゲージ H7 (工作用)

CERAMIC LIMIT PLUG GAUGES



経年変化に強く、使用後の保守管理が容易なセラミック採用。

用途●穴径の検査

材質●本体:アルミ ●ゲージ:セラミック



CPG6-H7



商品コード	品番	規格	公差等級	寸法許容公差 (μm)	標準小売価格	JAN (4975846)
393430	CPG3-H7	φ 3	H7	+10 0	12,300	091689
393440	CPG4-H7	φ 4		+12 0	13,000	091696
393450	CPG5-H7	φ 5			15,000	091702
393460	CPG6-H7	φ 6			16,100	091719
393470	CPG7-H7	φ 7			16,600	091726
393480	CPG8-H7	φ 8		+15 0	17,800	091733
393490	CPG9-H7	φ 9			18,900	091740
393500	CPG10-H7	φ10		+21 0	19,300	091757

※端面から5mmは精度保証外となります。