



レベル
ニック

気泡管
水準器

角度計

水平器

プロト
ラクタ

Bluetooth BOX

LEVELNIC BLUETOOTH BOX

D

対応のレベルニックに取り付けて、測定値のワイヤレス送信に！
Bluetooth ドングルを別途用意する方式で、国を選ばずに使用できます。



- 用途●対応レベルニックに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
- 材質●本体:アルミニウム
●スイッチパネル:ABS
- 特長●レベルニックの出力信号 (RS-232C) を Bluetooth無線で通信します。
●ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能
●妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上



DL-S3 への取付例

仕様	入 力	レベルニック RS-232C 信号 (専用)	
	無 線 方 式	Bluetooth ※ Class は接続するドングルアダプタに依存	
	対 応 Bluetooth USB ドングルアダプタ	Bluetooth3.0 以上、SPP プロファイル対応品	
	電 源	リチウムポリマー電池 (USB 充電ケーブルで充電)	
	連 続 使 用 時 間	約 7 時間	
		充 電 時 間	約 2 時間
	外 形 寸 法	L82 × W35 × H24mm	
	適 用 機 種	DL-S3 シリーズ、DL-m3 シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DL-S3L	
	付 属 品	通信ケーブル、USB 充電ケーブル、取付板、Bluetooth USB ドングルアダプタ Class1 (日本国内限定)、取扱説明書	

商品コード	品番	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
152036	DTW-DL01	80g	60,000	041462

レベルニック無線アダプタ DL-BW/DL-BW (USB)

LEVELNIC WIRELESS ADAPTER

D

お手持のレベルニックに取り付けることで
測定データを無線 (Bluetooth) 通信できます。
無線データ通信距離は見通し 50 ~ 100m です。



DL-S3C への取付例

- 用途●レベルニック用無線アダプタ
- 材質●本体:ステンレス
- 特長●レベルニックの出力信号 (RS-232C) を Bluetooth無線で通信します。
●妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上

仕様	入 力	レベルニック RS-232C 信号 (専用)
	無 線 方 式	Bluetooth Class1 *1
	電 源	単 3 形 乾 電池 × 6 本 (充電式電池使用可能)
	連 続 使 用 時 間	アルカリ乾電池 約 70 時間 マンガン乾電池 約 30 時間 1700mAh 容量の充電電池 約 45 時間 (測定条件によって多少異なります)
	外 形 寸 法	L143 × W50 × H173mm (送信ユニット含む)
	適 用 機 種	DL-S3 シリーズ、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-D3 ※ DL-S3 シリーズはレベルニック本体に本品の取り付けが可能です。
	付 属 品	取付金具、受信ユニット、受信ユニット用 USB 電源ケーブル (DL-BW のみ)、単 3 形 乾 電池 × 6、取扱説明書

※ 小型サーマルプリンタには使用できません。

※ 1: 当社の Bluetooth システムは TELEC (日本)、FCC (米国)、CE (EU)、KCC (韓国) での認証となります。

※ 2: D-SUB9 ピンポート (RS-232C) がないパソコンでご使用の場合は、別途 USB-シリアル変換機器をご用意ください。

商品コード	品番	受信ユニットタイプ	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
010038	DL-BW	D-SUB9 *2	530g	98,000	010376
010055	DL-BW (USB)	USB	530g	98,000	010680