

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本拠地です。

日本ヘルメテックス Helme-seal for Machines
一般機器用シール剤“ヘルメシール 101Y”

特長 ●作業性、シール性を高めた商品です。●耐熱性に優れ、粘着力が強いタイプです。

用途 ●自動車部品、船舶、工作機械、建設機械などの油密、気密、水密などの漏洩防止。

仕様 ●不乾性パッキング、一般機械用。●使用温度範囲:-40~180℃ ●粘度:3000mPa・s

材質 ●主成分:樹脂系
 製造国 ●日本



発注単位1本 日本ヘルメテックス株式会社 [720400]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
122-6665	101Y-A	¥625	¥800	淡白色	100	20	115	704(77)
122-6673	101Y-B	¥2,163	¥2,760	淡白色	500	12	610	751(71)

☎商品のお問い合わせ:03-3492-3677 http://www.nihon-hermetics.co.jp/

日本ヘルメテックス Helme-seal for Machines
機械用シール剤“造機用ヘルメシール”

特長 ●乾燥後適度の粘弾性があります。

用途 ●自動車部品、船舶、工作機械、建設機械などの油密、気密、水密などの漏洩防止。

仕様 ●使用温度範囲:-40~150℃ ●粘度:8000mPa・s

材質 ●主成分:樹脂系
 製造国 ●日本



発注単位1本 日本ヘルメテックス株式会社 [720400]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
122-6690	201T-A	¥625	¥800	灰	100	20	115	2110(103)

☎商品のお問い合わせ:03-3492-3677 http://www.nihon-hermetics.co.jp/

日本ヘルメテックス One Liquid And No Solvent type Silicone Sealant
機械用シリコン系液状ガスケット

特長 ●耐熱、耐寒、肉盛性に優れたシリコンゴム弾性体になります。

用途 ●電機関係の防湿、絶縁接着シール。●機器、機械関係の耐熱、耐寒接着シール。

仕様 ●使用温度範囲:-60~230℃ ●粘度:ペースト状 ●垂れ止め入りのノンサグタイプ

材質 ●主成分:シリコンゴム系、粘弾形
 製造国 ●日本



発注単位1本 日本ヘルメテックス株式会社 [720400]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
356-4444	SS60C-100	¥1,625	¥2,080	白	100	60	115	2078(99)
356-4452	SS60C-350	¥2,441	¥3,100	白	350	10	400	1453(99)

☎商品のお問い合わせ:03-3492-3677 http://www.nihon-hermetics.co.jp/

日本ヘルメテックス Non-solvent type Sealing Agent for Stainless Steel Piping
ステンレス配管用シール剤“ヘルメシール”用プライマー

特長 ●ステンレス配管用前処理プライマーです。

用途 ●ヘルメシール用プライマー

仕様 ●適合シール剤:903・906・906B

材質 ●主成分:MEK、金属塩
 製造国 ●日本



発注単位1本 日本ヘルメテックス株式会社 [720400]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(缶)	質量(g)	実績(前年比%)
122-6959	903-P	¥1,383	¥1,580	透明	200	12	240	243(76)

☎商品のお問い合わせ:03-3492-3677 http://www.nihon-hermetics.co.jp/

日本ヘルメテックス Anti-Corrosion Seal Medicine for Multipurpose Piping HERMESEAL
多目的配管用防食シール剤“ヘルメシール”

特長 ●無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。

用途 ●飲料水配管に使用できます。

仕様 ●使用温度範囲:-50~200℃ ●粘度:70000mPa・s ●日本水道協会規格品(JWWA K 161)

材質 ●主成分:シリコンゴム系、粘弾形
 製造国 ●日本



発注単位1本 日本ヘルメテックス株式会社 [720400]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
356-4436	403	¥2,975	¥3,800	灰	160	20	175	3925(108)

☎商品のお問い合わせ:03-3492-3677 http://www.nihon-hermetics.co.jp/

日本ヘルメテックス HERMESEAL IS An Anaerobic Seal Agent for High Performance Multiple-Purpose
無溶剤型シール剤“ヘルメシール”

特長 ●水・温水・エア・油・不凍液・消火剤などに優れたシール効果を発揮します。

用途 ●消火配管、空調配管のシールに。

仕様 ●使用温度範囲:-80~150℃ ●粘度:27000mPa・s ●嫌気性配管用シール剤 ●ステンレス配管時には専用プライマーが必要

材質 ●主成分:合成樹脂系、嫌気性弾性形
 製造国 ●日本



発注単位1本 日本ヘルメテックス株式会社 [720400]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
122-6967	906	¥3,150	¥3,600	灰	150	20	170	2566(93)
122-6975	906B	¥5,075	¥5,800	灰	250	20	270	553(122)

☎商品のお問い合わせ:03-3492-3677 http://www.nihon-hermetics.co.jp/

日本ヘルメテックス Non-solvent type Sealing Agent for Stainless Steel Piping
ステンレス配管用シール剤“ヘルメシール”

特長 ●水・温水・エア・油・不凍液・消火剤などに優れたシール効果を発揮します。

用途 ●ステンレス・大口径配管などに。(蒸気配管には使用不可)

仕様 ●使用温度範囲:-40~150℃ ●粘度:30000mPa・s ●無溶剤型 ●ステンレス配管時には専用プライマーが必要 ●適合プライマー:903-P

材質 ●主成分:合成樹脂系、嫌気性弾性形
 製造国 ●日本



発注単位1本 日本ヘルメテックス株式会社 [720400]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
122-6941	903	¥3,150	¥3,600	白	150	20	170	1079(86)

☎商品のお問い合わせ:03-3492-3677 http://www.nihon-hermetics.co.jp/

日本ヘルメテックス **ねじ込み配管用シール剤**

■ねじ込み配管用シール剤選定表(最適を表しております。)

用途	鋼管	ステンレス管
給水	55・88	403
給湯	55・88	403
冷温水(空調)	55・88	403
エア	903・906	903・906+プライマー
消火(スプリンクラー)	903・906	-
消火(化学薬剤)	903・906	-
排水	S-2A、S-2B、S-2C、S-20A、S-20C、S-200C	403
油類	903・906	903・906+プライマー

※使用温度、圧力は、製品の性能範囲内でご使用ください。
 ※化学消火剤、油類は、種類によっては使用できないものがあります。

接着剤
補修剤

瞬間接着剤
1液タイプ

接着剤
2液タイプ
ねじゆるみ止め剤

接着剤用
ニスバナー
UV硬化型
接着剤

スプレー
のり
ホットメルト
接着剤

工業用
シーリング剤
配管用
シール剤

金属用
補修剤
ゴム・
コンクリート用
補修剤

水中用
補修剤
簡易
補修剤

建築・内装用
補修剤
コーキング
ガン

建築用
シーリング剤
発泡
ウレタン