

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

タセト TASETO SILVER(Groove Face Anticorrosive Agent) **RoHS**

“開先防錆剤タセトシルバー”

同商品群在庫数 **2** アイテム

特長

- 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。
- 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。
- 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。

用途

- 溶接開先部の防錆保護。

仕様

- 使用温度範囲:-10~40℃

材質

- 主成分:アルミ顔料 (SV450)、樹脂、溶剤

製造国

- 日本

同商品群在庫数 **3** アイテム

SV450 **SVA2450**

発注単位1本 株式会社 [597410]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
293-0609	SV450	¥2,277	¥2,440	灰	420	12	437	513(62)
293-0366	SVA2450	¥1,939	¥2,040	黄	420	12	436	878(72)

☎商品のお問い合わせ:06-6190-1911 <http://www.taseto.com/>

日本ヘルメックス Anti-Rust Penetrant Disassembly Facilitating Agent **RoHS**

防錆浸透剤“ルーズニングオイル”

同商品群在庫数 **3** アイテム

特長

- サビを防ぐ防錆浸透剤です。
- サビやかじり付を分解する解体促進剤です。
- 浸透性に優れています。

用途

- 機械関係の金属部分の合わせ面、ボルト部分などのサビ付防止やサビ、かじり付の分解促進剤として。

仕様

- 使用温度範囲:-50~130℃

材質

- 主成分:鉱油系

製造国

- 日本

H.L.O-1805 **H.L.O-4205** **H.L.O-500**

発注単位1本 日本ヘルメックス株式会社 [720400]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
122-6886	H.L.O-1805	¥1,088	¥1,380	淡黄色透明	180	6	205	350(55)
122-6894	H.L.O-4205	¥2,113	¥2,700	淡黄色透明	420	6	430	1147(89)
122-6908	H.L.O-500	¥1,563	¥2,000	淡黄色透明	500	24	510	676(88)

☎商品のお問い合わせ:03-3492-3677 <http://www.nihon-hermetics.co.jp/>

BONDERITE Rust Prevention Agent **RoHS**

一時防錆剤(水置換型)

同商品群在庫数 **1** アイテム

特長

- 水切り性能が抜群に優れます。
- 中期~長期防錆に対応します。
- 原液で使用します。
- 浸漬タイプです。

用途

- 主に鉄鋼部品の中期~長期防錆剤として。

仕様

- 使用温度範囲:10~40℃
- 比重:0.78(原液、25℃)

材質

- 主成分:炭化水素系溶剤、有機アミン、脂肪酸

製造国

- 日本

同商品群在庫数 **1** アイテム

P3-VR4870-2B

発注単位1缶 株式会社 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	色	容量(L)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
★471-2684	P3-VR4870-2B	¥11,435	¥11,880	微乳白色透明	18	1	18	114(118)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 <http://www.henkel.co.jp/>

KCI SEAL PEEL B50NE **RoHS**

保護皮膜“SEAL PEEL B50NE”

同商品群在庫数 **1** アイテム

特長

- 刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
- #8500の環境対応品です。
- 剥離タイプで耐薬品性に優れた塗装面での使用が可能です。

用途

- 大型金型や構造部材の保管時の屋内防錆及び対象物保護として。

材質

- 有機溶剤および樹脂

製造国

- 日本

同商品群在庫数 **1** アイテム

BSONE14KG

発注単位1缶 メーカー直送 運賃元払 関東化学工業株式会社 [299289]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	タイプ	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-2518	BSONE3KG	¥26,000	¥26,000	コールドタイプ	クリア	3	1	3	2(-)
★207-2519	BSONE14KG	¥88,000	¥88,000	コールドタイプ	クリア	14	1	14	0(-)
★207-2520	BSONE-R3KG	¥26,000	¥26,000	コールドタイプ	レッド	3	1	3	2(-)
★207-2521	BSONE-R14KG	¥88,000	¥88,000	コールドタイプ	レッド	14	1	14	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3211-1861 <http://www.kci-net.co.jp/>

KCI SEAL PEEL 2001 **RoHS**

保護皮膜“SEAL PEEL #2001”

同商品群在庫数 **1** アイテム

特長

- 塩化ビニル系被膜を形成します。
- 剥離タイプでスプレー塗布が可能です。

用途

- 屋内防錆及び対象物の保護として。
- 石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)に。
- クロムメッキ処理時のマスクングとして。

材質

- 有機溶剤および樹脂

製造国

- 日本

同商品群在庫数 **1** アイテム

2001-C16KG

発注単位1缶 メーカー直送 運賃元払 関東化学工業株式会社 [299289]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	タイプ	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-2473	2001-C03KG	¥12,000	¥12,000	コールドタイプ	クリア	3	1	3	3(-)
★207-2474	2001-C16KG	¥48,000	¥48,000	コールドタイプ	クリア	16	1	16	0(-)
★207-2475	2001-G03KG	¥12,000	¥12,000	コールドタイプ	グリーン	3	1	3	2(-)
★207-2476	2001-G16KG	¥48,000	¥48,000	コールドタイプ	グリーン	16	1	16	4(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3211-1861 <http://www.kci-net.co.jp/>

KCI SEAL PEEL 2001Sustain **RoHS**

保護皮膜“SEAL PEEL #2001サステイン”

同商品群在庫数 **1** アイテム

特長

- #2001の環境対応品でトルエンフリーです。
- 剥離タイプでスプレー塗布が可能です。

用途

- 屋内の防錆及び対象物の保護として。
- 石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)に。
- クロムメッキ処理時のマスクングとして。

材質

- 有機溶剤および樹脂

製造国

- 日本

同商品群在庫数 **1** アイテム

2001SAS16KG

発注単位1缶 メーカー直送 運賃元払 関東化学工業株式会社 [299289]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	タイプ	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-2477	2001SAS3KG	¥22,500	¥22,500	コールドタイプ	グリーン	3	1	3	0(-)
★207-2478	2001SAS16KG	¥104,000	¥104,000	コールドタイプ	グリーン	16	1	16	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3211-1861 <http://www.kci-net.co.jp/>

KCI SEAL PEEL 3002C **RoHS**

保護皮膜“SEAL PEEL #3002C”

同商品群在庫数 **1** アイテム

特長

- 刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
- 接着性に優れた塩化ビニル系被膜を形成します。

用途

- 密着性タイプで絶縁性に優れます。
- 屋内防錆及び対象物の保護として。
- 電気関係各種部品の絶縁に。
- 接着剤としての利用として。

材質

- 有機溶剤および樹脂

製造国

- 日本

同商品群在庫数 **1** アイテム

3002-C16KG

発注単位1缶 メーカー直送 運賃元払 関東化学工業株式会社 [299289]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	タイプ	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-2524	3002-C3KG	¥12,000	¥12,000	コールドタイプ	クリア	3	1	3	0(-)
★207-2525	3002-C16KG	¥48,000	¥48,000	コールドタイプ	クリア	16	1	16	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3211-1861 <http://www.kci-net.co.jp/>

KCI SEAL PEEL 6009 **RoHS**

保護皮膜“SEAL PEEL #6009”

同商品群在庫数 **1** アイテム

特長

- 刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
- ポリビニル被膜を形成します。
- 溶媒にアルコールを使用した環境対応品です。
- 剥離タイプです。

用途

- 家具類・計器板・プラスチック製品・塗装表面などあらゆる部分の保護に。
- 身近な環境にある幅広い素材の保護に。

材質

- アルコール溶剤および樹脂

製造国

- 日本

同商品群在庫数 **1** アイテム

600914KG

発注単位1缶 メーカー直送 運賃元払 関東化学工業株式会社 [299289]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	タイプ	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-2522	600903KG	¥23,400	¥23,400	コールドタイプ	クリア	3	1	3	0(-)
★207-2523	600914KG	¥95,200	¥95,200	コールドタイプ	クリア	14	1	14	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3211-1861 <http://www.kci-net.co.jp/>