

標準型ドラム(屋内型)

★ **売れ筋** マークと、 この色は、売れ筋商品です。

長さ・保護機能・電線種等を選べる
多種多様な商品群。

10mタイプ

日動JAN.コード：4937305

型 式	電 線 仕 様 (電線種×太さ×芯)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	重量 (kg)	梱包数 (台)	標準価格(税別)	元払 発送 単位	JAN.コード
■アース無								
Ⓜ 2P 15A 125V								
① NS-104	VCTF 2.0×2	—	4	2.6	4	6,500円	40	03202-2
■アース付								
Ⓜ 接地 2P 15A 125V								
② NS-E14	VCTF 2.0×3	—	4	2.8	4	8,500円	20	03203-9
■アース付/アース・漏電保護専用 15mA感度 緑 /アース・過負荷漏電保護兼用型 15A・20A/15mA感度 赤								
Ⓜ 接地 2P 15A 125V								
③ NS-EB12	VCTF 2.0×3	緑	2	2.8	4	15,500円	4	03204-6
④ NS-EK12	VCTF 2.0×3	15A 赤	2	2.8	4	18,000円	4	03205-3



EBタイプ



EKタイプ

緑 EBタイプ

漏電しゃ断器

(漏電時に15mA感度で0.1秒以内に電気をしゃ断します。)

赤 EKタイプ

過負荷(使い過ぎ)・短絡(ショート)漏電しゃ断器

(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に電気をしゃ断します。)

15A以上使用時、及びショート時にも作動します。)3.5mm²電線及び20Aコンセント仕様には20A容量の物を使用しています。