


プラグは三相200Vですが、結線を参照ください。



降圧専用トランス 屋内型

国内専用 ※海外ではP.46の海外用トランスが必要です。

★ **売れ筋** マークと、この色は、売れ筋商品です。

日動JAN.コード：4937305

■200V → 100V・115V 200V → 100V


電圧降下が少なく、安定した100Vが供給されます



TB-200D

■サイズ W190×D290×H195mm
■電線 2.0mm²×3芯×1.8m
■重量 9.0kg


リングトランス



TB-500D

■サイズ W250×D335×H240mm
■電線 3.5mm²×3芯×3m
■重量 19.0kg


リングトランス



NTB-300D-CC

■サイズ W260×D235×H230mm
■電線 2.0mm²×3芯×2m
■重量 18.0kg

カセットコンセント付。コンセントの交換がワンタッチで出来ます。



RTB-300D-100V

■サイズ W130×D280×H240mm
■電線 2.0mm²×3芯×2m
■重量 12.8kg



型式	容量 (KVA)	電流 (A)	入力 → 出力	一次電線仕様 (電線種 × 芯 × 長さ)	保護機能	重量 (kg)	梱包数 (台)	標準価格	元払 発注単位	JAN.コード 4937305
■単巻トランス (連続定格) 安全ブレーカ付 ■入力プラグ / 200V ㉞ 接地 3P 20A										
F-200D	2.0	20	三相 200V ㉞ → 単相 100V (⚡) × 2	2.0mm ² × 3芯 × 2m	安全ブレーカ (10A)	11.0	1	44,000円	2	00492-0
F-300D	3.0	30	接地 3P 20A → 単相 115V (⚡) × 2		安全ブレーカ (15A)	14.0	1	47,000円	2	00499-9
■単巻トランス (連続定格) 安全ブレーカ付 ■入力プラグ / 200V ㉞ 接地 3P 20A										
TB-100D	1.0	10	三相 200V ㉞ → 単相 100V (⚡) × 2 接地 3P 20A → 単相 115V (⚡) × 2	2.0mm ² × 3芯 × 2m	安全ブレーカ (6A)		1	36,000円	2	00488-3
■単巻トランス (連続定格) 安全ブレーカ付 / リングトランス ■入力プラグ / 200V ㉞ 接地 3P 20A										
TB-200D	2.0	20	三相 200V ㉞ → 単相 100V (⚡) × 2	2.0mm ² × 3芯 × 1.8m	安全ブレーカ (10A)	9.0	1	45,000円	2	03637-2
TB-300D	3.0	30	接地 3P 20A → 単相 115V (⚡) × 2		安全ブレーカ (15A)	11.0	1	48,000円	2	03638-9
■単巻トランス (連続定格) 安全ブレーカ付 / リングトランス ■入力 / 単相200V 丸端子										
TB-500D	5.0	50	単相 200V ㉞ 丸端子 → 単相 100V (⚡) × 4 → 単相 115V (⚡) × 4	3.5mm ² × 3芯 × 3m (3.5-6端子)	安全ブレーカ (30A)	19.0	1	100,000円	1	00491-3
■単巻トランス (連続定格) 安全ブレーカ付 ■入力プラグ / 200V ㉞ 接地 3P 20A										
NTB-200D	2.0	20	三相 200V ㉞ → 単相 100V (⚡) × 2	2.0mm ² × 3芯 × 2m	安全ブレーカ (10A)	14.0	1	53,000円	1	00489-0
NTB-300D-CC	3.0	30	接地 3P 20A → 単相 115V (⚡) × 2		安全ブレーカ (15A)	18.0	1	66,000円	1	04019-5
■単巻トランス (連続定格) 過負荷漏電しゃ断器付 (赤) ■入力プラグ / 200V ㉞ 接地 3P 20A										
NTB-EK200D	2.0	20	三相 200V ㉞ → 単相 100V (⚡) × 2	2.0mm ² × 3芯 × 2m	過負荷漏電しゃ断器 (15A/15mA感度)	14.0	1	61,000円	1	00500-2
NTB-EK300D-CC	3.0	30	接地 3P 20A → 単相 115V (⚡) × 2		過負荷漏電しゃ断器 (15A/15mA感度)	18.0	1	74,000円	1	04020-1
■単巻トランス (連続定格) 安全ブレーカ付 (出力100Vのみ) ■入力プラグ / 200V ㉞ 接地 3P 20A										
NTB-200D-100V	2.0	20	三相 200V ㉞ → 単相 100V (⚡) × 4	2.0mm ² × 3芯 × 2m	安全ブレーカ (10A)	14.0	1	53,000円	1	03718-8
NTB-300D-CC-100V	3.0	30	接地 3P 20A → 単相 100V (⚡) × 4		安全ブレーカ (15A)	18.0	1	66,000円	1	04089-8
■単巻トランス (連続定格) 安全ブレーカ付 (出力100Vのみ) / リングトランス ■入力プラグ / 200V ㉞ 接地 3P 20A										
RTB-100D-100V	1.0	10	三相 200V ㉞ → 単相 100V (⚡) × 4		安全ブレーカ (6A)	6.0	1	39,000円	2	03720-1
RTB-200D-100V	2.0	20	接地 3P 20A → 単相 100V (⚡) × 4	2.0mm ² × 3芯 × 2m	安全ブレーカ (10A)	8.0	1	55,000円	2	03721-8
RTB-300D-100V	3.0	30	接地 3P 20A → 単相 100V (⚡) × 4		安全ブレーカ (15A)	12.8	1	62,000円	1	03722-5

トランス
降圧専用トランス