

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

NAIKI ナイキ スタンダード書庫

A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます

従来の書庫ではA4縦型ファイル4段の収納でしたが、書庫の高さを変えたことで、上段2段、下段3段の計5段収納できます。



HG308-AW

HS311-AW

H33B-AW

セット例 参考価格(税抜)
¥81,428



HG608-AW

HS611-AW

H63B-AW

セット例 参考価格(税抜)
¥146,915



デッドスペースをなくすことで、オフィス全体の収納能力の拡大を図れます。収納する際に棚の上部に空きスペースが生まれる、これがデッドスペース。収納物のサイズに合わせ収納庫や書庫自体の高さを考慮し組み合わせることにより、上の写真のようにデッドスペースを作らず収納力の向上が図れます。メーカー標準在庫品でお早めにお届けできます。

オフィス家具

デスクシステム

パソコンラック

会議用テーブル

食堂用テーブル

オフィスチェア

イス用クッション

会議用チェア

作業用チェア

導電性チェア

ロビーチェア・ベンチ

応接セット

ハンガーラック

傘立て

パーテーション

書庫

カウンター

ファイリングキャビネット

カタログケース

マップケース・レターケース

パンフレットスタンド

ファイルワゴン

ロッカー

シューズボックス

金庫

メールボックス

キーボックス

インテリアブラインド

窓用フィルム

OAフロア



Open type Book Cabinet

オープン書庫(A4タイプ)



HN308-AW



HN311-AW

仕様 ●色:ウォームホワイト
材質 ●スチール塗装仕上
製造国 ●日本

注意
●下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW)をご使用ください。

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	設置タイプ	付属品	棚板ピッチ(mm)	追加棚板	質量(kg)	実績(前年比%)
★836-9149	HN308-AW	¥25,629	¥29,900	80	40	880×400×750	上置き・下置き両用	棚板1枚	30	SS-D320-AW	18.0	40(91)
★836-9150	HN311-AW	¥33,857	¥39,500	120	40	880×400×1110	上置き・下置き両用	棚板2枚	30	SS-D320-AW	24.5	55(149)

※商品のお問い合わせ:0120-711-021 http://www.naiki.co.jp/



Book Cabinet(Double-sliding Door type)

ガラス戸引違い書庫



HG33J-AW



HG53-AW



HG36J-AW

仕様 ●色:ウォームホワイト
●シリンダー錠付
材質 ●スチール塗装仕上
●扉:ガラス
製造国 ●日本

注意
●下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H43B-AW、H53B-AW、H63B-AW)をご使用ください。

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	設置タイプ	付属品	棚板ピッチ(mm)	追加棚板	質量(kg)	実績(前年比%)
★836-9163	HG33J-AW	¥37,971	¥44,300	120	40	880×400×880	上置き・下置き両用	棚板2枚	28	SS-D320-AW	29.3	19(40)
★836-9164	HG43-AW	¥60,686	¥70,800	120	40	1200×400×880	上置き・下置き両用	棚板2枚	30	SS-43-AW	38.0	8(50)
★836-9165	HG53-AW	¥64,114	¥74,800	240	40	1500×400×880	上置き・下置き両用	棚板4枚	30	SS-53-AW	47.0	18(113)
★836-9166	HG63J-AW	¥66,600	¥77,700	240	40	1760×400×880	上置き・下置き両用	棚板4枚	28	SS-D320-AW	54.0	9(41)
★836-9167	HG36J-AW	¥77,057	¥89,900	200	40	880×400×1790	下置き専用	棚板4枚	30	SS-D320-AW	55.0	55(115)

※商品のお問い合わせ:0120-711-021 http://www.naiki.co.jp/