



# 粉体回収ステンレス容器

既存の装置に合わせて蓋の形状を選択できます！

## 特長

- 粉碎機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
- 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
- 機器との接続形状は選択出来ます。
- 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
- 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用出来ます。

## こんな時に活躍します

- ▶ サイクロンの捕集バケツ
- ▶ 打錠機の錠剤受け容器
- ▶ ふるい機の粉体受け容器
- ▶ 集塵機の粉塵回収用タンク
- ▶ 分別機の捕集ポット

## 粉体回収ステンレス容器（ヘルール形状）【FK-CTH-F】

NEW



P.37



P.37



P.35・36

機器に接続しやすいヘルールタイプ

ヘルール接続なので、工具なしで容易に着脱が可能です。



## Point!

- 材質・容量変更可能
- 継手の種類・サイズ変更可能

型式	容量	重量	内径	内高	全高	ヘルール	ヘルール内径	クリップ	納期
	L	kg	D1	H1	H2	サイズ	D2	数	日
FK-CTH-24-F-1.5S	10	2.2	240	240	284	1.5S	35.7	3	14
FK-CTH-24-F-2S	10	2.2	240	240	285	2S	47.8	3	14
FK-CTH-24-F-3S	10	2.3	240	240	285	3S	72.3	3	14
FK-CTH-24-F-4S	10	2.3	240	240	285	4S	97.6	3	14
FK-CTH-27-F-1.5S	15	2.8	270	270	313	1.5S	35.7	3	14
FK-CTH-27-F-2S	15	2.8	270	270	314	2S	47.8	3	14
FK-CTH-27-F-3S	15	2.9	270	270	314	3S	72.3	3	14
FK-CTH-27-F-4S	15	2.9	270	270	314	4S	97.6	3	14
FK-CTH-30-F-1.5S	20	3.3	300	300	343	1.5S	35.7	3	14
FK-CTH-30-F-2S	20	3.3	300	300	344	2S	47.8	3	14
FK-CTH-30-F-3S	20	3.4	300	300	344	3S	72.3	3	14
FK-CTH-30-F-4S	20	3.4	300	300	344	4S	97.6	3	14
FK-CTH-36-F-1.5S	36	5.3	360	360	403	1.5S	35.7	4	14
FK-CTH-36-F-2S	36	5.3	360	360	404	2S	47.8	4	14
FK-CTH-36-F-3S	36	5.4	360	360	404	3S	72.3	4	14
FK-CTH-36-F-4S	36	5.4	360	360	404	4S	97.6	4	14
FK-CTH-39-F-1.5S	45	6	387	390	435	1.5S	35.7	4	14
FK-CTH-39-F-2S	45	6	387	390	436	2S	47.8	4	14
FK-CTH-39-F-3S	45	6.1	387	390	436	3S	72.3	4	14
FK-CTH-39-F-4S	45	6.1	387	390	436	4S	97.6	4	14

長さの単位は (mm)

## 粉体回収ステンレス容器（フランジ取付用穴付）【FK-CTH-5KHL】

NEW



P.37



P.37



P.35・36

JIS5Kフランジに接続可能な穴付きタイプ

継手不要で機器に直接取り付けられます。



型式	容量	重量	内径	内高	全高	JIS5K フランジ	穴径	蓋板厚	クリップ	納期	
	L	kg	D1	H1	H2	適応サイズ	D2	D3	t	数	日
FK-CTH-24-5KHL-100A	10	2.1	240	240	247	100A	115	19	0.8	3	14
FK-CTH-27-5KHL-100A	15	2.7	270	270	276	100A	115	19	0.8	3	14
FK-CTH-30-5KHL-100A	20	3.2	300	300	306	100A	115	19	0.8	3	14
FK-CTH-30-5KHL-150A	20	3.1	300	300	306	150A	166	19	0.8	3	14
FK-CTH-36-5KHL-100A	36	5.2	360	360	366	100A	115	19	1.0	4	14
FK-CTH-36-5KHL-150A	36	5.1	360	360	366	150A	166	19	1.0	4	14
FK-CTH-36-5KHL-200A	36	5	360	360	366	200A	218	23	1.0	4	14
FK-CTH-39-5KHL-100A	45	5.9	387	390	397	100A	115	19	1.0	4	14
FK-CTH-39-5KHL-150A	45	5.8	387	390	397	150A	166	19	1.0	4	14
FK-CTH-39-5KHL-200A	45	5.7	387	390	397	200A	218	23	1.0	4	14

長さの単位は (mm)