

ナットホルダー

PAT.


M4



M6



M8



■ NHシリーズ


材質:ポリアセタール [POM] 色:グリーン・レッド

適用フレーム	ナットサイズ	型 式	質 量 (g/piece)	定 価 (円/piece)	50個/パック定価 (円/pack)
M4	M4	NH-04-GR (グリーン)	0.1	21	840
		NH-04-RE (レッド)			
M6	M6	NH-06-GR (グリーン)	0.1	21	840
		NH-06-RE (レッド)			
M8	M8	NH-08-GR (グリーン)	0.3	32	1,280
		NH-08-RE (レッド)			

※ナットを挿入する際にナットホルダーを併用する事によりT溝内で摩擦が生じ、挿入時の位置を保つ事が出来ます。(指で押すと動く程度の保持力です)

ダブルナットホルダー

M4



M6



M8



■ NHWシリーズ

材質:ポリプロピレン[PP] 色:ブラック

適用フレーム	ナットサイズ	型 式	質 量 (g/piece)	定 価 (円/piece)	50個/パック定価 (円/pack)
M4	M4	NHW-04	0.1	37	—
M6	M6	NHW-06	0.1	37	1,665
M8	M8	NHW-08	0.2	48	—

※ナットを挿入する際にダブルナットホルダーを併用する事によりT溝内で摩擦が生じ、挿入時の位置を保つ事が出来ます。(指で押すと動く程度の保持力です)

アースナットセット(位置固定タイプ)

M6



M8



■ NRE2シリーズ

材質:六角穴付止ネジ:SUS304/アースナット:SS400相当 表面処理:六角穴付止ネジ:無し/アースナット:三価クロメート

適用フレーム	ネジサイズ	型 式	合計質量 (g/set)	定 価 (円/piece)
M6	M4	NRE2-06-4-L4	5.8	180
	M5	NRE2-06-5-L4	5.6	180
	M6	NRE2-06-6-L4	5.4	180
M8	M4	NRE2-08-4-L4	13.0	190
	M5	NRE2-08-5-L4	12.8	190
	M6	NRE2-08-6-L4	12.5	190
	M8	NRE2-08-8-L4	11.8	190

● 納期詳細 P497

● CAD:Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。