

機種・型式記号 G3シリーズ(平行軸)

G3シリーズ 両軸型減速機は下記のような記号によって区分しておりますので、ご注文・ご照会の際はこの記号にてご指示ください。

シリーズ	取付	モータ区分	枠番	減速比	容量	オプション	ターミナルボックス	補助記号	仕様記号
G3	L		22	50	020				
G3	F		40	200	075			X	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

①シリーズ名	G3 : G3シリーズ(平行軸)
②取付け・タイプ区分	L : 脚取付
	F : フランジ取付
	K : 小フランジ取付(18枠~32枠)
③モータ区分	空欄 : モータなし(両軸型)
④枠番及び出力軸径	出力軸径
⑤減速比	5 : 1 / 5 ~ 1200 : 1 / 1200
⑥相当容量	010 : 0.1kW相当
	020 : 0.2kW相当
	040 : 0.4kW相当
	075 : 0.75kW相当
	150 : 1.5kW相当
⑦⑧オプション	空欄 : 標準仕様 該当するオプションはありません。
	⑨補助記号
⑩仕様記号	空欄 : 標準仕様
	X : 特殊仕様追加認識記号
注: 仕様記号は銘板の製品型式名には表示されません。銘板上の仕様記号欄に表示されます。	

平行軸
機種構成ギアモータ
ブレーキ付
防水・屋外
ギアモータ
ブレーキ付
クラッチ/
ブレーキ付
ギアモータ減速機
(両軸型)

S型減速機

防爆形

直交軸

性能表/寸法図

ギアモータ

ブレーキ付

防水・屋外

ギアモータ

ブレーキ付

クラッチ/
ブレーキ付
ギアモータ減速機
(両軸型)

S型減速機

防爆形

中空軸

中実軸

性能表/寸法図

ギアモータ

ブレーキ付

防水・屋外

ギアモータ

ブレーキ付

減速機
(両軸型)

S型減速機

防爆形

同心中空軸

同心中実軸

性能表/寸法図

ギアモータ

ブレーキ付

防水・屋外

ギアモータ

ブレーキ付

減速機
(両軸型)

S型減速機

防爆形

技術資料

規格モータ

ご使用上
の注意

オプション

GT-STEP
インテックス
ギアモータKOMPASS
ギアボックス

価格表

選定
サービスカタログ
申込書