

# 機種・型式記号 Gタイプ(平行軸)

Gタイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータは下記のような記号によって区分しておりますので、ご注文・ご照会の際はこの記号でご指示ください。

シリーズ	取付	モータ区分	枠番	減速比	容量	電圧	ターミナルボックス	補助記号	仕様記号
G	L	M	12	50	T25				
G	F	MN	40	1500	S90	W	C	X	T6
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

①シリーズ名	G : Gタイプ(平行軸)
②取付・タイプ区分	L : 脚取付
	F : フランジ取付
	K : 小フランジ取付(枠番22~32)
③モータ区分	M : モータ付
	MN : ブレーキモータ付
	MR : 簡易ブレーキモータ付(オプション)
④枠番及び出力軸径	出力軸径
⑤減速比	5 : 1 / 5 ~ 1800 : 1 / 1800
⑥モータ容量	T15 : 三相15W
	T25 : 三相25W
	T40 : 三相40W
	T60 : 三相60W
	T90 : 三相90W
	S15 : 単相15W
	S25 : 単相25W
	S40 : 単相40W
	S60 : 単相60W
	S90 : 単相90W
⑦電圧(倍電圧はオプション)	空欄 : 標準電圧 三相 : 200V / 50Hz, 200V / 60Hz, 220V / 60Hz 単相 : 100V / 50Hz, 100V / 60Hz
	W : 倍電圧 三相 : 380V / 50Hz, 400V / 50Hz, 400V / 60Hz, 440V / 60Hz 単相 : 200V / 50Hz, 200V / 60Hz
⑧ターミナルボックス(オプション)	空欄 : ターミナルボックスなし(標準)
	T : T型ターミナルボックス
	K : K型ターミナルボックス
	C : ブレーキ付用、整流器内蔵型ターミナルボックス(注2)
⑨補助記号	空欄 : 標準仕様
	X : 特殊仕様追加認識記号
⑩仕様記号	リード線・ターミナルボックス位置指示記号 詳細はP.E32の仕様記号一覧表をご参照ください。