

機種・型式記号 Gタイプ(平行軸)

Gタイプ スピードコントロールギアモータは下記のような記号によって区分しておりますので、ご注文・ご照会の際はこの記号でご指示ください。

シリーズ	取付	モータ区分	枠番	減速比	容量	電圧	ターミナルボックス	補助記号	仕様記号
G	L	U	12	50	S25				
G	F	P	40	1500	S90	W	C	X	T6
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

①シリーズ名	G : Gタイプ(平行軸)
②取付・タイプ区分	L : 脚取付
	F : フランジ取付
	K : 小フランジ取付(枠番22~32)
③モータ区分	U : スピードコントロールモータ付 U型(コントローラセット)
	P : スピードコントロールモータ付 P型(コントローラ別売)
④枠番及び出力軸径	出力軸径
⑤減速比	5 : 1 / 5 ~ 1800 : 1 / 1800
⑥モータ容量	S15 : 単相15W
	S25 : 単相25W
	S40 : 単相40W
	S60 : 単相60W
	S90 : 単相90W
⑦電圧(倍電圧はオプション)	空欄 : 標準電圧 単相 : 100V / 50Hz, 100V / 60Hz
	W : 倍電圧 単相 : 200V / 50Hz, 200V / 60Hz
⑧ターミナルボックス(オプション) 注: ターミナルボックスの仕様については(P.E42)をご参照ください。	空欄 : ターミナルボックスなし(標準)
	C : スピードコントローラP型用ターミナルボックス
⑨補助記号	空欄 : 標準仕様
	X : 特殊仕様追加認識記号
⑩仕様記号 注: 仕様記号は銘板の製品型式名には表示されません。銘板上の仕様記号欄に表示されます。	リード線・ターミナルボックス位置指示記号 詳細はP.E32の仕様記号一覧表をご参照ください。

コントローラ

型式記号

下記の記号によって区分しておりますので、ご注文・ご照会の際にはこの記号にてご指示ください。

