

# 機種・型式記号 H2シリーズ(直交軸)

下記のような記号によって区分しておりますので、ご注文・ご照会の際はこの記号でご指示ください。

ギアヘッド型式					モータ型式							ブレーキ仕様	オプション	
シリーズ	取付	枠番	軸配置	減速比	モータシリーズ	モータ仕様	容量	相数	電源電圧	規格	ターミナルボックス	ブレーキ	補助記号	仕様記号
H2	F	22	L	5	M	M	01	T	N	N	T	N		
H2	L	32	M	15	W	D	08	T	W	N	E	V4	X	AA
H2	L	50	T	120	M	D	15	T	K	N	T	B2	X	T9HZ
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

①シリーズ名	H2 : H2シリーズ(直交軸)													
②取付け・タイプ区分	L : 脚取付													
	F : フランジ取付													
③枠番及び出力軸径	出力軸径(外径)													
④出力軸 軸配置と材質	配置図	入力軸側(↑)から見て出力軸が左に出るもの			入力軸側(↑)から見て出力軸が右に出るもの			入力軸側(↑)から見て出力軸が両方に出るもの			対応モータ区分(⑥参照)			
		材質	S43C	L	R	T	M : インダクション標準モータ W : インダクション防水モータ B : インダクション防水モータ							
		SUS420J2	H	M	B									
⑤減速比	5 : 1/5 ~ 15X : 1/1500													
⑥モータ区分	M : インダクション標準(IP40 or IP44)													
	W : インダクション防水(IP65)													
⑦モータ仕様	M : IE1効率 F種 標準モータ (0.1kW~0.4kW)													
	D : IE3効率 F種 標準モータ (0.75kW~2.2kW)													
⑧モータ容量	01 : 0.1kW													
	02 : 0.2kW													
	04 : 0.4kW													
	08 : 0.75kW													
	15 : 1.5kW													
	22 : 2.2kW													
⑨相数	T : 三相													
⑩電源電圧	N : 200V/50Hz, 200V/60Hz, 220V/60Hz													
	W : 380V/50Hz, 400V/50Hz, 400V/60Hz, 440V/60Hz													
	K : 220V/60Hz, 380V/60Hz													
	C : 220V/50Hz, 230V/50Hz, 380V/50Hz													
	A : 208V/60Hz, 230V/60Hz, 460V/60Hz, 400V/50Hz													
	E : 415V/50Hz, 440V/50Hz, 480V/60Hz M : 575V/60Hz													
⑪規格	N : CE・UL・CCC													
	A : UL ※電源電圧 : M(575V/60Hz)のみ													
⑫ターミナルボックス	T : T型ターミナルボックス(鋼板)													
	E : E型ターミナルボックス(アルミ)(インダクションモータ防水)													
	N : ターミナルボックスなし(リード線バラ出し)													
⑬ブレーキ仕様	対応モータ区分(⑥参照)							ブレーキ仕様						
	M : インダクション標準モータ							N : ブレーキなし						
								B2 : 200V級ブレーキ付						
								B4 : 400V級ブレーキ付						
	W : インダクション防水モータ							J2 : ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付						
								J4 : ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付						
N : ブレーキなし														
							V2 : 防水200V級ブレーキ付							
							V4 : 防水400V級ブレーキ付							
⑭補助記号	空欄 : 標準仕様													
	X : 特殊仕様追加認識記号													
⑮仕様記号	整流器内蔵 結線指示記号 詳細は(P.E32)の仕様記号一覧表をご参照ください。													
	ターミナルボックス 位置指示記号 詳細は(P.E45)の仕様記号一覧表をご参照ください。													
	その他の仕様記号は、(P.E62)の仕様記号一覧表をご参照ください。													