

機種・型式記号 F2タイプ(同心中空軸)防水IP65

F2タイプ 防水(IP65)ギアモータ・ブレーキ付ギアモータは下記のような記号によって区分しておりますので、ご注文・ご照会の際はこの記号でご指示ください。

シリーズ	取付	モータ区分	枠番	減速比	容量	補助記号	仕様記号
F2	S	W	12	30	T25		
F2	S	V	15	200	S40	X	H3
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

①シリーズ名	F2 : F2タイプ
②取付・タイプ区分	S : フランジ取付(同心中空軸)
③モータ区分	W : 防水(IP65)モータ付
	V : 防水(IP65)ブレーキモータ付
④枠番及び出力軸径	出力軸径
⑤減速比	10 : 1/10 ~ 240 : 1/240
⑥モータ容量及び標準電圧/周波数	T15 : 三相15W
	T25 : 三相25W
	T40 : 三相40W
	T60 : 三相60W
	T90 : 三相90W
	S15 : 単相15W
	S25 : 単相25W
	S40 : 単相40W
	標準電圧/周波数 三相 : 200V/50Hz, 200V/60Hz, 220V/60Hz 単相 : 100V/50Hz, 100V/60Hz
⑦補助記号	空欄 : 標準仕様
	X : 特殊仕様追加認識記号
⑧仕様記号	キャブタイヤケーブル位置指示記号 詳細は〈P.E32〉の仕様記号一覧表をご参照ください。

F2タイプ防水ギアモータはF2S(中空軸)のみです。F2F(中実軸)はありませんのでご注意ください。