




Hタイプ 防水ギアモータ・防水ブレーキ付ギアモータ MINIシリーズ

取付区分	モータ区分	枠番	軸区分	減速比	容量	補助記号	仕様記号
HL	W	15	L	30	T25		
HF	V	18	T	50	S40	X	T6
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

①取付区分	HL : 直交軸脚取付 HF : 直交軸フランジ取付		
②モータ区分	W : 防水モータ付(出力軸材質:ステンレス鋼) V : 防水ブレーキモータ付(出力軸材質:ステンレス鋼)		
③枠番及び出力軸径	出力軸径		
④軸区分	入力軸側から見て 出力軸が左に出る もの 	入力軸側から見て 出力軸が右に出る もの 	入力軸側から見て 出力軸が両方に出 るもの 
	L	R	T
⑤減速比	10 : 1/10~240 : 1/240		
⑥モータ容量及び 電源電圧/周波数	T15 : 三相15W		
	T25 : 三相25W		
	T40 : 三相40W		
	T60 : 三相60W		
	T90 : 三相90W		
	S15 : 単相15W		
	S25 : 単相25W		
	S40 : 単相40W		
	三相 : 200V/50Hz, 200V/60Hz, 220V/60Hz 単相 : 100V/50Hz, 100V/60Hz		
	空欄 : 標準電圧		
⑦補助記号	X : 特殊仕様追加認識記号		
⑧仕様記号 (注1)	キャブタイヤケーブル位置指示記号 詳細はP.545の仕様記号一覧表をご参照ください。		

注1. 仕様記号は銘板の製品型式名には表示されません。銘板上の仕様記号欄に表示されます。