

# DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用ドライバ

小

レバースタート プッシュスタート



DLV7000-SPC シリーズ DLV8000-SPC シリーズ

		精密小ねじ用 (1.0~3.5mm)					
型式	レバースタート プッシュスタート	DLV7020-SPC	DLV7030-SPC	DLV7031-SPC	DLV8020-SPC	DLV8030-SPC	DLV8031-SPC
入力電源		AC100V 50/60Hz (カウンタより供給)					
トルク調整		無段階					
トルク (N·m)		0.05~0.55	0.30~1.10	0.30~1.00	0.10~0.55	0.30~1.10	0.30~1.00
無負荷回転速度 (min <sup>-1</sup> )		900	650	1,200	900	650	1,200
消費電力 (W)		25		30	25		30
適合ねじ (目安) (mm)		小ねじ 1.0~3.0	2.0~3.5	2.0~3.0	1.0~3.0	2.0~3.5	2.0~3.0
		タッピンねじ 1.2~2.6	2.0~3.0	2.0~3.0	1.2~2.6	2.0~3.0	2.0~3.0
適合ビット (mm)							
質量 (kg)		0.38			0.39		
適合コード長 (m)		3 (コネクタ付)					
ビットアース		あり					

※付属品は、標準ドライバ (p.16) を参照してください。

レバースタート プッシュスタート



DLV7100 /7200-SPC シリーズ DLV8100 /8200-SPC シリーズ

		普通小ねじ用 (2.6~5.0mm)					
型式	レバースタート プッシュスタート	DLV7120-SPC DLV8120-SPC	DLV7130-SPC DLV8130-SPC	DLV7140-SPC DLV8140-SPC	DLV7231-SPC DLV8231-SPC	DLV7241-SPC DLV8241-SPC	
入力電源		AC100V 50/60Hz (カウンタより供給)					
トルク調整		無段階					
トルク (N·m)		0.35~0.70	0.50~1.70	1.20~3.00	0.50~1.70	1.20~3.00	
無負荷回転速度 (min <sup>-1</sup> )		1,000		700	2,000	1,200	
消費電力 (W)		35		45			
適合ねじ (目安) (mm)		小ねじ 2.6~3.0	2.6~4.0	3.5~5.0	2.6~4.0	3.5~5.0	
		タッピンねじ 2.3~3.0	2.5~3.5	3.0~4.0	2.5~3.5	3.0~4.0	
適合ビット (mm)							
質量 (kg)		0.71 (7100 シリーズ) / 0.67 (8100 シリーズ)			0.71 (7200 シリーズ) / 0.67 (8200 シリーズ)		
適合コード長 (m)		3 (コネクタ付)					
ビットアース		あり					

※付属品は、標準ドライバ (p.17) を参照してください。

レバースタート プッシュスタート



DLV7251-SPC シリーズ DLV8150 /8251-SPC シリーズ

		普通小ねじ用 (4.5~6.0mm)	
型式	レバースタート プッシュスタート	DLV7251-SPC DLV8251-SPC	DLV8150-SPC DLV8251-SPC
入力電源		AC100V 50/60Hz (カウンタより供給)	
トルク調整		無段階	
トルク (N·m)		2.00~4.50	
無負荷回転速度 (min <sup>-1</sup> )		450	700
消費電力 (W)		45	
適合ねじ (目安) (mm)		小ねじ 4.5~6.0	4.0~5.0
		タッピンねじ 4.0~5.0	
適合ビット (mm)			
質量 (kg)		0.81	
適合コード長 (m)		3 (コネクタ付)	
ビットアース		あり	

※付属品は、標準ドライバ (p.17) を参照してください。

## 別売品

**トルク調整リングカバー**  
 ※ツバ付カップリングDLW9011は、SPCシリーズへ装着できません。  
 ※対応機種は各製品ページをご参照ください。

DLW5200 DLW5201  
DLW5202 DLW5300

不用意なトルク設定の変更を防止します。

**ピストルグリップ**  
 DLW2300 : DLV7100/7200/8100/8200/30A/45A/70A-SPC

作業負担の低減・横からのねじ締めに最適です。

SPC変換コード TD04061  
 専用ドライバを商用電源に直接接続して使用することができます。

SPC延長コード (3m) TD05177

レバースタート プッシュスタート



DLV45A06L -SPC シリーズ DLV45A06P -SPC シリーズ

		普通小ねじ用 (2.6~8.0mm)						
型式	レバースタート プッシュスタート	DLV30A06L-SPC DLV30A06P-SPC	DLV30A12L-SPC DLV30A12P-SPC	DLV30A20L-SPC DLV30A20P-SPC	DLV45A06L-SPC DLV45A06P-SPC	DLV45A12L-SPC DLV45A12P-SPC	DLV70A06L-SPC DLV70A06P-SPC	
入力電源		AC100V 50/60Hz (カウンタより供給)						
トルク調整		無段階						
トルク (N·m)		0.40~1.60/1.20~3.00			2.00~4.50		3.80~7.00	
無負荷回転速度 (min <sup>-1</sup> )		650	1,200	2,000	650	1,200	650	
消費電力 (W)		45						
適合ねじ (目安) (mm)		2.6~5.0			4.5~6.0		5.0~8.0	
		タッピンねじ 2.5~4.0			4.0~5.0		4.5~6.0	
適合ビット (mm)								
質量 (kg)		0.7				0.87 (ピストルグリップ付)		
適合コード長 (m)		3 (コネクタ付)						
ビットアース		あり						

※付属品は、標準ドライバ (p.9) を参照してください。

適用ねじサイズ

大

ブラシレスモータ

ブラシ付モータ

ねじ締めカウンタ

自動機能

アクセサリ

外観寸法図