

# 吸着アタッチメント/スリーブ

吸着アタッチメントの形状は3タイプあり、それぞれに各種スリーブが添付しています。

## 吸着アタッチメント: 適合表

適合ドライバシリーズ		吸着アタッチメント		添付スリーブ	
DLV7000/DLV8000/DLV3300		Aタイプ	DLP6500	DLS2124/DLS2127/DLS2130	
DLV7800		Bタイプ	DLP5100	DLS2120/DLS2124/DLS2127	
DLV7400A/DLV5800			DLP5300	DLS2120/DLS2124	
DLV7313			DLP7100	DLS2122/DLS2124/DLS2127	
DLV7323/DLV7333			DLP7200	DLS2123/DLS2124/DLS2127	
DLV7100/DLV7200/DLV8100/DLV8200		Cタイプ	DLP7000	DLS3223/DLS3225	
M3, M4用	DLV30A*, DLV30S		DLP7400	M3, M4用	DLS3223/DLS3225
M5, M6用	DLV45A/70A*, DLV45S/70S			M5, M6用	DLS4220/DLS4221



\*自動機用含む

吸着アタッチメント	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	
	DLP6500	DLP5100/DLP5300/DLP7100/DLP7200	DLP7000	DLP7400
吸着スリーブ	DLS2000シリーズ(プラスチック製)		DLS3000シリーズ(金属製)	
			DLS4000シリーズ(金属製)	

## スリーブ: DLS2000シリーズ 一覧表

型式	スリーブ		適合ビット (No. × d × L) ⊕
	Ød	ØD	
DLS2120	2	3.5	No.0 × 1.8 × 44
DLS2121	2.2		
DLS2122	2.5		
DLS2123	2.7		
DLS2124	3.1		
DLS2125	3.3	4.5	No.0 × 2.5 × 44
DLS2126	3.5		
DLS2127	3.7		
DLS2128	4	5.5	No.1 × 3 × 44
DLS2129	4.2		
DLS2130	4.5		
DLS2131	4.7		
DLS2132	5.1		
DLS2133	5.3	6.5	No.2 × 4 × 44
DLS2134	5.6		
DLS2135	6.1		

## スリーブ: DLS3000シリーズ 一覧表

注) 6.35mm六角シャフトには使用できません。

型式	スリーブ				適合ビット (No. × d × L) ⊕
	Ød	ØD	ℓ (mm)	L (mm)	
DLS3222	5.6	7	5	34	No.1 × 5 × 70
DLS3223	6.1	9	18		
DLS3224	6.4	9			
DLS3225	7.1	9			
DLS3226	4.6	7	65	No.1 × 4 × 100	
DLS3227	5.1	7			
DLS3228	5.6	7			
DLS3229	6.1	9			
DLS3230	6.4	9			
DLS3231	7.1	9		No.2 × 6 × 100	

## スリーブ: DLS4000シリーズ 一覧表

型式	スリーブ				適合ビット (No. × d × L) ⊕
	Ød	ØD	ℓ (mm)	L (mm)	
DLS4220	9.1	11	5	6	No.2 × 7 × 75
DLS4221	10.6	12.5	5.5	7	

# バランスエース/リトラクタ

電動ドライバを任意の高さに吊り下げて使用することで、手に受けるドライバの重量を軽減でき、長時間作業に最適です。



型式	NTW-06R/NTW-06R-01	NTW-1R/NTW-1R-01	NTW-2R/NTW-2R-01	NTW-00	NTW-0
容量 (kg)	0.2~0.6	0.5~1.0	1.0~2.0	0.5~1.5	
ストローク (m)	1.5			0.5	1.0
質量 (kg)	0.3			0.2	0.6
デルポ対応機種	DLV7400Aシリーズ DLV7300シリーズ DLV7800シリーズ DLV7000/8000シリーズ	DLV7100/7200シリーズ DLV8100/8200シリーズ DLV7102/7202シリーズ DLV8102/8202シリーズ DLV30A/45A/70Aシリーズ DLV30S/45S/70Sシリーズ			

