



追加仕様 / 価格表

以下の表は、カタログ本文で表記出来なかった分を、追加仕様 / 価格表として掲載しております。

■ TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK-SWPM 形

型 式	角ドライブ (mm)	トルク調整範囲 (N・m)	価 格 (¥)
N6QLK-SWPM N60QLK-SWPM	6.35 (1/4")	2~6	36,150
N12QLK-SWPM N120QLK-SWPM		4~12	36,780
N25QLK-SWPM N230QLK-SWPM	9.53 (3/8")	7~23	38,390
N50QLK-SWPM N450QLK-SWPM		10~45	39,040
N90QLK-SWPM N900QLK-SWPM	12.7 (1/2")	20~90	40,000
N100QLK-SWPM N1000QLK-SWPM		20~100	41,650
N140QLK-SWPM N1400QLK-SWPM		40~140	42,050
N180QLK-SWPM N1800QLK-SWPM		40~180	45,000
N200QLK-SWPM N2000QLK-SWPM		40~200	45,650
N280QLK-SWPM N2800QLK-SWPM	19.05 (3/4")	40~280	52,260

※各型式の下段の型式は、旧型式です。

■ TCSK 有線式トルクレンチ N-QSPK-SWPM 形

型 式	角ドライブ (mm)	トルク調整範囲 (N・m)	価 格 (¥)
N6QSPK-SWPM N60QSPK-SWPM	6.35 (1/4")	2~6	32,750
N12QSPK-SWPM N120QSPK-SWPM		4~12	33,150
N25QSPK-SWPM N230QSPK-SWPM	9.53 (3/8")	7~23	33,680
N50QSPK-SWPM N450QSPK-SWPM		10~45	33,680
N100QSPK-SWPM N900QSPK-SWPM	12.7 (1/2")	20~90	35,230
N140QSPK-SWPM N1400QSPK-SWPM		40~140	36,670
N200QSPK-SWPM N1800QSPK-SWPM		40~180	37,310
N280QSPK-SWPM N2800QSPK-SWPM		60~280	43,960
N420QSPK-SWPM N4200QSPK-SWPM		60~420	54,020

※各型式の下段の型式は、旧型式です。

■ TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM 形

型 式	ヘッド (φ)	トルク調整範囲 (N・m)	価 格 (¥)
N6LCK-SWPM N60LCK-SWPM	10	2~6	34,550
N12LCK-SWPM N120LCK-SWPM		4~12	34,670
N25LCK-SWPM N230LCK-SWPM		7~23	34,860
N50LCK-SWPM N450LCK-SWPM	12	10~45	35,810
N100LCK-SWPM N900LCK-SWPM	15	20~90	37,460
N200LCK-SWPM N1800LCK-SWPM	18	40~180	40,000
N280LCK-SWPM N2800LCK-SWPM	22	40~280	45,950

※各型式の下段の型式は、旧型式です。

■ TCSK 有線式トルクレンチ N-SPCK-SWPM 形

型 式	ヘッド (φ)	トルク調整範囲 (N・m)	価 格 (¥)
N6SPCK-SWPM N60SPCK-SWPM	10	2~6	29,120
N12SPCK-SWPM N120SPCK-SWPM		4~12	29,520
N25SPCK-SWPM N230SPCK-SWPM		7~23	30,100
N50SPCK-SWPM N450SPCK-SWPM	12	10~45	31,500
N100SPCK-SWPM N900SPCK-SWPM	15	20~90	32,700
N200SPCK-SWPM N1800SPCK-SWPM	18	40~180	36,470
N280SPCK-SWPM N2800SPCK-SWPM	22	60~280	40,650
N440SPCK-SWPM N4400SPCK-SWPM		60~440	48,360

※各型式の下段の型式は、旧型式です。

■ TCSK 有線式トルクレンチ N-SPK-SWPM 形

型 式	口 径 (mm)	トルクセット 範囲(N・m)	価 格 (¥)
N19SPK-SWPM N190SPK-SWPM	10 11	3.5~19	27,580
	12 13 14		27,750
	17 19		27,910
N38SPK-SWPM N380SPK-SWPM	10 11 12 13 14	8~38	28,230
	17 19		28,390
	21 22 23 24		30,000
	26 27 29 30 32		33,870
N67SPK-SWPM N670SPK-SWPM	14 17 19 21	13~67	29,200
	22 24 26		31,540
	27 30 32		36,300
N120SPK-SWPM N1200SPK-SWPM	36 41	24~120	46,780
	17 19 22		31,940
	24 26 27		33,310
	29 30 32		43,550
N160SPK-SWPM N1600SPK-SWPM	36 41	30~160	46,780
	19		33,870
	22 24 26		33,870
	27 30 32		35,810
	36		42,200

※各型式の下段の型式は、旧型式です。
(N220SPK-SWPM 以上は見積受注生産品です。)

■ TCSK 有線式トルクレンチ N-RSPK-SWPM 形

型 式	口 径 (mm)	トルクセット 範囲(N・m)	価 格 (¥)
N21RSPK-SWPM N190RSPK-SWPM	10	4~21	30,500
	11 12 13 14		30,810
	17 19 22		31,300
N42RSPK-SWPM N380RSPK-SWPM	11 12 13 14	9~42	31,340
	17 19 22		34,040
N73RSPK-SWPM N670RSPK-SWPM	14 17	14~73	32,420
	19 22 24		37,910
	27 30 32		37,910

※各型式の下段の型式は、旧型式です。
(N127RSPK-SWPM 以上は見積受注生産品です。)