

ナインナイン



NC Spot Drill

面取りカッター“NCスポットドリル”

RoHS

同商品群
在庫数 30 アイ
テム

- 特 長 ●1個のチップでモミツケ加工、面取り加工、
V溝入れ加工・刻印加工が可能です。
用 途 ●CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの
面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。
製造国 ●台湾

99616-14
(ホルダ・先端角90°・チップ別売)

商品紹介動画

N9MT080204CT-NC40
(チップ・先端角90°)N9MT11T3M08C-NC2033
(チップ・先端角145°+90°)

チップ

発注単位5個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	入数 (個)	先端角 (°)	長さ×厚さ (mm)	ノーズR (mm)	コーナ ー数	最大加工径 (mm)	下穴寸法	超硬材質	コーティング	適合ホルダ	質量 (g)	実績 (前年比%)
421-1430	V9MT12T3CT-NC9076	¥6,800*	¥6,800*	5	60	12.7×3.97	0.8	2	13	-	K20F	DLC	99616-13V	45	5(-)
421-1251	N9MT05T1CT-NC9076	¥4,200*	¥4,200*	5	90	5×1.8	0.4	2	6	-	K20F	DLC	99616-06シリーズ	14	15(150)
421-1308	N9MT0802CT2T-H-NC9076	¥4,400*	¥4,400*	5	90	8×2.38	0.8	2	10	-	K20F	DLC	99616-10	19	0(-)
421-1278	N9MT080204CT-NC40	¥3,600*	¥3,600*	5	90	8×2.38	0.4	4	10	-	K20F	TiN	99616-10	19	85(85)
421-1286	N9MT080208CT-NC40	¥3,600*	¥3,600*	5	90	8×2.38	0.8	4	10	-	K20F	TiN	99616-10	19	25(500)
421-1260	N9MT080204CT-NC10	¥3,600*	¥3,600*	5	90	8×2.38	0.4	4	10	-	K20F	TiAIN	99616-10	19	25(125)
421-1324	N9MT11T3CT2T-H-NC9076	¥4,400*	¥4,400*	5	90	11×3.97	0.8	2	14	-	K20F	DLC	99616-14シリーズ	34	0(-)
421-1341	N9MT11T3CT-NC40	¥3,600*	¥3,600*	5	90	11×3.97	0.8	4	14	-	P35	TiN	99616-14シリーズ	34	140(54)
421-1332	N9MT11T3CT-NC10	¥3,600*	¥3,600*	5	90	11×3.97	0.3	4	14	-	K10F	TiAIN	99616-14シリーズ	34	60(53)
449-0207	N9MT0802M04C-NC2033	¥5,600*	¥5,600*	5	145+90	8×2.38	0.8	2	8	M4×0.7	K20F	TiAIN	99616-10	18	0(-)
449-0215	N9MT0802M05C-NC2033	¥5,600*	¥5,600*	5	145+90	8×2.38	0.8	2	8	M5×0.8	K20F	TiAIN	99616-10	18	0(-)
449-0223	N9MT0802M06C-NC2033	¥5,600*	¥5,600*	5	145+90	8×2.38	0.8	2	8	M6×1.0	K20F	TiAIN	99616-10	18	5(-)
449-0231	N9MT11T3M08C-NC2033	¥5,600*	¥5,600*	5	145+90	11×3.97	0.8	2	13	M8×1.25	K20F	TiAIN	99616-14シリーズ	30	5(-)
449-0240	N9MT11T3M10C-NC2033	¥5,600*	¥5,600*	5	145+90	11×3.97	0.8	2	13	M10×1.5	K20F	TiAIN	99616-14シリーズ	30	5(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3273-7511 <http://www.muraki-ltd.co.jp/>

THE CUT



Milling Cutter Super Mentorimaru

“スーパー面取丸”

同商品群
在庫数 4 アイ
テムMTMS9-24-45
(チップ別売)MTMS20-35-45 3NT
(チップ別売)MTMS30-45-45 4NT
(チップ別売)

- 特 長 ●面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。●各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。●旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。●高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。
●最大径は機械の加工範囲まで対応できます。
用 途 ●面取り、溝、ランピング加工 (MTMS20と30のみ)。
仕 様 ●チップ別売 (推奨チップ品番:MT-DE11T304R (RH))
材 質 ●工具鋼
製造国 ●日本

(価格改定日 19.02) 丸一切削工具株[847401]

発注単位1本

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最小面取径 (mm)	シャンク径 (mm)	刃径 (mm)	首下長 (mm)	シャンク長さ (mm)	刃数	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-2893	MTMS9-24-45	¥25,900	¥25,900	9	16	23.5	34	80	3	1	240	0(-)
830-4056	MTMS20-35-45 3NT	¥33,000	¥33,000	20	32	35	30	70	3	1	510	0(-)
830-4057	MTMS30-45-45 4NT	¥38,500	¥38,500	30	32	45	30	70	4	1	800	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-7638-6544 <http://www.thecut.co.jp/>

THE CUT



Milling Cutter Super Mentorimaru

“スーパー面取丸”

同商品群
在庫数 4 アイ
テムMTMS6.5-15.5-45
(チップ別売)

- 特 長 ●面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。
●各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。
●旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。
●高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。
用 途 ●面取り、溝。
仕 様 ●チップ別売 (推奨チップ品番:MT-DE070204R (RH))
材 質 ●工具鋼
製造国 ●日本

注意

●チップは市販の標準チップをご使用ください。

発注単位1本

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最小面取径 (mm)	シャンク径 (mm)	刃径 (mm)	全長 (mm)	刃数	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-2892	MTMS6.5-15.5-45	¥25,900	¥25,900	6.5	16	15.5	113	3	1	195	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-7638-6544 <http://www.thecut.co.jp/>