

マイクログライNDER

▶▶ 先端工具は5-289~291ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

電動工具

ナカニシ




Ring type Attachment

マイクログライNDER用リングタイプ アタッチメント



同商品群在庫数 164 アイテム



IR-310

- 特長**
- グリップのフィーリングは、持ちやすさを徹底追求しました。
 - リング式チャッキングで簡単・確実ワンタッチ交換できます。
 - 粗加工から精密および微細仕上げ加工まであらゆる幅広い加工シーンに対応します。
- 付属品**
- コレット3mm、2.35mm (CHH-3.0、2.35) 各1
 - スパナ7×5.1mm
 - ピンスパナ
 - L型スパナ9mm
- 製造国** ●日本



株ナカニシ [681050]

5-287ページの全てのモータと接続できます。



CHH (コレット)

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	外径×全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
324-5543	IR-310	¥26,000	¥26,000	40000	12.8×64.2	1	92	102(150)

コレット

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	チャック内径 (mm)	適合機種	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
321-2360	CHH-2.35	¥5,000	¥5,000	2.35	IR-310、IH-300、EHR-500	1	2.23	145(95)
321-2378	CHH-3.0	¥5,000	¥5,000	3.00	IR-310、IH-300、EHR-500	1	2.34	42(48)

☎商品のお問い合わせ: 0289-64-3280 <http://www.nakanishi-inc.com/>

ナカニシ



90 Mini Angle Attachment

マイクログライNDER用90°ミニアングルアタッチメント



ナカニシ



90 Angle Attachment

マイクログライNDER用90°アングルアタッチメント



同商品群在庫数 164 アイテム

- 特長**
- このクラスでは最小のアングルヘッドです。
 - パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適です。
 - 最小加工径は1.3mmです。
 - 軸径は1.6mm専用です。
- 付属品**
- コレット1.6mm
 - チャックレンチ
 - ピンスパナ
- 製造国** ●日本

同商品群在庫数 164 アイテム

- 特長**
- 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
 - 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。
- 付属品**
- コレット3mm (CHC-3.0)
 - チャックレンチ
 - ピンスパナ
 - ディスク専用ゴムパット (φ10、20、30用) 各1本
 - サンドペーパーディスク (φ11、21、31の#180と#600) 各5枚
- 製造国** ●日本



MFC-300M



IC-300



5-287ページの全てのモータと接続できます。

5-287ページの全てのモータと接続できます。



発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	外径×全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
297-5301	MFC-300M	¥33,000	¥33,000	15000以下	6.8×95	1	47	11(74)

☎商品のお問い合わせ: 0289-64-3280 <http://www.nakanishi-inc.com/>

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	外径×全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
297-5246	IC-300	¥33,000	¥33,000	30000以下	12.8×57.3	1	45	143(103)

☎商品のお問い合わせ: 0289-64-3280 <http://www.nakanishi-inc.com/>

ナカニシ



50 Angle Attachment

マイクログライNDER用50°アングルアタッチメント



ナカニシ



Mini Luster Attachment

マイクログライNDER用ミニラスターアタッチメント



同商品群在庫数 164 アイテム

- 特長**
- 軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。
 - 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
- 付属品**
- コレット3mm (CHC-3.0)
 - チャックレンチ
 - ピンスパナ
 - ディスク専用ゴムパット (φ10、20、30用) 各1本
 - サンドペーパーディスク (φ11、21、31の#180と#600) 各5枚
- 製造国** ●日本

同商品群在庫数 164 アイテム

- 特長**
- 高速振動による微細部のスピード研磨が可能です。
 - 軽量ペンシル型が使いやすさを誇ります。
 - 微細部、狭部、リップ溝などに最適です。
 - ペンシルタイプ精密ポリリッシャーです。
- 仕様**
- ストローク幅: 0.8mm
 - アレンレンチ: 1.5mm
 - ダンパーホルダ
 - セラファイバーホルダ
 - 電着ダイヤモンドヤスリ
 - セラファイバー砥石チップ
- 製造国** ●日本



KC-300



ML-8



5-287ページの全てのモータと接続できます。

5-287ページの全てのモータと接続できます。



発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	外径×全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
297-5289	KC-300	¥33,000	¥33,000	30000以下	12.8×61.9	1	45	41(84)

☎商品のお問い合わせ: 0289-64-3280 <http://www.nakanishi-inc.com/>

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	往復回数 (回/分) (可変)	外径×全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
297-5319	ML-8	¥48,000	¥48,000	0~6380	15×85.4	1	130	22(138)

☎商品のお問い合わせ: 0289-64-3280 <http://www.nakanishi-inc.com/>