

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

## ナカニシ Swing Luster Attachment

同商品群 在庫数 164 アイテム

### マイクログラインダ用スイングラスター アタッチメント

修理可能 RoHS



SLS-16

- 特長**
- スイング(扇形)軌道でリブや狭所加工に威力を発揮します。
  - 高速振動により微細部のスピード研磨が可能です。
  - 軽量ペンシルタイプで使いやすいです。
  - ストローク調整で微細部から幅広部まで対応します。
  - ペンシルタイプ精密ポリリッシャーです。
- 仕様**
- ストローク幅調整:0~1.6mm
  - 先端工具軸径:最大5mm ねじ止め式
- 付属品**
- スパナ(16×18, 20×24mm)各1
  - アレンレンチ1.5mm
  - セラファイバーホルダ
  - 電着ダイヤモンドヤスリ
  - セラファイバー砥石チップ
- 製造国** ●日本



5-287ページの全てのモータと接続できます。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	往復回転(回/分)	外径×全長(mm)	振幅(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
297-5408	SLS-16	¥55,000	¥55,000	0~7650	17.5×87	0~1.6	1	127	2(100)

※商品のお問い合わせ:0289-64-3280 http://www.nakanishi-inc.com/

## ナカニシ Fine Belt Sander Attachment

同商品群 在庫数 164 アイテム

### マイクログラインダ用ファインベルトサンダー アタッチメント

修理可能 RoHS



KBS-101

- 特長**
- ベルト角度が自由に調節、ベルト交換はレバー操作で簡単にできます。
  - ベルト走行スピードは無段変速です。
- 仕様**
- 使用ベルト幅:4, 6, 8mm
- 付属品**
- アレンレンチ3mm
  - サンドベルト(4, 6, 8mm幅の#120, #240, #400)各2本
- 製造国** ●日本



5-287ページの全てのモータと接続できます。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ベルト走行スピード(m/min)	全長(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
324-4873	KBS-101	¥47,000	¥47,000	0~705	185	1	350	28(91)


※商品のお問い合わせ:0289-64-3280 http://www.nakanishi-inc.com/

## ナカニシ 6mm Torque Type Attachment

同商品群 在庫数 164 アイテム

### マイクログラインダ用6mm アタッチメント

修理可能 RoHS



HG-200

- 特長**
- 軸径6mm先端工具が使用できます。
  - ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。
  - 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキングできます。
- 付属品**
- コレット6mm(CHG-6.0)
  - スパナ10×10mm
  - 棒レンチ
  - ピンスパナ
- 製造国** ●日本



5-287ページのNK351以外のモータと接続できます。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	外径×全長(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
297-5238	HG-200	¥26,000	¥26,000	3000以下	25×102	1	210	4(25)

※商品のお問い合わせ:0289-64-3280 http://www.nakanishi-inc.com/

## ナカニシ Luster Attachment

同商品群 在庫数 164 アイテム

### マイクログラインダ用ラスター アタッチメント

修理可能 RoHS



LS-100

- 特長**
- ハイパワー、大ストロークが高効率加工を実現します。
  - ラバーグリップは持ちやすく、振動を軽減します。
  - 各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。
- 仕様**
- ストローク幅調整:0~6mm
- 付属品**
- アレンレンチ(2, 3mm)各1
  - 潤滑油
  - ラスター用ノズル
  - スティックホルダ(62502, 62505)各1本
  - ダンパーホルダ
  - 角パッド
  - 角パッド用ロッド
  - アングルロッド
  - サンドペーパーチップ(#120, #320, #600, #1000)各10枚
- 製造国** ●日本



5-287ページの全てのモータと接続できます。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	往復回数(回/分)	寸法(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
297-5297	LS-100	¥80,000	¥80,000	0~6300	20×119×120	1	680	7(140)

※商品のお問い合わせ:0289-64-3280 http://www.nakanishi-inc.com/

## ナカニシ E-max EVOLUTION Controller

同商品群 在庫数 164 アイテム

### マイクログラインダー・マックスエリジョン用コントローラ

修理可能 RoHS



NE249

- 特長**
- 回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメーターが一体となり、作業の効率を高めます。
  - 使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
- 仕様**
- 入力電源:AC100V(50/60Hz)
- セット内容**
- ハンドピースホルダ:1個
  - ハンドピーススタンド:1個
  - 電源コード
- 製造国** ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
463-0726	NE249	¥46,000	¥46,000	1000~40000	130×254×97	1	2.3	42(94)

※商品のお問い合わせ:0289-64-3280 http://www.nakanishi-inc.com/

## ナカニシ Diamond Drill

同商品群 在庫数 164 アイテム

### ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)



13851~13858

- 特長**
- ツイストドリル(スチール)にダイヤモンド電着コーティングを施したドリルです。
- 製造国** ●日本

最高使用回転数(rpm)	砥粒
15000	ダイヤモンド

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	粒度(#)	刃径×刃長×軸径×全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
476-1359	13851	¥2,100	¥2,100	140	0.8×8×2.34×44	1	7	21(24)
829-2839	13852	¥2,100	¥2,100	140	0.9×8×2.34×44	1	8	3(100)
476-1367	13853	¥2,100	¥2,100	140	1×8×2.34×44	1	7	13(186)
829-2840	13854	¥2,100	¥2,100	140	1.1×8×2.34×44	1	8	5(167)
829-2841	13855	¥2,100	¥2,100	140	1.2×10×2.34×44	1	8	12(400)
829-2842	13856	¥2,100	¥2,100	140	1.3×10×2.34×44	1	8	1(25)
829-2843	13857	¥2,100	¥2,100	140	1.4×10×2.34×44	1	8	1(15)
476-1375	13858	¥2,100	¥2,100	140	1.5×10×2.34×44	1	7	8(62)

※商品のお問い合わせ:0289-64-3280 http://www.nakanishi-inc.com/