

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ナカニシ

Abrasive Rubber Points



日本

ゴム砥石(グリーンポリッシャー)

同商品群
在庫数 **658** アイテム

特長 ●滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りもなく安心して作業ができます。
用途 ●ステンレス、鉄材の中仕上げに。
製造国 ●日本

研削砥石

ディスク

ペーパー

サンダー用

ペーパー

不織布

ディスク

フェルト

ディスク

ダイヤモンド

ホイール

グラインダー用

研磨材

ドレッサー

フラップ

軸付ホイール

ナイロン

軸付ホイール

フェルト

軸付ホイール

研磨バンド

軸付砥石

超硬バー

ダイヤモンド

バー

CBNバー

ヤスリ

ダイヤモンド

ヤスリ

砥石

みがき剤

シート

研磨材

ベルト

研磨材

カップ

ブラシ

軸付

ブラシ

ハンド

ブラシ



46111 (砲弾)



46135 (円筒)



46155 (円筒)



46731 (円筒)



46741 (円筒)



47554 (円筒)



46871 (円筒)



46862 (ソロバン)

1本あたり目安単価
¥210~¥760

株式会社ナカニシ [681050]

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	砥粒 色	形状	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
476-6512	46111	¥2,300	¥2,300	120	グリーン	砲弾	5×15×2.34×49	30000	10	1	20	10(34)
476-6521	46112	¥2,300	¥2,300	220	グリーン	砲弾	5×15×2.34×49	30000	10	1	20	5(84)
829-3507	46113	¥2,300	¥2,300	320	グリーン	砲弾	5×15×2.34×49	30000	10	1	20	6(150)
476-6539	46115	¥2,900	¥2,900	120	グリーン	砲弾	8×20×2.34×51	20000	10	1	38	4(100)
829-3508	46116	¥2,900	¥2,900	220	グリーン	砲弾	8×20×2.34×51	20000	10	1	38	3(100)
476-6547	46117	¥2,900	¥2,900	320	グリーン	砲弾	8×20×2.34×51	20000	10	1	38	1(-)
829-3509	46121	¥3,200	¥3,200	120	グリーン	砲弾	10×25×2.34×55	15000	10	1	65	3(110)
829-3510	46122	¥3,200	¥3,200	220	グリーン	砲弾	10×25×2.34×55	15000	10	1	65	0(-)
829-3511	46123	¥3,200	¥3,200	320	グリーン	砲弾	10×25×2.34×55	15000	10	1	65	1(25)
476-6555	46125	¥3,900	¥3,900	120	グリーン	砲弾	13×30×2.34×57	8000	10	1	100	0(-)
829-3512	46126	¥3,900	¥3,900	220	グリーン	砲弾	13×30×2.34×57	8000	10	1	100	0(-)
829-3513	46127	¥3,900	¥3,900	320	グリーン	砲弾	13×30×2.34×57	8000	10	1	100	0(-)
829-3514	46131	¥2,100	¥2,100	120	グリーン	円筒	5×16×2.34×50	30000	10	1	23	7(117)
829-3515	46132	¥2,100	¥2,100	220	グリーン	円筒	5×16×2.34×50	30000	10	1	23	17(850)
829-3516	46133	¥2,100	¥2,100	320	グリーン	円筒	5×16×2.34×50	30000	10	1	23	8(200)
476-6563	46135	¥2,700	¥2,700	120	グリーン	円筒	8×20×2.34×50	20000	10	1	44	5(72)
829-3517	46136	¥2,700	¥2,700	220	グリーン	円筒	8×20×2.34×50	20000	10	1	44	0(-)
829-3518	46137	¥2,700	¥2,700	320	グリーン	円筒	8×20×2.34×50	20000	10	1	44	2(40)
829-3519	46151	¥2,300	¥2,300	120	グリーン	ソロバン	12×2×2.34×43	18000	10	1	21	7(42)
829-3520	46152	¥2,300	¥2,300	220	グリーン	ソロバン	12×2×2.34×43	18000	10	1	21	1(-)
829-3521	46153	¥2,300	¥2,300	320	グリーン	ソロバン	12×2×2.34×43	18000	10	1	21	0(-)
476-6571	46155	¥2,300	¥2,300	120	グリーン	円筒	12×2×2.34×43	18000	10	1	26	1(50)
476-6580	46156	¥2,300	¥2,300	220	グリーン	円筒	12×2×2.34×43	18000	10	1	26	2(-)
476-6598	46157	¥2,300	¥2,300	320	グリーン	円筒	12×2×2.34×43	18000	10	1	26	0(-)
829-3522	46721	¥4,300	¥4,300	150	グリーン	球	10×10×3×45	30000	10	1	40	10(999)
829-3523	46722	¥4,300	¥4,300	220	グリーン	球	10×10×3×45	30000	10	1	40	25(50)
829-3524	46723	¥4,300	¥4,300	400	グリーン	球	10×10×3×45	30000	10	1	40	0(-)
829-3525	46724	¥4,300	¥4,300	320	グリーン	球	10×10×3×45	30000	10	1	40	10(91)
476-7047	46731	¥3,800	¥3,800	150	グリーン	円筒	2×5×3×45	40000	10	1	25	61(185)
476-7055	46732	¥3,800	¥3,800	220	グリーン	円筒	2×5×3×45	40000	10	1	25	26(372)
476-7063	46733	¥3,800	¥3,800	400	グリーン	円筒	2×5×3×45	40000	10	1	25	16(67)
476-7071	46734	¥3,800	¥3,800	320	グリーン	円筒	2×5×3×45	40000	10	1	25	3(30)
476-7080	46741	¥2,600	¥2,600	150	グリーン	円筒	4×13×3×43	30000	10	1	25	7(15)
476-7098	46742	¥2,600	¥2,600	220	グリーン	円筒	4×13×3×43	30000	10	1	25	13(217)
476-7101	46743	¥2,600	¥2,600	400	グリーン	円筒	4×13×3×43	30000	10	1	25	11(184)
476-7110	46744	¥2,600	¥2,600	320	グリーン	円筒	4×13×3×43	30000	10	1	25	3(25)
476-7128	46751	¥2,600	¥2,600	150	グリーン	円筒	6×17×3×47	30000	10	1	30	7(70)
476-7136	46752	¥2,600	¥2,600	220	グリーン	円筒	6×17×3×47	30000	10	1	30	12(134)
476-7144	46753	¥2,600	¥2,600	400	グリーン	円筒	6×17×3×47	30000	10	1	30	4(20)
476-7152	46754	¥2,600	¥2,600	320	グリーン	円筒	6×17×3×47	30000	10	1	30	10(167)
829-3526	46761	¥2,700	¥2,700	150	グリーン	円筒	8×20×3×50	30000	10	1	45	5(125)
829-3527	46762	¥2,700	¥2,700	220	グリーン	円筒	8×20×3×50	30000	10	1	45	1(34)
829-3528	46763	¥2,700	¥2,700	400	グリーン	円筒	8×20×3×50	30000	10	1	45	3(150)
476-7161	46764	¥2,700	¥2,700	320	グリーン	円筒	8×20×3×50	30000	10	1	45	2(29)
476-7179	46771	¥2,800	¥2,800	150	グリーン	円筒	10×20×3×50	30000	10	1	60	6(75)
829-3529	46772	¥2,800	¥2,800	220	グリーン	円筒	10×20×3×50	30000	10	1	60	8(54)
829-3530	46773	¥2,800	¥2,800	400	グリーン	円筒	10×20×3×50	30000	10	1	60	0(-)
476-7187	46774	¥2,800	¥2,800	320	グリーン	円筒	10×20×3×50	30000	10	1	60	6(600)
829-3531	46861	¥3,500	¥3,500	120	グリーン	ソロバン	20×5×3×41	15000	10	1	50	11(55)
476-7306	46862	¥3,500	¥3,500	180	グリーン	ソロバン	20×5×3×41	15000	10	1	50	8(134)
476-7314	46863	¥4,000	¥4,000	320	グリーン	ソロバン	20×5×3×41	15000	10	1	50	6(60)
829-3532	46864	¥4,000	¥4,000	400	グリーン	ソロバン	20×5×3×41	15000	10	1	50	6(200)
476-7322	46871	¥2,800	¥2,800	120	グリーン	円筒	20×2.5×3×41	15000	10	1	60	26(25)
476-7331	46872	¥2,800	¥2,800	180	グリーン	円筒	20×2.5×3×41	15000	10	1	60	11(44)
476-7349	46873	¥3,300	¥3,300	320	グリーン	円筒	20×2.5×3×41	15000	10	1	60	31(120)
476-7357	46874	¥3,300	¥3,300	400	グリーン	円筒	20×2.5×3×41	15000	10	1	60	6(75)
829-3604	47551	¥3,000	¥3,000	120	グリーン	円筒	10×20×6×60	20000	10	1	125	1(7)
829-3605	47552	¥3,000	¥3,000	220	グリーン	円筒	10×20×6×60	20000	10	1	125	1(100)
829-3606	47553	¥3,500	¥3,500	320	グリーン	円筒	10×20×6×60	20000	10	1	125	3(300)
476-7713	47554	¥3,500	¥3,500	400	グリーン	円筒	10×20×6×60	20000	10	1	125	2(100)
829-3607	47561	¥4,100	¥4,100	120	グリーン	円筒	15×25×6×63	20000	10	1	207	1(-)
829-3608	47562	¥4,100	¥4,100	220	グリーン	円筒	15×25×6×63	20000	10	1	207	1(50)
829-3609	47563	¥4,900	¥4,900	320	グリーン	円筒	15×25×6×63	20000	10	1	207	0(-)
829-3610	47564	¥4,900	¥4,900	400	グリーン	円筒	15×25×6×63	20000	10	1	207	1(-)
829-3611	47571	¥5,400	¥5,400	120	グリーン	円筒	20×20×6×55	15000	10	1	250	2(200)
829-3612	47572	¥5,400	¥5,400	220	グリーン	円筒	20×20×6×55	15000	10	1	250	0(-)
476-7721	47573	¥6,200	¥6,200	320	グリーン	円筒	20×20×6×55	15000	10	1	250	1(100)
829-3613	47574	¥6,200	¥6,200	400	グリーン	円筒	20×20×6×55	15000	10	1	250	0(-)
476-7730	47581	¥6,700	¥6,700	120	グリーン	円筒	25×25×6×60	12000	10	1	400	3(150)
476-7748	47582	¥6,700	¥6,700	220	グリーン	円筒	25×25×6×60	12000	10	1	400	4(134)
829-3614	47583	¥7,600	¥7,600	320	グリーン	円筒	25×25×6×60	12000	10	1	400	1(34)
829-3615	47584	¥7,600	¥7,600	400	グリーン	円筒	25×25×6×60	12000	10	1	400	1(17)

商品のお問い合わせ: 0289-64-3280 <http://www.nakanishi-inc.com/>