

超硬カッター

●オレンジ色のNo表記は、チタンコートタイプのコードNoです。



- 重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取り等幅広い加工に使用できます。
- 厳選された高品質の超硬材に、高度のカッティング技術により刃付けをしています。
- 最新のカッティング技術により、刃先の強度が高くチッピングも少なく、工具耐久性を向上させました。
- 加工ワークに合った刃形状と、シングルカットまたはダブルカットの選定ができます。

軸径φ3.0
1パック1本入 **Single Cut**
シングルカット

80,000min⁻¹ 60,000min⁻¹

φ0.9 φ3.0 38 24011	φ1.2 φ3.0 38 24012	φ1.4 φ3.0 38 24008	φ1.6 φ3.0 38 24013	φ1.8 φ3.0 38 24009	φ2.1 φ3.0 38 24014 21291
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------

軸径φ3.0
1パック1本入 **Single Cut**
シングルカット

60,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ2.5 φ3.0 38 24015	φ3 φ3.0 38 24016 21311	φ4 φ3.0 38 24017	φ5 φ3.0 38 24018 21292	φ6.3 φ3.0 44 24019 21312	φ3 φ3.0 75 24031
----------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

軸径φ3.0
1パック1本入 **Double Cut**
ダブルカット

60,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ2.3 φ3.0 38 24071	φ2.5 φ3.0 38 24072	φ3 φ3.0 38 24073 21201	φ4 φ3.0 38 24074	φ5 φ3.0 38 24075	φ6.3 φ3.0 44 24076 21205	φ3 φ3.0 76 24081
----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

軸径φ3.0
1パック1本入 **Single Cut**
シングルカット

60,000min⁻¹ ~ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ2.5 φ3.0 38 24041	φ3 φ3.0 38 24042	φ4 φ3.0 38 24043	φ5 φ3.0 38 24044	φ6.3 φ3.0 50 24045	φ3 φ3.0 76 24051	φ4 φ3.0 76 24052
----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

軸径φ3.0
1パック1本入 **Double Cut**
ダブルカット

60,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ2.3 φ3.0 38 24091	φ2.3 φ3.0 45 24092	φ2.5 φ3.0 38 24093	φ3 φ3.0 38 24094	φ4 φ3.0 38 24095	φ5 φ3.0 38 24096	φ6.3 φ3.0 50 24097 21223	φ3 φ3.0 75 24101
----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

軸径φ3.0
1パック1本入 **Single Cut**
シングルカット

80,000min⁻¹ 70,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ0.9 φ3.0 38 24151	φ1.2 φ3.0 44 24152	φ1.4 φ3.0 40 24153	φ2.1 φ3.0 44 24154	φ2.5 φ3.0 38 24155 21315	φ3 φ3.0 38 24161 21294	φ4 φ3.0 39 24162	φ5 φ3.0 39 24163	φ6.3 φ3.0 52 24164 21295	φ3 φ3.0 76 24171
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

軸径φ3.0
1パック1本入 **Single Cut**
シングルカット (エンドカット付)

80,000min⁻¹ 60,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ0.9 φ3.0 44 24177	φ1.2 φ3.0 38 24178	φ1.4 φ3.0 44 24179	φ1.6 φ3.0 6 24180	φ1.8 φ3.0 38 24181	φ2.5 φ3.0 38 24182	φ3 φ3.0 38 24183	φ6.3 φ3.0 43 24185	φ6.3 φ3.0 50 24186 21316	φ3 φ3.0 76 24191
----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--------------------------

軸径φ3.0
1パック1本入 **Double Cut**
ダブルカット

80,000min⁻¹ 70,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ1.5 φ3.0 6 24211 21211	φ2.3 φ3.0 44 24212	φ2.5 φ3.0 38 24213	φ2.9 φ3.0 38 24214 21212	φ4 φ3.0 38 24215	φ5 φ3.0 38 24216	φ6.3 φ3.0 50 24217 21213	φ3 φ3.0 14 24221	φ4 φ3.0 12.7 24210
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------

軸径φ3.0
1パック1本入 **Diamond Cut**
ダイヤモンドカット

40,000min⁻¹

φ4 φ3.0 39 24210

▲安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

ダイヤモンド&CBN

超硬カッター

スチールカッター

砥石

ゴム砥石

各種サンダー

ブラシ

フェルトバフ

研磨材・研磨ツール

専用工具