



[ニシチューブの標準サイズ]

標準品/NPR・NPM・NPE 例/20-10-2.....収縮前内径:20mm, 収縮後内径:10mm, 収縮後厚さ:2mmの場合



被物体の 外径見当(mm)	サイズ	収縮前				収縮後				被物体の 外径見当(mm)	サイズ	収縮前				収縮後			
		内径 (mm)	許容差 (%)	内径 (mm)	許容差 (%)	厚さ (mm)	許容差 (%)	内径 (mm)	許容差 (%)			厚さ (mm)	許容差 (%)	内径 (mm)	許容差 (%)	厚さ (mm)	許容差 (%)		
2.5~3.7	4-2-1	4	+10 -5	2	±20	1	+20 -10	21.0~32.0	35-17.5	35	+10 -5	17.5	±10	1	+20 -10				
3.7~5.0	6-3-1	6	*	3	*	1	*	23.0~35.0	40-20	40	*	20	*	1	*				
5.0~7.0	8-4- $\sqrt{1/2}$	8	*	4	*	1	*	28.0~45.0	50-25	50	*	25	*	1	*				
6.0~9.0	10-5- $\sqrt{1/2}$	10	*	5	±15	1	*	35.0~55.0	60-30	60	*	30	*	1	*				
9.0~13.0	15-7.5- $\sqrt{1/2}$	15	*	7.5	±10	1	*	40.0~65.0	70-35	70	*	35	*	1	*				
12.0~17.0	20-10- $\sqrt{1/2}$	20	*	10	*	1	*	47.0~70.0	80-40	80	*	40	*	1	*				
15.0~22.0	25-12.5- $\sqrt{1/2}$	25	*	12.5	*	1	*	52.0~80.0	90-45	90	*	45	*	1	*				
18.0~27.0	30-15- $\sqrt{1/2}$	30	*	15	*	1	*	57.0~90.0	100-50	100	*	50	*	1	*				

※収縮前内径が100mmを超えるサイズにつきましては、収縮後厚さ許容差が±20%になります。 ●特殊チューブのサイズはご相談に応じます。
 ※収縮前の厚さの管理は行っていませんのでご了承下さい。 ●その他、溝付き、ジッパー付きチューブ等もご相談に応じます。
 注1/標準長さ=5m(NPR, NPEについては、長尺物25mもご用意できます。)
 注2/NPMについては、内径90mmからの品揃えとなります。