

表示プレートやカレンダーなど強力接着、キレイにはがせる
はがせる両面テープ 強力接着用 15×10



材質：基材／不織布、粘着剤／アクリル系、はくり紙／紙

品番	T3830
サイズ	0.16mm×15mm×10m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装(幅・高さ・奥行)／重量	100×178×16mm／60g
内装(幅・高さ・奥行)／重量	185×112×110mm／660g
外装(幅・高さ・奥行)／重量	555×210×235mm／7kg
GTIN／ITFコード 内装	0114904140308304
GTIN／ITFコード 外装	0104904140308307
JANコード	4 904140 308308

構造



表示プレートやカレンダーなど強力接着、キレイにはがせる(細幅)
はがせる両面テープ 強力接着用 10×10



材質：基材／不織布、粘着剤／アクリル系、はくり紙／紙

品番	T3831
サイズ	0.16mm×10mm×10m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装(幅・高さ・奥行)／重量	90×180×13mm／45g
内装(幅・高さ・奥行)／重量	200×105×80mm／500g
外装(幅・高さ・奥行)／重量	425×250×220mm／5.3kg
GTIN／ITFコード 内装	24904140308319
GTIN／ITFコード 外装	14904140308312
JANコード	4 904140 308315

構造



表示プレートやカレンダーなど強力接着、キレイにはがせる(広幅)
はがせる両面テープ 強力接着用 20×10



材質：基材／不織布、粘着剤／アクリル系、はくり紙／紙

品番	T3832
サイズ	0.16mm×20mm×10m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装(幅・高さ・奥行)／重量	90×180×23mm／78g
内装(幅・高さ・奥行)／重量	190×105×160mm／870g
外装(幅・高さ・奥行)／重量	830×245×205mm／9.2kg
GTIN／ITFコード 内装	24904140308326
GTIN／ITFコード 外装	14904140308329
JANコード	4 904140 308322

構造



しっかり貼れてキレイにはがせる(お徳なロングタイプ)
はがせる両面テープ 強力接着用 20×20



材質：基材／不織布、粘着剤／アクリル系、はくり紙／紙

品番	T3920
サイズ	0.16mm×20mm×20m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×4
個装(幅・高さ・奥行)／重量	145×185×21mm／142g
内装(幅・高さ・奥行)／重量	145×155×180mm／1.4kg
外装(幅・高さ・奥行)／重量	275×160×270mm／6kg
GTIN／ITFコード 内装	0114904140309202
GTIN／ITFコード 外装	0104904140309205
JANコード	4 904140 309206

構造



Column

強力に接着、きれいにはがせる!
そのヒミツは…

はがせる両面テープ強力接着用

テープ基材が強靱なため、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事がなく最後まできれいにはがす事ができます。

のり残りしにくい粘着剤を採用しております。

