

夜間の安全サインに

防災反射テープ 20×1 (白)



材質：基材／アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ、粘着剤／アクリル系

品番	T0612
サイズ	20mm×1m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装 (幅・高さ・奥行) / 重量	76×179×22mm / 17g
内装 (幅・高さ・奥行) / 重量	189×86×131mm / 250g
外装 (幅・高さ・奥行) / 重量	465×218×275mm / 2.9kg
ITFコード 内装	0134904140276126
ITFコード 外装	0124904140276129
JANコード	

4 904140 276126

夜間の安全サインに

防災反射テープ 20×1 (赤)



材質：基材／アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ、粘着剤／アクリル系

品番	T0613
サイズ	20mm×1m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装 (幅・高さ・奥行) / 重量	76×179×22mm / 17g
内装 (幅・高さ・奥行) / 重量	189×86×131mm / 250g
外装 (幅・高さ・奥行) / 重量	465×218×275mm / 2.9kg
ITFコード 内装	0134904140276133
ITFコード 外装	0124904140276136
JANコード	

4 904140 276133

夜間の安全サインに

防災反射テープ 20×1 (黄)



材質：基材／アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ粘着剤／アクリル系

品番	T0614
サイズ	20mm×1m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装 (幅・高さ・奥行) / 重量	76×179×22mm / 17g
内装 (幅・高さ・奥行) / 重量	189×86×131mm / 250g
外装 (幅・高さ・奥行) / 重量	465×218×275mm / 2.9kg
ITFコード 内装	0134904140276140
ITFコード 外装	0124904140276143
JANコード	

4 904140 276140

夜間の安全サインに

防災反射テープ布用 20×1 (シルバー)



材質：保護シート／ポリエステル、基材／ガラス球・アルミ、接着剤／ポリエステル系

品番	T074
サイズ	20mm×1m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装 (幅・高さ・奥行) / 重量	76×22×179mm / 18g
内装 (幅・高さ・奥行) / 重量	189×131×86mm / 260g
外装 (幅・高さ・奥行) / 重量	464×272×216mm / 3kg
ITFコード 内装	0114904140277402
ITFコード 外装	0104904140277405
JANコード	

4 904140 277406

光を蓄え暗闇で発光する

防災蓄光テープ 20×1 (白)



材質：基材／ポリウレタン系樹脂・塩化ビニル樹脂、粘着剤／アクリル系

品番	T0622
サイズ	20mm×1m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装 (幅・高さ・奥行) / 重量	76×179×22mm / 17g
内装 (幅・高さ・奥行) / 重量	189×86×131mm / 250g
外装 (幅・高さ・奥行) / 重量	465×218×275mm / 2.9kg
ITFコード 内装	0134904140276225
ITFコード 外装	0124904140276228
JANコード	

4 904140 276225