

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

緑十字  
日本緑十字社  
同商品群  
在庫数 **69** アイ  
テム

Emergency Exit Guidance Sign Passageway  
**高輝度蓄光避難誘導標識 (S級認定品)**



364961 364962 364963



364951 364952 364953



364805 364860



364815

- 特長**
- 日本消防設備安全センターの最高基準 (S50級) を大きく上回る輝度を有する高輝度蓄光式避難誘導標識です。
  - 消防用設備等認定品です。
  - 工具不要で設置が容易なステッカータイプです。
- 用途**
- 停電時における避難誘導のサポート用品として。
  - 低照度の環境にも。
  - コストの削減に。
- 仕様**
- 取付方法: 貼付タイプ
  - 日本消防設備安全センター認定品 (HP-048号)
  - S50・200級
- 材質**
- 基材: PET、蓄光材 ●粘着剤: アクリル系
- 製造国** ●日本

消灯時



**注意**  
●電気式誘導灯の代替や新設には所轄の消防の許可が必要です。

株式会社日本緑十字社 [740538]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-3852	364961	¥22,000	¥22,000	非常口・右矢印	粘着シール	120×120	1	42	35(350)
835-3853	364962	¥22,000	¥22,000	非常口・左矢印	粘着シール	120×120	1	42	24(267)
835-3854	364963	¥22,000	¥22,000	非常口・両矢印	粘着シール	120×120	1	42	5(-)
835-3849	364951	¥38,000	¥38,000	非常口・右矢印	粘着シール	150×150	1	66	22(999)
835-3850	364952	¥38,000	¥38,000	非常口・左矢印	粘着シール	150×150	1	66	17(-)
835-3851	364953	¥38,000	¥38,000	非常口・両矢印	粘着シール	150×150	1	66	8(-)
835-3846	364805	¥22,000	¥22,000	非常口	粘着シール	120×120	1	42	159(513)
835-3848	364860	¥38,000	¥38,000	非常口	粘着シール	150×150	1	66	12(75)
835-3847	364815	¥41,000	¥41,000	非常口	粘着シール	200×200	1	110	45(450)

☎商品のお問い合わせ: 0120-66-7971 <http://www.jgc-inc.co.jp/>

緑十字  
日本緑十字社  
同商品群  
在庫数 **69** アイ  
テム

Emergency Exit Guidance Sign Passageway  
**高輝度蓄光避難誘導標識 (A級認定品)**



377901 377902 377903



377961 377962 377963



377951 377952 377953



377804



377805 377850



377860 377815

- 特長**
- A50級以上 (日本消防設備安全センター基準) の輝度を有する高輝度蓄光式誘導標識です。
  - 消防用設備等認定品です。
  - 工具不要で設置が容易なステッカータイプです。
- 用途**
- 停電時における避難誘導のサポート用品として。
  - 低照度の環境にも。
  - コストの削減に。
- 仕様**
- 取付方法: 貼付タイプ
  - 日本消防設備安全センター認定品 (HP-046号)
  - A50・200級
- 材質**
- 基材: PET、蓄光材 ●粘着剤: アクリル系
- 製造国** ●日本

消灯時



**注意**  
●電気式誘導灯の代替や新設には所轄の消防の許可が必要です。

株式会社日本緑十字社 [740538]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
815-1900	377901	¥14,000	¥14,000	非常口・右矢印	粘着シール	100×300	1	38	50(107)
815-1901	377902	¥14,000	¥14,000	非常口・左矢印	粘着シール	100×300	1	38	50(95)
815-1902	377903	¥14,000	¥14,000	非常口・両矢印	粘着シール	100×300	1	38	13(650)
815-1906	377961	¥9,500	¥9,500	非常口・右矢印	粘着シール	120×120	1	18	27(73)
815-1907	377962	¥9,500	¥9,500	非常口・左矢印	粘着シール	120×120	1	18	17(90)
815-1908	377963	¥9,500	¥9,500	非常口・両矢印	粘着シール	120×120	1	18	1(50)
815-1903	377951	¥11,500	¥11,500	非常口・右矢印	粘着シール	150×150	1	30	43(47)
815-1904	377952	¥11,500	¥11,500	非常口・左矢印	粘着シール	150×150	1	30	50(53)
815-1905	377953	¥11,500	¥11,500	非常口・両矢印	粘着シール	150×150	1	30	10(50)
815-1895	377804	¥18,500	¥18,500	非常口	粘着シール	120×360	1	54	91(122)
815-1896	377805	¥9,500	¥9,500	非常口	粘着シール	120×120	1	18	40(191)
815-1898	377850	¥11,500	¥11,500	非常口	粘着シール	140×140	1	28	3(43)
815-1899	377860	¥12,000	¥12,000	非常口	粘着シール	150×150	1	30	97(123)
815-1897	377815	¥18,000	¥18,000	非常口	粘着シール	200×200	1	50	46(68)

☎商品のお問い合わせ: 0120-66-7971 <https://jgc-inc.co.jp/>