

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

標識・標示

安全
掲示板

安全標識

非常用
標識

反射シート・
テープ

消防標識

路面標示

標示幕・旗

標示
スタンド

サイン
プレート

装飾シート

緑十字



JIS Safety Sign

日本緑十字社



JIS規格安全標識 (2ヶ国語仕様)

同商品群
在庫数 672アイテム

特長 ●JIS規格に基づく安全標識です。
製造国 ●日本



391236
(高圧注意)



391203
(危険高電圧)



391205
(危険特高圧)



391206
(危険送電中)



391217
(スリップ注意)

【ビス止めまたはテープ止め】 特長 ●日本語と英語の2か国語が併記されています。
仕様 ●取付方法:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
●表印刷 ●取付穴径:3mm
材質 ●硬質塩化ビニール

発注単位1枚

(価格改定日 21.01) ㈱日本緑十字社 [740538]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
824-8237	391236	¥1,500	¥1,500	高圧注意	穴4カ所	600×300	1	252	32(189)
480-2985	391203	¥1,300	¥1,300	危険高電圧	穴4カ所	450×300	1	190	671(97)
824-8234	391205	¥1,300	¥1,300	危険特高圧	穴4カ所	450×300	1	190	183(84)
824-8235	391206	¥1,300	¥1,300	危険送電中	穴4カ所	450×300	1	190	65(250)
824-8236	391217	¥1,300	¥1,300	スリップ注意	穴4カ所	450×300	1	190	32(178)
824-8242	393236	¥1,300	¥1,300	高圧注意	穴4カ所	450×225	1	142	29(121)
106-6285	393235	¥1,300	¥1,300	感電注意	穴4カ所	450×225	1	142	-
480-2993	391219	¥1,300	¥1,300	危険高電圧	穴4カ所	300×450	1	190	325(78)
480-3035	393203	¥900	¥900	危険高電圧	穴4カ所	300×225	1	95	1208(87)
824-8239	393205	¥900	¥900	危険特高圧	穴4カ所	300×225	1	95	27(18)
824-8240	393206	¥900	¥900	危険送電中	穴4カ所	300×225	1	95	19(74)
824-8241	393217	¥900	¥900	スリップ注意	穴4カ所	300×225	1	95	31(111)
106-4739	393210	¥900	¥900	注意・酸素欠乏	穴4カ所	300×225	1	95	-
480-3043	393219	¥900	¥900	危険高電圧	穴4カ所	225×300	1	95	258(30)

【ステッカータイプ】 材質 ●基材:PET ●粘着剤:アクリル系

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	組入数 (枚)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
824-8233	391200	¥1,800	¥1,800	感電注意	粘着シール	85×100	10	1	12.0	205(68)
824-8238	393200	¥1,200	¥1,200	感電注意	粘着シール	45×50	10	1	3.2	254(53)

☎商品のお問い合わせ:0120-66-7971 <https://jgc-inc.co.jp/>

緑十字



Safety Sign

日本緑十字社



危険地域室標識

同商品群
在庫数 672アイテム

特長 ●特定エリアを明示するための
標識です。
仕様 ●取付方法:ビス止めまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
材質 ●硬質塩化ビニール
製造国 ●日本



060005



060006



060007



060008



060009



061180



061190




061200




061210



061220



061230



061240



060011



060012



060013



060014

発注単位1枚

㈱日本緑十字社 [740538]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
480-2063	060005	¥900	¥900	変電設備	穴ナシ(加工フリー)	225×300	1	95	1153(79)
814-8693	060006	¥600	¥600	高圧危険・電気取扱者以外立入禁止	穴ナシ(加工フリー)	225×120	1	38	256(103)
480-2071	060007	¥900	¥900	発電設備	穴ナシ(加工フリー)	225×300	1	95	168(121)
480-2080	060008	¥900	¥900	蓄電池設備	穴ナシ(加工フリー)	225×300	1	95	304(136)
166-8917	060009	¥900	¥900	変電設備/High voltage substation	穴ナシ(加工フリー)	225×300	1	95	280(111)
480-2098	061180	¥1,600	¥1,600	変電設備	穴ナシ(加工フリー)	300×450	1	190	675(113)
480-2101	061190	¥1,600	¥1,600	発電設備	穴ナシ(加工フリー)	300×450	1	190	579(108)
480-2110	061200	¥1,600	¥1,600	蓄電池設備	穴ナシ(加工フリー)	300×450	1	190	508(124)
814-8694	061210	¥1,600	¥1,600	受電設備	穴ナシ(加工フリー)	300×450	1	190	141(74)
480-2128	061220	¥700	¥700	変電設備	穴ナシ(加工フリー)	150×300	1	65	250(112)
480-2136	061230	¥700	¥700	発電設備	穴ナシ(加工フリー)	150×300	1	65	210(94)
480-2144	061240	¥700	¥700	蓄電池設備	穴ナシ(加工フリー)	150×300	1	65	299(121)
824-8107	060011	¥400	¥400	ポンプ室・係員以外立入禁止	穴ナシ(加工フリー)	100×300	1	42	40(143)
824-8108	060012	¥400	¥400	ボイラー室・係員以外立入禁止	穴ナシ(加工フリー)	100×300	1	42	37(68)
824-8109	060013	¥400	¥400	電気室・係員以外立入禁止	穴ナシ(加工フリー)	100×300	1	42	105(62)
824-8110	060014	¥400	¥400	機械室・係員以外立入禁止	穴ナシ(加工フリー)	100×300	1	42	21(132)

☎商品のお問い合わせ:0120-66-7971 <https://jgc-inc.co.jp/>