



NRS超硬バー メタリッジバー

本来の性能を
100%発揮する
コンビネーション!

NRS超硬バー

● 切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能

パイプ内面の研磨



溶接部の
ビード除去



多彩な刃径、刃形、カット形状がございます。詳しくはHPをご覧ください。

メタリッジバー

● 結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドで抜群の耐久性

鑄物の砂噛み・
焼付き除去



鑄物のバリ取り



特注対応可能 特注品として少量より製作を承ります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

仕様

品番	スロットル式	横排気 : GR-SKS 前方排気 : GR-SKSF
	レバー式	横排気 : GR-SKL 前方排気 : GR-SKLF
コレット寸法	6mm	全長 173mm
使用圧力	0.6MPa(6kgf/cm ²)	本体握り部径 33mm
空気消費量	0.40m ³ /min	スイッチ方式 スロットル/レバー
無負荷回転速度	24,000min ⁻¹	排気方向 横/前方
本体質量	スロットル式 : 0.57kg	騒音 83dB 使用エアホース 内径9.5mm
	レバー式 : 0.64kg	

品番	ロングスロットル式	横排気 : GR-L-SKS 前方排気 : GR-L-SKSF
	ロングレバー式	横排気 : GR-L-SKL 前方排気 : GR-L-SKLF
コレット寸法	6mm	全長 300mm
使用圧力	0.6MPa(6kgf/cm ²)	本体握り部径 33mm
空気消費量	0.58m ³ /min	スイッチ方式 スロットル/レバー
無負荷回転速度	24,000min ⁻¹	排気方向 横/前方
本体質量	ロングスロットル式 : 0.78kg	騒音 89dB 使用エアホース 内径9.5mm
	ロングレバー式 : 0.87kg	

付属品

エアプラグ(取付R1/4)	1個
スパナ 14mm	2個

※お断りなく仕様、外觀などを
変更することがあります。

別売アクセサリ

【空神ストレート用】
コレットチャック3mm
品番 AS037



●取扱説明書を
必ずお読みください。



優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

No.200330-B49-2