

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**ノサックス**  **Protective Sneaker**  
**耐滑静電安全中編上靴**

同商品群在庫数 **48** アイテム



特長 ● 独自開発特許のソールパターンによりあらゆる方向に対して“すべりにくさ”を発揮します。  
 仕様 ● 電気抵抗値:  $1.0 \times 10^{5-8} \Omega$  (23°C) ● 色: ブラック  
 ● JSAA A種認定合格品  
 ● 耐圧迫性荷重:  $10 \pm 0.1 \text{ kN}$   
 材質 ● 甲被: 牛革+人工皮革  
 ● 先芯: 樹脂 (200J対応)  
 ● 靴底: ウレタン2層底  
 製造国 ● 中国

KC-0066

発注単位1足 兼ノサックス[752565]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
829-0995	KC-0066-23.5	¥7,557	オープン	23.5	EEE	10	720	0(-)
829-0996	KC-0066-24.0	¥7,557	オープン	24.0	EEE	10	740	0(-)
829-0997	KC-0066-24.5	¥7,557	オープン	24.5	EEE	10	780	2(200)
829-0998	KC-0066-25.0	¥7,557	オープン	25.0	EEE	10	800	3(150)
829-0999	KC-0066-25.5	¥7,557	オープン	25.5	EEE	10	830	4(400)
829-1000	KC-0066-26.0	¥7,557	オープン	26.0	EEE	10	850	7(175)
829-1001	KC-0066-26.5	¥7,557	オープン	26.5	EEE	10	870	9(900)
829-1002	KC-0066-27.0	¥7,557	オープン	27.0	EEE	10	910	3(150)
829-1003	KC-0066-27.5	¥7,557	オープン	27.5	EEE	10	920	1(-)
829-1004	KC-0066-28.0	¥7,557	オープン	28.0	EEE	10	960	1(-)
829-1005	KC-0066-29.0	¥7,557	オープン	29.0	EEE	10	1020	0(-)

☎商品のお問い合わせ: 082-425-3241 <http://www.nosacks.co.jp/>

**ノサックス**  **Protective Sneaker**  
**耐滑静電安全半長靴**

同商品群在庫数 **48** アイテム



特長 ● 独自開発特許のソールパターンによりあらゆる方向に対して“すべりにくさ”を発揮します。  
 仕様 ● 電気抵抗値:  $1.0 \times 10^{5-8} \Omega$  (23°C) ● 色: ブラック  
 ● JSAA A種認定合格品  
 ● 耐圧迫性荷重:  $10 \pm 0.1 \text{ kN}$   
 材質 ● 甲被: 牛革+人工皮革  
 ● 先芯: 樹脂 (200J対応)  
 ● 靴底: ウレタン2層底  
 製造国 ● 中国

KC-0088

発注単位1足 兼ノサックス[752565]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
829-1017	KC-0088-23.5	¥8,157	オープン	23.5	EEE	10	800	1(-)
829-1018	KC-0088-24.0	¥8,157	オープン	24.0	EEE	10	830	0(-)
829-1019	KC-0088-24.5	¥8,157	オープン	24.5	EEE	10	840	1(100)
829-1020	KC-0088-25.0	¥8,157	オープン	25.0	EEE	10	860	1(13)
829-1021	KC-0088-25.5	¥8,157	オープン	25.5	EEE	10	870	0(-)
829-1022	KC-0088-26.0	¥8,157	オープン	26.0	EEE	10	890	6(100)
829-1023	KC-0088-26.5	¥8,157	オープン	26.5	EEE	10	950	6(75)
829-1024	KC-0088-27.0	¥8,157	オープン	27.0	EEE	10	1000	2(40)
829-1025	KC-0088-27.5	¥8,157	オープン	27.5	EEE	10	1040	1(-)
829-1026	KC-0088-28.0	¥8,157	オープン	28.0	EEE	10	1090	3(150)
829-1027	KC-0088-29.0	¥8,157	オープン	29.0	EEE	10	1150	3(-)

☎商品のお問い合わせ: 082-425-3241 <http://www.nosacks.co.jp/>

**ジーベック**  **Safety Shoes**  
**“静電プロスニーカー”**

同商品群在庫数 **8** アイテム



マジックタイプ

特長 ● 超軽量タイプです。  
 ● 耐油性ゴム底です。  
 ● 踵部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。  
 仕様 ● 電気抵抗値:  $6.3 \times 10^{7-8} \Omega$  (0°C測定時) ● 色: ネイビー  
 ● JSAA B種認定  
 ● 耐圧迫性荷重: 4.5kN  
 材質 ● 甲被: 合成皮革  
 ● 先芯: グラスファイバー  
 ● 靴底: エチレン酢酸ビニールアセテート (EVA)+ラバー  
 製造国 ● 中国

85111

グラスファイバー製先芯

発注単位1足 (価格改定日 20.04) 兼ジーベック[468091]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
296-0044	85111-240	¥6,400	¥10,800	24.0	EEEE	10	660	5(100)
296-0052	85111-245	¥6,400	¥10,800	24.5	EEEE	10	660	5(56)
296-0061	85111-250	¥6,400	¥10,800	25.0	EEEE	10	710	15(63)
296-0079	85111-255	¥6,400	¥10,800	25.5	EEEE	10	710	29(97)
296-0087	85111-260	¥6,400	¥10,800	26.0	EEEE	10	750	45(146)
296-0095	85111-265	¥6,400	¥10,800	26.5	EEEE	10	780	49(126)
296-0109	85111-270	¥6,400	¥10,800	27.0	EEEE	10	780	55(135)
296-0117	85111-280	¥6,400	¥10,800	28.0	EEEE	10	800	34(170)

☎商品のお問い合わせ: 084-928-0010 <http://www.xebec-group.co.jp/>

**ノサックス**  **Protective Sneaker**  
**耐滑静電安全長編上靴**

同商品群在庫数 **48** アイテム



特長 ● 独自開発特許のソールパターンによりあらゆる方向に対して“すべりにくさ”を発揮します。  
 仕様 ● 電気抵抗値:  $1.0 \times 10^{5-8} \Omega$  (23°C) ● 色: ブラック  
 ● JSAA A種認定合格品  
 ● 耐圧迫性荷重:  $10 \pm 0.1 \text{ kN}$   
 材質 ● 甲被: 牛革+人工皮革  
 ● 先芯: 樹脂 (200J対応)  
 ● 靴底: ウレタン2層底  
 製造国 ● 中国

KC-0077

発注単位1足 兼ノサックス[752565]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
829-1006	KC-0077-23.5	¥8,157	オープン	23.5	EEE	10	770	0(-)
829-1007	KC-0077-24.0	¥8,157	オープン	24.0	EEE	10	820	0(-)
829-1008	KC-0077-24.5	¥8,157	オープン	24.5	EEE	10	890	0(-)
829-1009	KC-0077-25.0	¥8,157	オープン	25.0	EEE	10	900	4(134)
829-1010	KC-0077-25.5	¥8,157	オープン	25.5	EEE	10	920	1(50)
829-1011	KC-0077-26.0	¥8,157	オープン	26.0	EEE	10	960	7(234)
829-1012	KC-0077-26.5	¥8,157	オープン	26.5	EEE	10	990	4(200)
829-1013	KC-0077-27.0	¥8,157	オープン	27.0	EEE	10	1010	5(125)
829-1014	KC-0077-27.5	¥8,157	オープン	27.5	EEE	10	1040	0(-)
829-1015	KC-0077-28.0	¥8,157	オープン	28.0	EEE	10	1090	1(-)
829-1016	KC-0077-29.0	¥8,157	オープン	29.0	EEE	10	1150	0(-)

☎商品のお問い合わせ: 082-425-3241 <http://www.nosacks.co.jp/>

**ノサックス**  **Protective Sneaker**  
**耐滑静電安全短靴**

同商品群在庫数 **48** アイテム



仕様 ● 電気抵抗値:  $1.0 \times 10^{5-8} \Omega$  (23°C)  
 ● JSAA A種認定合格品 ● EN ISO 20345:2011 S1 SRC合格  
 ● 耐圧迫性荷重:  $10 \pm 0.1 \text{ kN}$   
 ● 耐油底  
 材質 ● 甲被: 牛革+人工皮革  
 ● 先芯: 樹脂 (200J対応)  
 ● 靴底: ウレタン2層底  
 製造国 ● 中国

KC-0055

発注単位1足 兼ノサックス[752565]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
829-0980	KC-0055-22.0	¥6,329	オープン	22.0	EEE	10	630	2(200)
829-0981	KC-0055-22.5	¥6,329	オープン	22.5	EEE	10	640	2(200)
829-0982	KC-0055-23.0	¥6,329	オープン	23.0	EEE	10	650	0(-)
829-0983	KC-0055-23.5	¥6,329	オープン	23.5	EEE	10	660	0(-)
829-0984	KC-0055-24.0	¥6,329	オープン	24.0	EEE	10	700	1(34)
829-0985	KC-0055-24.5	¥6,329	オープン	24.5	EEE	10	730	7(88)
829-0986	KC-0055-25.0	¥6,329	オープン	25.0	EEE	10	760	15(150)
829-0987	KC-0055-25.5	¥6,329	オープン	25.5	EEE	10	770	18(70)
829-0988	KC-0055-26.0	¥6,329	オープン	26.0	EEE	10	800	47(131)
829-0989	KC-0055-26.5	¥6,329	オープン	26.5	EEE	10	820	32(119)
829-0990	KC-0055-27.0	¥6,329	オープン	27.0	EEE	10	860	22(79)
829-0991	KC-0055-27.5	¥6,329	オープン	27.5	EEE	10	870	7(47)
829-0992	KC-0055-28.0	¥6,329	オープン	28.0	EEE	10	920	8(80)
829-0993	KC-0055-29.0	¥6,329	オープン	29.0	EEE	10	980	1(50)
829-0994	KC-0055-30.0	¥6,329	オープン	30.0	EEE	10	1110	6(100)

☎商品のお問い合わせ: 082-425-3241 <http://www.nosacks.co.jp/>

**丸五**  **Protective Sneaker**  
**静電プロスニーカー“マジカル”**

同商品群在庫数 **7** アイテム



特長 ● 帯電防止性能を有したプロスニーカーです。  
 ● 肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。  
 ● 油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。  
 仕様 ● 色: ブラック/ブラック  
 ● JSAA A種認定 ● 静電 ● かとと衝撃吸収  
 材質 ● 甲被: 天然皮革+ナイロンメッシュ  
 ● 先芯: 鋼製 ● 靴底: EVA+ゴム  
 製造国 ● 中国

MGCL630-BK/BK

発注単位1足 兼丸五[820660]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
785-7381	MGCL630-BK/BK-245	¥7,000	オープン	24.5	EEE	10	760	1(-)
785-7390	MGCL630-BK/BK-250	¥7,000	オープン	25.0	EEE	10	780	1(100)
785-7403	MGCL630-BK/BK-255	¥7,000	オープン	25.5	EEE	10	800	1(-)
785-7411	MGCL630-BK/BK-260	¥7,000	オープン	26.0	EEE	10	820	1(25)
785-7420	MGCL630-BK/BK-265	¥7,000	オープン	26.5	EEE	10	840	2(50)
785-7438	MGCL630-BK/BK-270	¥7,000	オープン	27.0	EEE	10	860	2(-)
785-7446	MGCL630-BK/BK-280	¥7,000	オープン	28.0	EEE	10	880	1(-)

☎商品のお問い合わせ: 086-428-5566 <http://www.marugo.ne.jp/>