

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

日進ゴム Roofwork Shoes 日本 作業靴“ハイパーV屋根プロII #1300”

同商品群 在庫数 24 アイテム



V1300W (ホワイト)



底面

特長 ●落下事故を防止する耐滑性に優れています。
●屋根の暑さに強い断熱性があります。
●斜面での仕事に最適な屈曲性があります。
●抜群のホールド感です。

仕様 ●耐滑底 ●断熱素材
材質 ●底:合成ゴム
製造国 ●中国



V1300CA (キャメル)



底面

ホワイト

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
856-2619	V1300W-24.5	¥4,086	¥4,500	24.5	EEE	10	650	11(110)
856-2620	V1300W-25.0	¥4,086	¥4,500	25.0	EEE	10	680	16(64)
856-2621	V1300W-25.5	¥4,086	¥4,500	25.5	EEE	10	710	20(75)
856-2622	V1300W-26.0	¥4,086	¥4,500	26.0	EEE	10	740	35(78)
856-2623	V1300W-26.5	¥4,086	¥4,500	26.5	EEE	10	770	26(49)
856-2624	V1300W-27.0	¥4,086	¥4,500	27.0	EEE	10	800	36(77)
856-2625	V1300W-28.0	¥4,086	¥4,500	28.0	EEE	10	860	16(77)
856-2626	V1300W-29.0	¥4,086	¥4,500	29.0	EEE	10	920	3(300)

キャメル

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
856-2611	V1300CA-24.5	¥4,086	¥4,500	24.5	EEE	10	650	4(134)
856-2612	V1300CA-25.0	¥4,086	¥4,500	25.0	EEE	10	680	10(77)
856-2613	V1300CA-25.5	¥4,086	¥4,500	25.5	EEE	10	710	24(53)
856-2614	V1300CA-26.0	¥4,086	¥4,500	26.0	EEE	10	740	35(68)
856-2615	V1300CA-26.5	¥4,086	¥4,500	26.5	EEE	10	770	28(44)
856-2616	V1300CA-27.0	¥4,086	¥4,500	27.0	EEE	10	800	24(54)
856-2617	V1300CA-28.0	¥4,086	¥4,500	28.0	EEE	10	860	11(36)
856-2618	V1300CA-29.0	¥4,086	¥4,500	29.0	EEE	10	920	7(64)

☎商品のお問い合わせ:086-243-2456 http://www.nissinrubber.co.jp/

K-WORK Slip-on Work Shoes SS-100 SHELLBO GUARD 日本 作業靴“SS-100 シェルボガード”

同商品群 在庫数 16 アイテム



SS100-BK (ブラック)



SS100-WH (ホワイト)

特長 ●安全靴技術指針最高区分(区分5)の耐滑性能です。
●EVA素材のソフトクッション底と厚手のインソールにより、長時間の作業でも疲れにくいです。
●強化プラスチックのつま先保護材付です。
●丸洗いが可能です。

材質 ●本体:EVA樹脂
●底:ニトリルゴム
●中敷:EVAカップインソール
製造国 ●中国



樹脂先芯

耐滑底面

ブラック

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
160-7196	SS100-BK-230	¥5,510	オープン	23.0	1	460	10(77)
160-7198	SS100-BK-240	¥5,510	オープン	24.0	1	480	8(29)
160-7199	SS100-BK-250	¥5,510	オープン	25.0	1	499	66(116)
160-7200	SS100-BK-260	¥5,510	オープン	26.0	1	520	44(32)
160-7202	SS100-BK-270	¥5,510	オープン	27.0	1	546	235(128)
160-7203	SS100-BK-280	¥5,510	オープン	28.0	1	566	86(94)
160-7204	SS100-BK-290	¥5,917	オープン	29.0	1	580	26(186)
160-7205	SS100-BK-300	¥5,917	オープン	30.0	1	600	14(280)

ホワイト

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
160-7206	SS100-WH-230	¥5,510	オープン	23.0	1	460	0(-)
160-7207	SS100-WH-240	¥5,510	オープン	24.0	1	480	2(9)
160-7208	SS100-WH-250	¥5,510	オープン	25.0	1	499	15(58)
160-7209	SS100-WH-260	¥5,510	オープン	26.0	1	520	0(-)
160-7210	SS100-WH-270	¥5,510	オープン	27.0	1	546	71(93)
160-7211	SS100-WH-280	¥5,510	オープン	28.0	1	566	45(103)
160-7212	SS100-WH-290	¥5,917	オープン	29.0	1	580	10(334)
160-7213	SS100-WH-300	¥5,917	オープン	30.0	1	600	1(17)

☎商品のお問い合わせ:042-636-8351 http://www.k-work.jp/

丸五 Roofwork Shoes 日本 屋根作業専用シューズ“屋根やくん#02”

同商品群 在庫数 179 アイテム



YANE02-WH (ホワイト)



底面

特長 ●屈曲性がよく、滑りにくい底のため、屋根作業に最適です。
●耐熱フェルトが内蔵されており熱が伝わりにくい設計になっています。

仕様 ●耐熱
材質 ●アッパー材: 合皮+メッシュ
●底材:ゴム
製造国 ●中国



YANE02-BK (ブラック)

ホワイト

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
786-2458	YANE02-WH-230	¥4,000	オープン	23.0	EEE	20	560	0(-)
786-2466	YANE02-WH-235	¥4,000	オープン	23.5	EEE	20	580	0(-)
786-2474	YANE02-WH-240	¥4,000	オープン	24.0	EEE	20	600	6(600)
786-2482	YANE02-WH-245	¥4,000	オープン	24.5	EEE	20	620	20(620)
786-2491	YANE02-WH-250	¥4,000	オープン	25.0	EEE	20	640	3(300)
786-2504	YANE02-WH-255	¥4,000	オープン	25.5	EEE	20	660	5(500)
786-2512	YANE02-WH-260	¥4,000	オープン	26.0	EEE	20	660	6(60)
786-2519	YANE02-WH-265	¥4,000	オープン	26.5	EEE	20	680	5(125)
786-2539	YANE02-WH-270	¥4,000	オープン	27.0	EEE	20	700	4(200)
786-2547	YANE02-WH-280	¥4,000	オープン	28.0	EEE	20	720	1(-)

ブラック

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
786-2351	YANE02-BK-230	¥4,000	オープン	23.0	EEE	20	560	0(-)
786-2369	YANE02-BK-235	¥4,000	オープン	23.5	EEE	20	580	1(100)
786-2377	YANE02-BK-240	¥4,000	オープン	24.0	EEE	20	600	6(600)
786-2385	YANE02-BK-245	¥4,000	オープン	24.5	EEE	20	620	79(999)
786-2393	YANE02-BK-250	¥4,000	オープン	25.0	EEE	20	640	116(999)
786-2407	YANE02-BK-255	¥4,000	オープン	25.5	EEE	20	660	158(790)
786-2415	YANE02-BK-260	¥4,000	オープン	26.0	EEE	20	660	158(790)
786-2423	YANE02-BK-265	¥4,000	オープン	26.5	EEE	20	680	119(662)
786-2431	YANE02-BK-270	¥4,000	オープン	27.0	EEE	20	700	110(479)
786-2440	YANE02-BK-280	¥4,000	オープン	28.0	EEE	20	720	63(450)

☎商品のお問い合わせ:086-428-5566 http://www.marugo.ne.jp/