

1-5 MCM 型

1-5.1 MCM 型呼び番号構成

【本体】	呼び番号： MC M 08 040 H 10 K 0 0 ※ 1							
モノキャリア	MC	M	08	040	H	10	K	0 0
型式記号 M：MCM 型							NSK管理番号(0又は、2)	
呼び（レール幅：10mm 単位）							標準グリース仕様：0（AS2）	
ストローク（10mm 単位）							クリーングリース仕様：B（LG2）	
精度規格 H：H 級（上級）、P：P 級（精密級）							スライダ仕様 K：シングルスライダ （15 ページ参照）D：ダブルスライダ	
							ボールねじリード（mm）	

備考) ※ 1) 14 桁目は NSK の管理番号です。お客さまにご指定頂くものではございません。詳細については各呼びのページを参照ください。

【オプション部品付】	呼び番号： MC E 08 040 H 10 K 0 0 K 0 0 0							
E：MCM オプション部品付	MC	E	08	040	H	10	K	0 0 K 0 0 0
							NSK 管理番号	
							センサユニット	
							カバーユニット	
備考) オプション部品は単体販売もいたします。							モータ取付ブラケット	

表 1 センサユニット（49 ページ参照）

呼び番号コード	内容	呼び番号
0	無し	—
1	近接センサ仕様（b 接点 3 個）	MC - SRxx - 10
2	近接センサ仕様（a 接点 3 個）	MC - SRxx - 11
3	近接センサ仕様（a 接点 1 個、b 接点 2 個）	MC - SRxx - 12
4	フォトセンサ仕様（フォトセンサ 3 個）	MC - SRxx - 13

備考 1) xx：呼び番号です。

2) センサユニットの中にセンサレールは含まれていませんので、ご使用の際は別途手配願います。（50～52 ページをご覧ください。）

表 2 カバーユニット（53～54 ページ参照）

呼び番号コード	内容	呼び番号
0	無し	—
1	上面カバー付	MC - CVxxxx - 01 (02) ※
—	フルカバー	MC - CVxxxx - 00

備考 1) xxxx：呼び、ストローク番号です。 2) ※：モノキャリア形式 MCM03 のみ “- 02” となります。

3) センサユニットを取付けた場合、フルカバーユニットは取付けられません。

表 3 モータ取付ブラケット（55～71 ページ参照）

呼び番号コード	呼び番号				
	MCM03	MCM05	MCM06	MCM08	MCM10
0	無し	無し	無し	無し	無し
1	MC-BK03-146-00	MC-BK05-145-00	MC-BK06-145-00	MC-BK08-145-00	MC-BK10-170-00
2	MC-BK03-148-01	MC-BK05-146-00	MC-BK06-146-00	MC-BK08-146-00	MC-BK10-170-01
3	MC-BK03-231-00	MC-BK05-148-00	MC-BK06-148-00	MC-BK08-160-00	MC-BK10-190-00
4	—	MC-BK05-160-00	MC-BK06-160-00	MC-BK08-170-00	MC-BK10-270-00
5	—	MC-BK05-250-00	MC-BK06-170-00	MC-BK08-170-01	—
6	—	—	MC-BK06-170-01	MC-BK08-190-00	—
7	—	—	MC-BK06-250-00	MC-BK08-250-00	—
8	—	—	—	MC-BK08-270-00	—