

### 3.11.6 SRシリーズとEDC型ドライブユニットの組合せ

外形 [mm]	メガポジションナ 呼び番号	EDC型ドライブユニット呼び番号 (**部は同梱品仕様)	電源電圧[VAC]	ケーブルセット呼び番号	主な仕様
310 × 380	XY-SR4500FN001	M-EDC-PS3030AB5F6-01	200 ~ 230	3.11.1 項を 参照してください	パルス列入力 プログラム 256チャンネル
		M-EDC-PS3030ABCF6-01	200 ~ 230		CC-Link 仕様 プログラム 256チャンネル
	XY-SR4500FN002	M-EDC-PS3030AB5F6-01	200 ~ 230		パルス列入力 プログラム 256チャンネル
		M-EDC-PS3030ABCF6-01	200 ~ 230		CC-Link 仕様 プログラム 256チャンネル
450 × 545	XY-SR620HFN001	M-EDC-PS3090AB5F5-01	200 ~ 230		パルス列入力 プログラム 256チャンネル
		M-EDC-PS3090ABCF5-01	200 ~ 230		CC-Link 仕様 プログラム 256チャンネル
	XY-SR620HFN002	M-EDC-PS3090AB5F5-01	200 ~ 230		パルス列入力 プログラム 256チャンネル
		M-EDC-PS3090ABCF5-01	200 ~ 230		CC-Link 仕様 プログラム 256チャンネル

### 3.11.7 別売品一覧

名称	呼び番号	内容
コネクタ	M-E014DCFS1-001	CN2用お客様側コネクタ(標準仕様)
	M-E014DCFS1-006	CN2用お客様側コネクタ(CC-Link仕様)
	M-E014DCFS1-002	CN5用お客様側コネクタ
	M-E014DCFS1-003	CN6用お客様側コネクタ
取付金具	M-E050DCKA1-001	ドライブユニット取付金具
取扱説明書	M-E099DCOC2-155	和文取扱説明書
	M-E099DCOC2-158	英文取扱説明書
	M-E099DCOC2-156	CC-Linkオプション取扱説明書(和文)
	M-E099DCOC2-157	CC-Linkオプション取扱説明書(英文)
回生抵抗	M-E014DCKR1-100	回生抵抗(7[W])
	M-E014DCKR1-102	回生抵抗(70[W])
	M-E014DCKR1-101	回生抵抗(120[W])
付属品セット	M-E014DCFS1-004	M-E014DCFS1-001、M-E014DCFS1-002、M-E050DCKA1-001のセット
RS-232C通信ケーブル	M-C003RS03	EDCドライブユニットとパソコン間を接続する通信ケーブル(ケーブル長3[m])
CN2コネクタ付ケーブル	M-E011DCCN1-001	CC-Link仕様、MECHATROLINK-Ⅲ仕様CN2コネクタ付ケーブル(ケーブル長3[m])
ハンディターミナル	M-FHT31	EDCドライブユニットにパラメータ・プログラムを入力するためのRS-232C通信用ターミナル(ケーブル長3[m])