

ガウジング火口

| シリーズ名 | 呼称 | 本数 | 使用ガス | 火口外観 | 火口全長 (mm) | 使用吹管 |
|--------|--------------------|----|-------|------|-----------|---------------|
| 1520L | A 切用ガウジングアセチレン火口 | 6 | アセチレン | | 111 | A 号切断器 Z ノバック |
| 1550L | A 切用ガウジング LPG 火口 | 6 | プロパン | | 129 | |
| 1520 | ガウジング用アセチレン火口 | 7 | アセチレン | | 102 | ガウジング吹管 Z |
| 1520S | ガウジング用アセチレンストレート火口 | 4 | アセチレン | | 102 | |
| 1550 | ガウジング用 LPG 火口 | 7 | プロパン | | 120 | |
| 1550S | ガウジング用 LPG ストレート火口 | 3 | プロパン | | 121 | |
| 1580※1 | ガウジング用 エチレン火口 | 2 | エチレン | | 102 | |

※1 ガウジング吹管Z LPGをご使用ください。

ガウジング火口能力表

| シリーズ名 | 溝の近似寸法(mm) | | | | | | | | | | | | | | 取付ネジ | | |
|--------|------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|------|--------|--|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | |
| 1520L | | | | | | | | | | | | | | | 幅 | W16-20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 深 | | |
| 1550L | | | | | | | | | | | | | | | 幅 | W16-20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 深 | | |
| 1520 | | | | | | | | | | | | | | | 幅 | W18-20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 深 | | |
| 1520S | | | | | | | | | | | | | | | 幅 | W18-20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 深 | | |
| 1550 | | | | | | | | | | | | | | | 幅 | W18-20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 深 | | |
| 1550S | | | | | | | | | | | | | | | 幅 | W18-20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 深 | | |
| 1580※1 | | | | | | | | | | | | | | | 幅 | W18-20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 深 | | |
| シリーズ名 | 溝の近似寸法(mm) | | | | | | | | | | | | | | 取付ネジ | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |

スカーフィング火口

| シリーズ名 | 呼称 | 本数 | 使用ガス | 火口外観 | 火口全長 (mm) |
|-------|-------------------|----|-------|------|-----------|
| 5140 | マイティー C65アセチレン用火口 | 5 | アセチレン | | 77 |
| 5150 | マイティー C65LPG 用火口 | 5 | プロパン | | 77 |

| シリーズ名 | 呼称 | 本数 | 使用ガス | 火口外観 | 火口全長 (mm) |
|-------|---------------------|----|------|------|-----------|
| 5451 | マイティー 1000E LPG 用火口 | 1 | LPG | | 100 |
| 5462 | マイティー 1000E C ガス用火口 | 1 | C ガス | | 155 |

スカーフィング火口能力表

| シリーズ名 | スカーフ寸法(mm) | | | | | | | | | | 取付ネジ | |
|-------|------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|---------|
| | 1~2 | 2~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35 | 35~40 | | | |
| 5140 | | | | | | | | | | | 幅 | W29-16 |
| | | | | | | | | | | | 深 | |
| 5150 | | | | | | | | | | | 幅 | W29-16 |
| | | | | | | | | | | | 深 | |
| シリーズ名 | スカーフ寸法(mm) | | | | | | | | | | 取付ネジ | |
| | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | | | | | 80~110 | | |
| 5451 | | | | | | | | | | | 幅 | M34×1.5 |
| | | | | | | | | | | | 深 | |
| 5462 | | | | | | | | | | | 幅 | M34×1.5 |
| | | | | | | | | | | | 深 | |
| シリーズ名 | スカーフ寸法(mm) | | | | | | | | | | 取付ネジ | |
| | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | | | | | 80~110 | | |

