

E-A-F 自立制御盤キャビネット・鉄製基板なし

E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・鉄製基板なし・基台なし



基板の先出し加工に便利な 鉄製基板なし タイプ!

- オプション・鉄製基板 (124頁) と合わせて、ご利用ください。
- 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台 (117~119頁) またはお客様でご用意された基台、架台に取付けてご使用ください。



鉄製基板 (BP22) P.124

- 先出し加工が可能な鉄製基板です。

自立用基台 (EX-Z) P.117~119

- 基台の高さが選定可能です。(100mm・200mm)

EX-1Z 自立用基台 タテ100mmタイプ
EX-2Z 自立用基台 タテ200mmタイプ

屋内用
片扉 **IP5X** (カテゴリー2)
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7-1)
日塗工K25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9-1)
日塗工K22-90B

フカサ250mm

基台付・鉄製基板なしタイプ					基台なし・鉄製基板なしタイプ					オプション 鉄製基板 適用機種
納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg			
⑤ ⑤	E25-716A-F	100,000	79	⑤ ⑤	E25-716A-N-F	94,000	75	BP22-716E		
⑤ ⑤	E25-719A-F	116,000	91	⑤ ⑤	E25-719A-N-F	110,000	87	BP22-719E		
⑤ ⑤	E25-816A-F	116,000	87	⑤ ⑤	E25-816A-N-F	110,000	82	BP22-816E		
⑤ ⑤	E25-819A-F	131,000	100	⑤ ⑤	E25-819A-N-F	125,000	95	BP22-819E		
⑤ ⑤	E25-821A-F	174,000	109	⑤ ⑤	E25-821A-N-F	168,000	104	BP22-821E		
⑤ ⑤	E25-823A-F	194,000	117	⑤ ⑤	E25-823A-N-F	189,000	112	BP22-823E		
⑤ ⑤	E25-1016A-F	163,000	111	⑤ ⑤	E25-1016A-N-F	158,000	106	BP22-1016E		
⑤ ⑤	E25-1019A-F	198,000	126	⑤ ⑤	E25-1019A-N-F	191,000	121	BP22-1019E		
⑤ ⑤	E25-1021A-F	238,000	137	⑤ ⑤	E25-1021A-N-F	232,000	132	BP22-1021E		
⑤ ⑤	E25-1023A-F	248,000	148	⑤ ⑤	E25-1023A-N-F	243,000	143	BP22-1023E		
⑤ ⑤	E25-1216A-F	200,000	125	⑤ ⑤	E25-1216A-N-F	191,000	119	BP22-1216E		
⑤ ⑤	E25-1219A-F	236,000	143	⑤ ⑤	E25-1219A-N-F	227,000	137	BP22-1219E		
⑤ ⑤	E25-1221A-F	272,000	156	⑤ ⑤	E25-1221A-N-F	263,000	150	BP22-1221E		
⑤ ⑤	E25-1223A-F	283,000	168	⑤ ⑤	E25-1223A-N-F	274,000	162	BP22-1223E		
⑤ ⑤	E25-1419A-F	254,000	161	⑤ ⑤	E25-1419A-N-F	247,000	154	BP22-1419E		
⑤ ⑤	E25-1421A-F	297,000	182	⑤ ⑤	E25-1421A-N-F	288,000	175	BP22-1421E		
⑤ ⑤	E25-1619A-F	295,000	183	⑤ ⑤	E25-1619A-N-F	286,000	176	BP22-1619E		

フカサ350mm

基台付・鉄製基板なしタイプ					基台なし・鉄製基板なしタイプ					オプション 鉄製基板 適用機種
納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg			
⑤ ⑤	E35-57A-F	53,000	40	⑤ ⑤	E35-57A-N-F	47,500	34	BP22-57		
⑤ ⑤	E35-68A-F	70,000	48	⑤ ⑤	E35-68A-N-F	64,000	42	BP22-68		
⑤ ⑤	E35-79A-F	85,500	56	⑤ ⑤	E35-79A-N-F	79,500	50	BP22-79		
⑤ ⑤	E35-710A-F	92,000	62	⑤ ⑤	E35-710A-N-F	86,500	56	BP22-710		
⑤ ⑤	E35-712A-F	100,000	69	⑤ ⑤	E35-712A-N-F	94,000	63	BP22-712		
⑤ ⑤	E35-714A-F	108,000	82	⑤ ⑤	E35-714A-N-F	102,000	76	BP22-714E		
⑤ ⑤	E35-716A-F	136,000	90	⑤ ⑤	E35-716A-N-F	130,000	84	BP22-716E		
⑤ ⑤	E35-718A-F	160,000	98	⑤ ⑤	E35-718A-N-F	155,000	92	BP22-718E		
⑤ ⑤	E35-719A-F	171,000	102	⑤ ⑤	E35-719A-N-F	165,000	96	BP22-719E		

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例] E25-716A-F → E25-716AC-F となります。

■仕様・寸法など詳細につきましては自立制御盤キャビネット・基台付 (E-A) (99~102頁)、基台なし (E-A-N) (103~105頁) をご参照ください。

- ご注意**
1. フカサの浅いキャビネット (E25 シリーズ) については、アンカーボルト以外に、別途耐震対策を施してください。
 2. 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。【関連オプション：L型固定金具、基台安定板 (119・120頁)】