

# FSB-J 防塵タイプ・JIS規格 (W=605)



工場内での工作機械および各種ラインの制御装置・計測機器収納用に!

- パッキンにより防塵性能IP51 (カテゴリ-2\*)を確保しています。
- 本体塗装色はライトベージュ塗装です。



規 格	JIS規格
材 質	鉄(板厚:ドア2.3mm、天井板・側板・背面板1.6mm)
許容荷重(静荷重)	600kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※
ハ ン ド ル	ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種(FSB80-720E)の当社搭載条件による試験結果です。  
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。



FSB70-622JN

標準装備品

部品名
アイボルト
ベース(H=50mm)

屋内用IP51  
(カテゴリ-2\*)

\*内部が負圧にならない状態で粉塵の侵入を防止。

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工K25-70B

納期区分	品名記号 ライトベージュ塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	製品質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
⑤	<b>FSB60-616JN</b>	198,000	605	1,653	603	30H	122	
⑤	<b>FSB60-618JN</b>	212,000	〃	1,853	〃	34H	133	
⑤	<b>FSB60-620JN</b>	225,000	〃	2,053	〃	38H	143	
⑤	<b>FSB60-622JN</b>	246,000	〃	2,253	〃	42H	154	
⑤	<b>FSB70-616JN</b>	204,000	605	1,653	703	30H	130	
⑤	<b>FSB70-618JN</b>	219,000	〃	1,853	〃	34H	141	
⑤	<b>FSB70-620JN</b>	233,000	〃	2,053	〃	38H	152	
⑤	<b>FSB70-622JN</b>	254,000	〃	2,253	〃	42H	164	
⑤	<b>FSB80-616JN</b>	212,000	605	1,653	803	30H	138	
⑤	<b>FSB80-618JN</b>	225,000	〃	1,853	〃	34H	149	
⑤	<b>FSB80-620JN</b>	240,000	〃	2,053	〃	38H	161	
⑤	<b>FSB80-622JN</b>	260,000	〃	2,253	〃	42H	173	

H=50

■鍵番号違いも承りますので詳細は530頁をご参照ください。

■連結仕様についても承りますので別途ご用命ください。防塵性能はIP5X (カテゴリ-2\*)となります。

ご注意

- 1.ドアの開閉方向を現地で変更することができませんので、左開きで使用される場合は、別途ご用命ください。
- 2.本体底面に取付けのキャスターは、RD72-10(S) (494頁)をご使用ください。レベルフットのみ取付けの場合は、RD73-5(495頁)を、キャスターと同時取付けの場合のレベルフットは、RD73-13(495頁)をご使用ください。
- 3.側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

システムラック  
 FSシリーズ  
 AHシリーズ  
 FCシリーズ  
 データセンター向け  
 FVシリーズ (小型型)  
 アルミニウム  
 屋外オプション  
 機器収納パネル  
 熱対策・レール  
 設置・配線  
 電源  
 ケース