

ブレーカ オプション

裏面形バックスタッドセット

●裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。

■サーキットブレーカ・漏電ブレーカ

納期区分	品名記号	適用機種			標準価格 円
		サーキットブレーカ	漏電ブレーカ	ノトリップスイッチ	
○	NA1052J	NE52A・62A	—	NT52A・62A	2,850
○	NA1052EJ	—	GE52A・62A	—	1,900
○	NA1053J	NE53A・63A・53GA NE58NA・68NA NE58NA-GT・68NA-GT	GE53A・63A GE58NA・68NA	NT53A・63A	2,850
○	NA1102J	NE102A	—	NT102A	3,750
○	NA1102EJ	—	GE102A	—	3,750
○	NA1103J	NE103A・103GA NE108NA・108NA-GT	GE103A GE108NA・103NA	NT103A	4,700
○	NA1202	NE222	—	NT222	4,700
○	NA1203	NE223・223GA NE228NA・228NA-GT	GE223 GE228NA・223NA	NT223	7,550
○	NA1402J	NE402A	—	—	11,000
○	NA1403J	NE403A・403GA NE408NA・408NA-GT	GE403A・408NA GE403NA	NT403A	17,000



NA1103J



〔取付例〕

埋込形フラッシュプレート

●低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工K25-70B

■サーキットブレーカ・漏電ブレーカ(経済形)

納期区分	品名記号	適用機種		標準価格 円
		サーキットブレーカ	漏電ブレーカ	
○	NA2052J	NE52AB・62AB	—	3,750
○	NA2053J	NE53AB・63AB	GE52AB・53AB GE62AB・63AB	3,750
○	NA2102J	NE102AB	—	3,750
○	NA2103J	NE103AB	GE102AB・103AB	3,750
○	NA2203	NE222B・223B	GE223B	5,650
○	NA2403J	NE402AB・403AB	GE403AB	7,550

■表面形ブレーカには取り付けできません。必ず裏面形ブレーカをご使用ください。



NA2103J



〔NE103AB + NA2103J〕
組合わせ例

端子カバー

■スリムブレーカ用

納期区分	品名記号	適用機種			標準価格 円	セット内容
		サーキットブレーカ	漏電ブレーカ	ノトリップスイッチ		
○	NA3050X	NX51A・52A・52D・51GA・52GA PNX51-52 PNX52-CT PNX51-GA・52-GA	GX52A PGX52	NT52XA NT32DA・32DH NT32D10H	1,700	20コ入



NA3050X



〔取付例〕

絶縁バリア

●ブレーカ端子部の相間の絶縁を強化し、導電性の異物や塵埃による事故を防止するものです。事故防止のためにご利用ください。

納期区分	品名記号	適用機種			標準価格 円	セット内容
		サーキットブレーカ	漏電ブレーカ	ノトリップスイッチ		
○	NA3050J	NE52A・53A・62A・63A・53GA NE58NA・58NA-GT NE68NA・68NA-GT	GE52A・53A GE62A・63A GE58NA・68NA	NT52A・53A NT62A・63A	760	4枚入
○	NA3100J	NE102A・103A・152A・153A NE103GA・153GA・108NA NE108NA-GT・158NA NE158NA-GT	GE102A・103A GE152A・153A GE108NA・158NA GE103NA・153NA	NT102A NT103A	760	〃
○	NA3200A	NE222・223・252・253 NE228NA・228NA-GT NE223GA・258NA NE258NA-GT	GE223・253 GE228NA GE258NA GE223NA	NT222・223	950	〃
○	NA3400J	NE402A・403A NE403GA・408NA NE408NA-GT	GE403A GE408NA・403NA	NT403A	1,500	〃
○	NA3050SA	NE52SA・53SA	—	—	950	〃
○	NA3100SA	NE54SA・102SA・103SA・104SA	—	—	950	〃
○	NA3200SA	NE223SA・224SA	—	—	950	〃
○	NA3400SA	NE403SA・404SA NE603SA・604SA NE803SA・1003SA・1253SA	—	—	1,900	〃



NA3200A



〔取付例〕