

屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
白塗装J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
白塗装J22-90B

フカサ **250mm**

単位: mm

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg	
LB色	C色	品名	記号	LB色	C色	品名	記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎	③	B25-84-1		◎	◎	S25-84-1		39,000	片扉	800	400	250	720	320	218	231	21.5	23.7
③	③	B25-84-2		◎	◎	S25-84-2		42,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	22.7	24.9
◎	③	B25-85-1		◎	◎	S25-85-1		44,500	片扉	"	500	"	"	420	"	"	25.1	27.9
◎	◎	B25-85-2		◎	◎	S25-85-2		48,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	26.3	29.1
◎	③	B25-86-1		◎	◎	S25-86-1		49,500	片扉	"	600	"	"	520	"	"	28.7	32.2
◎	◎	B25-86-2		◎	◎	S25-86-2		53,000	両扉	"	"	"	"	"	"	"	30.0	33.4
◎	③	B25-87-1		◎	◎	S25-87-1		51,500	片扉	"	700	"	"	620	"	"	32.4	36.4
③	③	B25-87-2		◎	◎	S25-87-2		55,000	両扉	"	"	"	"	"	"	"	33.7	37.7
◎	③	B25-88-1		◎	◎	S25-88-1		53,500	片扉	"	800	"	"	720	"	"	36.0	40.6
◎	◎	B25-88-2		◎	◎	S25-88-2		57,000	両扉	"	"	"	"	"	"	"	37.3	42.0
③	③	B25-89-1		◎	◎	S25-89-1		63,000	片扉	"	900	"	"	820	"	"	39.6	44.8
③	③	B25-89-2		◎	③	S25-89-2		66,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	41.0	46.3
◎	③	B25-810-1		◎	◎	S25-810-1		68,500	片扉	"	1,000	"	"	920	"	225	43.3	49.2
◎	③	B25-810-2		◎	◎	S25-810-2		72,000	両扉	"	"	"	"	"	"	"	45.0	50.9
◎	◎	B25-812-1		◎	◎	S25-812-1		75,500	片扉	"	1,200	"	"	1,120	"	"	50.5	57.7
◎	③	B25-812-2		◎	◎	S25-812-2		79,000	両扉	"	"	"	"	"	"	"	52.4	59.5
◎	③	B25-814-1		◎	◎	S25-814-1		83,500	片扉	"	1,400	"	"	1,320	"	"	62.7	71.1
◎	③	B25-814-2		◎	◎	S25-814-2		87,000	両扉	"	"	"	"	"	"	"	64.7	73.1
◎	◎	B25-816-1		◎	◎	S25-816-1		97,000	片扉	"	1,600	"	"	1,520	"	"	70.5	80.1
③	③	B25-816-2		◎	◎	S25-816-2		101,000	両扉	"	"	"	"	"	"	"	72.7	82.3
◎	③	B25-97-2		◎	◎	S25-97-2		64,000	両扉	900	700	250	820	620	218	231	36.9	41.5
◎	◎	B25-106-2		◎	◎	S25-106-2		62,000	両扉	1,000	600	250	920	520	218	225	35.9	40.2
◎	◎	B25-108-2		◎	◎	S25-108-2		72,000	"	"	800	"	"	720	"	"	44.6	50.5
◎	③	B25-1010-2		◎	◎	S25-1010-2		83,500	"	"	1,000	"	"	920	"	"	53.7	61.7
◎	③	B25-1012-2		◎	◎	S25-1012-2		90,000	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	62.4	72.1
◎	◎	B25-1014-2		◎	◎	S25-1014-2		109,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	76.5	87.8
◎	◎	B25-1016-2		◎	◎	S25-1016-2		122,000	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	85.9	98.8
◎	◎	B25-1018-2		◎	◎	S25-1018-2		161,000	"	"	1,800	"	"	1,720	"	"	106.5	121.1
◎	◎	B25-1020-2		◎	◎	S25-1020-2		179,000	"	"	2,000	"	"	1,920	"	"	117.2	133.4
◎	③	B25-128-2		◎	◎	S25-128-2		83,500	両扉	1,200	800	250	1,120	720	218	225	51.8	59.0
◎	③	B25-1210-2		◎	◎	S25-1210-2		93,500	"	"	1,000	"	"	920	"	"	62.3	72.0
◎	③	B25-1212-2		◎	◎	S25-1212-2		111,000	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	72.4	84.1
◎	③	B25-1214-2		◎	◎	S25-1214-2		129,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	88.2	101.8
◎	◎	B25-1216-2		◎	◎	S25-1216-2		144,000	"	"	1,600	"	"	1,520	210	225	100.2	115.8
◎	◎	B25-1218-2		◎	◎	S25-1218-2		189,000	"	"	1,800	"	"	1,720	"	"	123.0	140.5
◎	◎	B25-1220-2		③	◎	S25-1220-2		206,000	"	"	2,000	"	"	1,920	"	"	135.2	154.7
③	③	B25-1410-2		◎	③	S25-1410-2		107,000	両扉	1,400	1,000	250	1,320	920	218	225	75.6	86.9
③	③	B25-1416-2		◎	◎	S25-1416-2		156,000	"	"	1,600	"	"	1,520	210	"	121.6	131.8

フカサ **300mm**

◎	③	B30-45		◎	◎	S30-45		30,000	片扉	400	500	300	320	420	268	281	16.0	17.3
◎	③	B30-46		◎	◎	S30-46		34,000	"	"	600	"	"	520	"	"	18.3	19.9
◎	◎	B30-55		◎	◎	S30-55		35,000	片扉	500	500	300	420	420	268	281	18.7	20.4
◎	③	B30-56		◎	◎	S30-56		39,000	"	"	600	"	"	520	"	"	21.4	23.4
◎	③	B30-57		◎	◎	S30-57		42,500	"	"	700	"	"	620	"	"	24.1	26.5
◎	③	B30-58		◎	◎	S30-58		46,500	"	"	800	"	"	720	"	"	26.8	29.6
③	③	B30-59		◎	◎	S30-59		51,500	"	"	900	"	"	820	"	"	29.4	32.6
◎	③	B30-65		◎	◎	S30-65		39,000	片扉	600	500	300	520	420	268	281	21.4	23.5
◎	③	B30-66		◎	◎	S30-66		42,500	"	"	600	"	"	520	"	"	24.4	26.9
③	③	B30-67		◎	◎	S30-67		46,500	"	"	700	"	"	620	"	"	27.5	30.4
◎	◎	B30-68		◎	◎	S30-68		51,500	"	"	800	"	"	720	"	"	30.5	33.9
◎	③	B30-610		◎	◎	S30-610		56,500	"	"	1,000	"	"	920	"	275	36.7	41.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別)

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B25-84-1→B25-84-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型F(A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料