


さまざまな設置に対応可能な **基台なし** 自立制御盤キャビネット！


- オプション・自立用基台 (133~135頁) などにより、設置高さをお選びいただけます。
- オプション・自立用基台 (133~135頁) またはお客様でご用意された基台、架台に取付けてご使用ください。

**自立用基台 (EX-Z)** P.133~135

● 基台の高さが選定可能です。  
(100mm・200mm)



**EX-1Z**  
自立用基台  
タテ100mmタイプ



**EX-2Z**  
自立用基台  
タテ200mmタイプ



屋内用  
片扉 **IP5X** (カテゴリー-2)  
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7 1)  
日塗工J25-70B

クリーム塗装  
クリーム色 (2.5Y9 1)  
日塗工J22-90B

フカサ **250mm** 基台なし **鉄製基板付**

納期区分		品名記号	標準価格 円	製品質量 kg
LB色	C色			
◎	②注	<b>E25-716A-N</b>	99,000	91
◎	◎	<b>E25-719A-N</b>	116,000	107
◎	②注	<b>E25-816A-N</b>	114,000	101
◎	②注	<b>E25-819A-N</b>	131,000	118
②注	②注	<b>E25-821A-N</b>	173,000	130
②注	②注	<b>E25-823A-N</b>	194,000	141
◎	②注	<b>E25-1016A-N</b>	161,000	131
◎	②注	<b>E25-1019A-N</b>	195,000	151
②注	②注	<b>E25-1021A-N</b>	235,000	166
②注	②注	<b>E25-1023A-N</b>	247,000	180

納期区分		品名記号	標準価格 円	製品質量 kg
LB色	C色			
②注	②注	<b>E25-1216A-N</b>	196,000	149
②注	②注	<b>E25-1219A-N</b>	232,000	173
②注	②注	<b>E25-1221A-N</b>	266,000	191
②注	②注	<b>E25-1223A-N</b>	278,000	207
②注	②注	<b>E25-1419A-N</b>	253,000	197
②注	②注	<b>E25-1421A-N</b>	294,000	223
②注	②注	<b>E25-1619A-N</b>	294,000	229

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①②③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後にCを付けてご用命ください。  
価格は同価格です。【例】E25-716A-N→E25-716AC-Nとなります。

■仕様・寸法など詳細につきましては自立制御盤キャビネット・基台付 (E-A) (115~118頁) をご参照ください。

- ご注意**
- 1.フカサの浅いボックス (E25 シリーズ) については、アンカーボルト以外に、別途耐震対策を施してください。
  - 2.自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。【関連オプション：L型固定金具、基台安定板 (135・136頁)】
- (注) 上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

- ◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。
- ◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
- ★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。

キャビネット  
盤用  
防塵・防水形  
コントロール  
(小型F/A用)  
自立形  
熱対策用  
情報通信用  
特定用途別  
計器盤用  
ステンレス  
キャビネット  
技術資料