

屋内用
片扉 **IP5X** (カテゴリ-2)
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7 1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9 1)
日塗工J22-90B

フカサ **500mm**

基台付・鉄製基板なしタイプ					基台なし・鉄製基板なしタイプ					オプション 鉄製基板 適用機種
納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg			
⑤ ⑤	E50-710A-F	110,000	68	⑤ ⑤	E50-710A-N-F	102,000	61			BP22-710
⑤ ⑤	E50-712A-F	119,000	78	⑤ ⑤	E50-712A-N-F	111,000	71			BP22-712
⑤ ⑤	E50-714A-F	134,000	92	⑤ ⑤	E50-714A-N-F	126,000	85			BP22-714E
⑤ ⑤	E50-716A-F	149,000	102	⑤ ⑤	E50-716A-N-F	141,000	95			BP22-716E
⑤ ⑤	E50-718A-F	170,000	111	⑤ ⑤	E50-718A-N-F	162,000	104			BP22-718E
⑤ ⑤	E50-719A-F	173,000	116	⑤ ⑤	E50-719A-N-F	165,000	109			BP22-719E
⑤ ⑤	E50-720A-F	210,000	120	⑤ ⑤	E50-720A-N-F	202,000	113			BP22-720E
⑤ ⑤	E50-721A-F	229,000	125	⑤ ⑤	E50-721A-N-F	221,000	118			BP22-721E
⑤ ⑤	E50-723A-F	250,000	135	⑤ ⑤	E50-723A-N-F	242,000	128			BP22-723E
⑤ ⑤	E50-812A-F	137,000	86	⑤ ⑤	E50-812A-N-F	129,000	78			BP22-812
⑤ ⑤	E50-814A-F	152,000	99	⑤ ⑤	E50-814A-N-F	144,000	91			BP22-814E
⑤ ⑤	E50-816A-F	175,000	109	⑤ ⑤	E50-816A-N-F	167,000	101			BP22-816E
⑤ ⑤	E50-818A-F	196,000	119	⑤ ⑤	E50-818A-N-F	188,000	111			BP22-818E
⑤ ⑤	E50-819A-F	199,000	124	⑤ ⑤	E50-819A-N-F	191,000	116			BP22-819E
⑤ ⑤	E50-820A-F	227,000	130	⑤ ⑤	E50-820A-N-F	219,000	122			BP22-820E
⑤ ⑤	E50-821A-F	233,000	135	⑤ ⑤	E50-821A-N-F	225,000	127			BP22-821E
⑤ ⑤	E50-823A-F	252,000	144	⑤ ⑤	E50-823A-N-F	244,000	136			BP22-823E
⑤ ⑤	E50-914A-F	176,000	105	⑤ ⑤	E50-914A-N-F	167,000	97			BP22-914E
⑤ ⑤	E50-916A-F	194,000	117	⑤ ⑤	E50-916A-N-F	186,000	109			BP22-916E
⑤ ⑤	E50-918A-F	221,000	127	⑤ ⑤	E50-918A-N-F	213,000	119			BP22-918E
⑤ ⑤	E50-919A-F	224,000	133	⑤ ⑤	E50-919A-N-F	216,000	125			BP22-919E
⑤ ⑤	E50-920A-F	257,000	139	⑤ ⑤	E50-920A-N-F	248,000	131			BP22-920E
⑤ ⑤	E50-921A-F	264,000	144	⑤ ⑤	E50-921A-N-F	256,000	136			BP22-921E
⑤ ⑤	E50-923A-F	283,000	154	⑤ ⑤	E50-923A-N-F	275,000	146			BP22-923E
⑤ ⑤	E50-1014A-F	197,000	127	⑤ ⑤	E50-1014A-N-F	189,000	119			BP22-1014E
⑤ ⑤	E50-1016A-F	204,000	138	⑤ ⑤	E50-1016A-N-F	196,000	130			BP22-1016E
⑤ ⑤	E50-1018A-F	230,000	150	⑤ ⑤	E50-1018A-N-F	221,000	142			BP22-1018E
⑤ ⑤	E50-1019A-F	232,000	156	⑤ ⑤	E50-1019A-N-F	224,000	148			BP22-1019E
⑤ ⑤	E50-1020A-F	276,000	164	⑤ ⑤	E50-1020A-N-F	268,000	156			BP22-1020E
⑤ ⑤	E50-1021A-F	293,000	169	⑤ ⑤	E50-1021A-N-F	284,000	161			BP22-1021E
⑤ ⑤	E50-1023A-F	310,000	181	⑤ ⑤	E50-1023A-N-F	302,000	173			BP22-1023E
⑤ ⑤	E50-1214A-F	237,000	141	⑤ ⑤	E50-1214A-N-F	226,000	132			BP22-1214E
⑤ ⑤	E50-1216A-F	242,000	155	⑤ ⑤	E50-1216A-N-F	231,000	146			BP22-1216E
⑤ ⑤	E50-1218A-F	263,000	169	⑤ ⑤	E50-1218A-N-F	252,000	160			BP22-1218E
⑤ ⑤	E50-1219A-F	270,000	176	⑤ ⑤	E50-1219A-N-F	259,000	167			BP22-1219E
⑤ ⑤	E50-1220A-F	298,000	182	⑤ ⑤	E50-1220A-N-F	287,000	173			BP22-1220E
⑤ ⑤	E50-1221A-F	321,000	189	⑤ ⑤	E50-1221A-N-F	311,000	180			BP22-1221E
⑤ ⑤	E50-1223A-F	338,000	203	⑤ ⑤	E50-1223A-N-F	328,000	194			BP22-1223E
⑤ ⑤	E50-1416A-F	259,000	171	⑤ ⑤	E50-1416A-N-F	248,000	161			BP22-1416E
⑤ ⑤	E50-1418A-F	299,000	187	⑤ ⑤	E50-1418A-N-F	288,000	177			BP22-1418E
⑤ ⑤	E50-1419A-F	320,000	194	⑤ ⑤	E50-1419A-N-F	309,000	184			BP22-1419E
⑤ ⑤	E50-1420A-F	345,000	202	⑤ ⑤	E50-1420A-N-F	334,000	192			BP22-1420E
⑤ ⑤	E50-1421A-F	370,000	210	⑤ ⑤	E50-1421A-N-F	359,000	200			BP22-1421E
⑤ ⑤	E50-1423A-F	407,000	226	⑤ ⑤	E50-1423A-N-F	396,000	216			BP22-1423E
⑤ ⑤	E50-1616A-F	305,000	198	⑤ ⑤	E50-1616A-N-F	294,000	178			BP22-1616E
⑤ ⑤	E50-1618A-F	334,000	205	⑤ ⑤	E50-1618A-N-F	323,000	195			BP22-1618E
⑤ ⑤	E50-1619A-F	349,000	213	⑤ ⑤	E50-1619A-N-F	338,000	203			BP22-1619E
⑤ ⑤	E50-1620A-F	375,000	221	⑤ ⑤	E50-1620A-N-F	365,000	211			BP22-1620E
⑤ ⑤	E50-1621A-F	423,000	230	⑤ ⑤	E50-1621A-N-F	412,000	220			BP22-1621E
⑤ ⑤	E50-1623A-F	454,000	246	⑤ ⑤	E50-1623A-N-F	443,000	236			BP22-1623E

㊤ 代理店様在庫品 ㊥ 物流センター在庫品 ①③⑤⑦ 標準品(納期別) ㊦ 受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例] E50-710A-F → E50-710AC-F となります。

ご注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じて転倒防止などの処理を行ってください。
[関連オプション:L型固定金具、基台安定板(135・136頁)]

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コントロール
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
キャビネット
技術資料