

プラボックス オプション (OPK-A・P-A・OP-A専用)

PCM コン柱用金具

- コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用ください。
- 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセット WST(下記参照)をご利用ください。

材質	鉄
板厚	3.0mm(PCM-0:2.3mm)
表面処理	溶融亜鉛めっき



PCM-5A



[PCM-4取付例]



単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法		摘要	適用機種	取付可能ポール径
				W	製品質量 kg			
○	PCM-0	1,150	金具2本 取付ねじ	64	0.10	幅20mm以下のバンド用	P(OP)10-12(B)(C)A	φ40~φ400mm
○	PCM-1A	1,350		120	0.20	〃	P(OP・OPK)12-1525(B)(C)A	φ60~φ400mm
○	PCM-2	1,500		140	0.24	〃	—	〃
○	PCM-3	2,050		278	0.44	〃	—	φ130~φ400mm
○	PCM-4S	1,900		170	0.29	〃	P(OP)10-22(B)(C)A P(OP・OPK)14-23-16-235(B)(C)A	φ60~φ400mm
○	PCM-4	2,050		200	0.35	〃	P(OP・OPK)12-2525(B)(C)A P(OP・OPK)16-254(B)(C)A	φ130~φ400mm
○	PCM-5S	2,050		320	0.55	〃	—	〃
○	PCM-5A	2,250		370	0.59	〃	P(OP・OPK)16-44・18-43(B)(C)A P(OP・OPK)20-45・20-46(B)(C)A	〃
○	PCM-6A	2,250		470	0.73	〃	P(OP・OPK)18-54(B)(C)A P(OP・OPK)20-55(B)(C)A	〃
○	PCM-7	2,250		250	0.41	〃	P(OP・OPK)14-33(B)(C)A P(OP・OPK)18-35(B)(C)A	〃
○	PCM-8	2,550		315	0.51	〃	P(OP・OPK)16-353(B)(C)A	〃
○	PCM-9	4,050	570	0.93	〃	P(OP・OPK)20-65(B)(C)A	〃	
○	PCM-10	2,700	450	1.0	幅25mm以下のバンド用	P(OP)25-57BA	〃	
○	PCM-11	4,450	750	1.5		P(OP)25-86BA	〃	

WST ステンレスバンドセット PES PESバンドセット



プラボックスなどの軽量キャビネットのポール取付けや配線ケーブルの固定に！ 株式会社須田製作所製

- 電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
- ラチェット式の留具により専用工具が不要です。(ステンレス製WST全機種)

ステンレスバンドセット (ステンレス製)

材質	バンド：SUS304 留具：SUS304
板厚	0.3mm



WST-20-3



[取付例]

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法		適用ポール径	摘要
				長さ	バンド幅		
○	WST-10-1 0.6M	2,850	10本入	600	10	φ85~120mm	配線ケーブルの固定、 表示用看板などの ポール取付け
○	WST-10-1 0.9M	3,200		900			
○	WST-10-1 1.2M	3,500		1,200			
○	WST-10-1 1.5M	3,850		1,500			
○	WST-20-3 0.6M	1,850	5本入	600	20	φ85~120mm	プラボックスなどの軽量 キャビネット、監視カメラ、 小型スピーカなどの ポール取付け
○	WST-20-3 0.9M	2,050		900			
○	WST-20-3 1.2M	2,300		1,200			
○	WST-20-3 1.5M	2,550		1,500			

PESバンドセット (樹脂製)

材質	バンド：PET 留具：POM
板厚	0.5mm



PES-10

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法		適用ポール径	摘要
				長さ	バンド幅		
○	PES-10 0.6M	2,850	10本入	600	10	φ85~120mm	配線ケーブルの固定、 表示用看板などの ポール取付け
○	PES-10 0.9M	3,200		900			
○	PES-10 1.2M	3,500		1,200			
○	PES-10 1.5M	3,850		1,500			

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

関連商品

BP82 危険プレート

P.804



BP82-2K

BP83-3

取扱責任者ラベル

P.805



BP83-3