

オプション・フリーアクセスフロア用基台・FSシリーズ用

〈適用機種一覧表の見方〉

FS 対応可 FS 対応可(注意事項あり) FS 対応不可

- ウイスカ対策に対応!
- コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
- レベル調整タイプ(RDK-FSA)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。
(ただし□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)

フリーアクセスフロア用基台



〈RDK-FS〉

フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ



〈RDK-FSA〉

フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ(FSST用)



〈RDK-FSAT〉

フリーアクセスフロア用基台・連結タイプ



〈RDK-FSJ〉

〔連結例〕

フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ



アジャスタ

フリーアクセスフロア用基台・連結タイプ

〈連結組み合わせ表〉 RDK-FSまたはRDK-FSA RDK-FSJ

連結数	イメージ図	基本タイプ必要数 (RDK-FSまたはRDK-FSA)	連結タイプ必要数 (RDK-FSJ)
単体		1	0
2連結		2	0
3連結		2	1
4連結		3	1
5連結		3	2
6連結		4	2
7連結		4	3

※注意 H=100タイプはRDK-FSJ(連結タイプ)と組み合わせはできません。

RDK-FS フリーアクセスフロア用基台



許容荷重(静荷重)	700kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波100%(818gal)500kg※

※許容荷重、耐震荷重はラック本体の質量を含みません。代表機種(FST100-720 EKN+RDK100-76FSA+RDK100-7FSJ(基台3連結))の当社搭載条件による試験結果です。機種・仕様・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

- ※注意 1.アジャスタはお客様組立となります。
2.アジャスタのプレート部が外形より外に出ますので設置位置にご注意ください。

適用機種

FS FSR FST FSP FSA
FSC FSL FSN FSJ

FSJ FSST FSV FSH FSG JSNA

材質:鉄

納期区分	品名記号 ブラック塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			製品質量 kg	適用機種
			W	H	D		
③	RDK60-61FSN	14,000	600	100	583	8.8	FS60-6□
③	RDK70-61FSN	15,000			683	9.2	FS70-6□
③	RDK80-61FSN	15,500			783	9.6	FS80-6□
③	RDK90-61FSN	16,500			883	10.1	FS90-6□
③	RDK100-61FSN	17,500			983	10.5	FS100-6□
③	RDK110-61FSN	21,500			1,083	10.9	FS110-6□
◎	RDK60-71FSN	14,000	700	100	583	9.4	FS60-7□
◎	RDK70-71FSN	15,000			683	9.8	FS70-7□
◎	RDK80-71FSN	15,500			783	10.3	FS80-7□
◎	RDK90-71FSN	16,500			883	10.7	FS90-7□
◎	RDK100-71FSN	17,500			983	11.1	FS100-7□
③	RDK110-71FSN	21,500			1,083	11.5	FS110-7□
③	RDK60-81FSN	14,000	800	100	583	10.1	FS60-8□
③	RDK70-81FSN	15,000			683	10.5	FS70-8□
③	RDK80-81FSN	15,500			783	10.9	FS80-8□
③	RDK90-81FSN	16,500			883	11.3	FS90-8□
③	RDK100-81FSN	17,500			983	11.8	FS100-8□
③	RDK110-81FSN	21,500			1,083	12.2	FS110-8□

納期区分	品名記号 ブラック塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			製品質量 kg	適用機種
			W	H	D		
③	RDK60-61FSF	20,000	600	100	583	15.3	FS60-6□
③	RDK70-61FSF	20,500			683	16.1	FS70-6□
③	RDK80-61FSF	21,500			783	16.9	FS80-6□
③	RDK90-61FSF	22,500			883	17.7	FS90-6□
③	RDK100-61FSF	23,000			983	18.5	FS100-6□
③	RDK110-61FSF	28,500			1,083	19.3	FS110-6□
③	RDK60-71FSF	20,000	700	100	583	16.4	FS60-7□
③	RDK70-71FSF	20,500			683	17.2	FS70-7□
③	RDK80-71FSF	21,500			783	18.0	FS80-7□
③	RDK90-71FSF	22,500			883	18.7	FS90-7□
③	RDK100-71FSF	23,000			983	19.5	FS100-7□
③	RDK110-71FSF	28,500			1,083	20.3	FS110-7□
③	RDK60-81FSF	20,000	800	100	583	17.5	FS60-8□
③	RDK70-81FSF	20,500			683	18.3	FS70-8□
③	RDK80-81FSF	21,500			783	19.0	FS80-8□
③	RDK90-81FSF	22,500			883	19.8	FS90-8□
③	RDK100-81FSF	23,000			983	20.6	FS100-8□
③	RDK110-81FSF	28,500			1,083	21.4	FS110-8□

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

※注意 上記商品は、数量などにより別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。