

RD ラックオプション(設置用)

RD71 アイボルト RoHS

移動および据え付け時に!



RD71-12

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法 mm		材質	表面処理	許容質量 kg	製品質量 kg	摘要	適用機種
				L1	L2						
◎	RD71-12	3,900	4コ入	51	22	鉄	クロメートめっき	2コ45°吊りで220kg	0.4	M12	(D)ARC、(D)FR
◎	RD71-16	4,250	〃	60	35			2コ45°吊りで450kg	1.1	M16	FSシリーズ(組替仕様FS-TBで対応)、FSV、FSH、FSNA、AHシリーズ、FCシリーズ

■FSBはアイボルトを標準装備しています。FSV・FSH・FSNA・AH・FCは直接取付可能です。FSCに使用される場合は別途お問い合わせください。 □

RD72 キャスター RoHS

ラックの移動用に!

- ラックの質量に合わせて7種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。
- 許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。



納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法 mm	車輪材質	車径	許容質量 kg	製品質量 kg	摘要	適用機種
◎	RD72-5	2,300	2コ入	58	ナイロン	φ50	60/1コ	0.4	ストッパー無	FLシリーズ、FKシリーズ
◎	RD72-5S	3,200	〃	〃		〃	〃	0.5	ストッパー付	
◎	RD72-6	3,200	〃	69	〃	φ60	80/1コ	0.5	ストッパー無	FLシリーズ、FKシリーズ、FOS、FOD
◎	RD72-6S	3,900	〃	〃		〃	〃	0.7	ストッパー付	
◎	RD72-6H	4,950	〃	79.5	〃	φ60	150/1コ	0.5	ストッパー無	FSシリーズ(基台組替仕様・ベース付タイプの場合)、(D)ARC、(D)FR
◎	RD72-6HS	6,400	〃	〃		〃	〃	0.6	ストッパー付	
◎	RD72-6T	8,800	〃	90	〃	φ65	300/1コ	1.8	ストッパー無	AHシリーズ、FSB
◎	RD72-6TS	10,500	〃	〃		〃	〃	2.2	ストッパー付	
◎	RD72-7	4,950	〃	93	〃	φ75	80/1コ	0.6	ストッパー無	FSシリーズ(基台組替仕様・ベース付タイプの場合)、(D)ARC、(D)FR
◎	RD72-7S	6,400	〃	〃		〃	〃	0.7	ストッパー付	
◎	RD72-10	10,500	〃	132	〃	φ100	100/1コ	1.6	ストッパー無	FSB
◎	RD72-10S	11,000	〃	〃		〃	〃	1.8	ストッパー付	
◎	RD72-10W	8,800	〃	134	〃	φ100	100/1コ	1.3	ストッパー無	FZシリーズ
◎	RD72-10WS	9,600	〃	〃		〃	〃	1.4	ストッパー付	

- 【注意】
- 1.FSシリーズ(基台組替仕様・ベース付タイプの場合)はレベルフット(RD73)と同時取付けでご利用ください。 品名記号の末尾Sタイプがストッパー付です。 □
 - 2.FSシリーズ(FSA、FSBは除く)はねじ加工(M6)をすることによりRD72-6H(S)・7(S)が取付可能です。(下穴はあいています。)
 - 3.スチールラック((D)FR)はねじ加工(M6)をすることによりRD72-6T(S)・10(S)が取付可能です。(下穴はあいています。)
 - 4.FSシリーズはレベルフットとキャスターの同時取付けの場合はRD72-6H(S)+RD73-9のみ取付可能です。ただし、FSBはRD72-10(S)+RD73-13のみ取付可能です。
 - 5.適正荷重=4(キャスター数)×許容質量×0.75(偏荷重や多少の衝撃を考慮)以内で使用してください。
 - 6.RD72-10W・10WSについて、適用機種はヨコ、フカサ共に600mm~800mmの屋内FZです。キャビネットも含めた総質量320kg以内でご利用ください。

■FST、FSST、FSG、FSV、FSNA、FLMは除く。

■上記一部商品は、2015年12月より仕様変更のため、製品質量を変更させていただきましたのでご了承ください。

RD721 レベルキャスター RoHS

ラック本体の移動と固定が1台で可能!

- レベルフットとキャスターが兼用されていますのでコンパクトです。
- レベルフット部は接地面が大きく防振ゴム付きですので、安定性にすぐれ、耐油性、耐候性にもすぐれています。



RD721-7L

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法 mm	車輪材質	車径	許容質量 kg	レベル調節量	製品質量 kg	適用機種
◎	RD721-7L	49,500	4コ入	120	ナイロン	φ75	100/1コ	17	1.7	FSB、FSシリーズ(基台組替仕様・ベース付タイプの場合)※、(D)FR※

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

※ねじ加工(M6)により取付可能です。 □