

THR-Y(D) HUB収納キャビネット (19型ヨコ置きタイプ)

屋内・屋外兼用
保護等級
IP44
(THR-T)

屋外用
保護等級
IP44
(THR-TD)

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(鹽・アルカリ)
120h

RoHS

低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆

ハンドル
鍵違い
対応
(323頁)

粉体塗装

防塵・防水パッキン付タイプ (THR-Y)

防塵・防水パッキン付の19型マウント機器収納キャビネット・ヨコ置きタイプ！

屋外遮光板付タイプ (THR-YD)

デジタルレコーダやメディアコンバータなどの収納に適した、屋外用19型マウント機器収納キャビネット・ヨコ置きタイプ！

- 19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。
(19型マウントアングル付)
棚板などのラックオプションも一部取付け可能です。
- マンションの軒下、階段下、工場内の設置に適しています。
(THR-Y)
- 内部機器の発熱を効率よく放熱するためのファンとステンレス製ルーバーが付いています。
- ファンは低騒音・防湿タイプを採用しています。
- ファンのON・OFFが自動で行える温度調節器付でキャビネット内の最適な温度管理を行うことができ、同時に経済的な省エネ運転が行えます。
- ファン・温度調節器などは配線済みでわずらわしい配線作業が不要です。
- 屋外遮光板付タイプは遮光板により直射日光による内部温度上昇を抑えます。(THR-YD)

関連商品

RCP | RCJ | 屋外用熱対策通信キャビネット (冷キャビ) (201~208頁)

19型ヨコ置き



● 19型ヨコ置きタイプ

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能ユニット	搭載可能熱量※ W	搭載可能質量 kg	製品質量 kg	摘要
			ヨコ	タテ	フカサ					
◎	THR40-76YC-F	158,000	700	600	400	10U	120	40	34.1	ステンレス製ルーバー付(SLS-17BFクリーム色タイプ×4コ) 低騒音・防湿型ファン付(排気用×2コ) 可変式温度調節器ユニットタイプ付(PTV-M61AU) 19型マウントユニット付
◎	THR40-78YC-F	174,000	700	800	400	15U	125	60	41.1	

U=44.45

屋内・屋外兼用 IP44

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日塗工J22-90B

単位: mm

19型ヨコ置き



● 19型ヨコ置きタイプ・屋外遮光板付

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能ユニット	搭載可能熱量※ W	搭載可能質量 kg	製品質量 kg	摘要
			ヨコ	タテ	フカサ					
◎	THR40-76YDC-F	182,000	760	643	430	10U	140	40	42.7	ステンレス製ルーバー付(SLS-17BFクリーム色タイプ×4コ) 低騒音・防湿型ファン付(排気用×2コ) 可変式温度調節器ユニットタイプ付(PTV-M61AU) 19型マウントユニット付
◎	THR40-78YDC-F	198,000	760	843	430	15U	155	60	51.7	

U=44.45

屋外用 IP44

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日塗工J22-90B

単位: mm

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

※搭載可能熱量は、キャビネット外気温35℃、キャビネット内許容温度45℃での日射の影響を考慮した計算値(目安)です。

[低騒音・防湿型盤用換気扇仕様]

定格電圧 V	周波数 Hz	定格電流 A	起動電流 A	入力 W	使用温度 °C	使用湿度 %	最大風量 m ³ /min	最大静圧 pa	騒音(A特性) dB
AC100	50/60	0.15/0.13	0.16/0.14	13/12	-10~+60	95以下	0.58/0.57	31/27	約38/38

[可変式温度調節器ユニットタイプ(PTV-M61AU)仕様]

品名記号	温度定格		摘要
	設定範囲	ON-OFF温度 温度公差	
PTV-M61AU	0~+60°C	約7K(°C) ±4K(°C)	a接点 (動作時ON、復帰時OFF)

- ◎注意 1.最大風量、最大静圧の測定方法は、ダブルチャンバー方式です。 4.最大風量、最大静圧、騒音はルーバーおよびフィルタ実装時の値です。
2.定格電圧は単相(50/60Hz)です。
3.フィルタは、ポリエステル製、除塵率80%