




ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

スリーエム  Scotch Vinyl Tape
3M  アメリカ
“スコッチ”耐熱・耐色・難燃ビニールテープ35”  別作可能

同商品群
在庫数 197アイテム



35シリーズ



- 特長**
- 鉛フリータイプです。
 - 高温環境における使用が可能です。
 - 紫外線による耐色性に優れています。
- 用途**
- 屋外での長時間の使用。
 - 各種電線、ケーブル、配管などの識別。
 - 電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。
 - 耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。
- 仕様**
- 粘着力:2.2N/10mm
 - 引張強度:30N/10mm
 - 使用温度範囲:0~105°C
 - UL・CSA規格適合品
- 材質**
- 基材:ポリ塩化ビニール樹脂
 - 粘着剤:ゴム系
- 製造国**
- アメリカ

19mm幅

発注単位1巻 (価格改定日 19.08) スリーエム ジャパン(株)[273497]										発注単位1巻 (価格改定日 19.08) スリーエム ジャパン(株)[273497]									
発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)	発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
327-6457	35 RED	¥538	¥720	赤	19×20	0.18	1	120	830(50)	327-6503	35 ORA	¥538	¥720	オレンジ	19×20	0.18	1	120	887(45)
327-6465	35 GRE	¥538	¥720	緑	19×20	0.18	1	120	397(89)	327-6511	35 BLU	¥538	¥720	青	19×20	0.18	1	120	641(86)
327-6473	35 YEL	¥538	¥720	黄	19×20	0.18	1	120	612(81)	327-6520	35 WHI	¥538	¥720	白	19×20	0.18	1	120	1965(88)
327-6481	35 GRA	¥538	¥720	グレー	19×20	0.18	1	120	1026(112)	327-6538	35 VIO	¥538	¥720	紫	19×20	0.18	1	120	1005(155)
327-6490	35 BRO	¥538	¥720	茶	19×20	0.18	1	120	485(56)										

38mm幅

発注単位1巻 (価格改定日 19.08) スリーエム ジャパン(株)[604140]										発注単位1巻 (価格改定日 19.08) スリーエム ジャパン(株)[604140]									
発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)	梱包数:50巻	発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)	梱包数:40巻
799-1398	35 RED 38X20	¥1,100	¥1,450	赤	38×20	0.18	180	102(53)		799-1401	35 RED 50X20	¥1,410	¥1,900	赤	50×20	0.18	240	287(148)	
799-1355	35 GRE 38X20	¥1,100	¥1,450	緑	38×20	0.18	180	40(100)		799-1363	35 GRE 50X20	¥1,410	¥1,900	緑	50×20	0.18	240	136(290)	
799-1452	35 YEL 38X20	¥1,100	¥1,450	黄	38×20	0.18	180	82(72)		799-1461	35 YEL 50X20	¥1,410	¥1,900	黄	50×20	0.18	240	253(62)	
799-1339	35 GRA 38X20	¥1,100	¥1,450	グレー	38×20	0.18	180	105(153)		799-1347	35 GRA 50X20	¥1,410	¥1,900	グレー	50×20	0.18	240	391(115)	
799-1312	35 BRO 38X20	¥1,100	¥1,450	茶	38×20	0.18	180	96(70)		799-1321	35 BRO 50X20	¥1,410	¥1,900	茶	50×20	0.18	240	307(89)	
799-1371	35 ORA 38X20	¥1,100	¥1,450	オレンジ	38×20	0.18	180	108(56)		799-1380	35 ORA 50X20	¥1,410	¥1,900	オレンジ	50×20	0.18	240	266(151)	
799-1291	35 BLU 38X20	¥1,100	¥1,450	青	38×20	0.18	180	42(60)		799-1304	35 BLU 50X20	¥1,410	¥1,900	青	50×20	0.18	240	132(86)	
799-1436	35 WHI 38X20	¥1,100	¥1,450	白	38×20	0.18	180	63(102)		799-1444	35 WHI 50X20	¥1,410	¥1,900	白	50×20	0.18	240	218(86)	
799-1410	35 VIO 38X20	¥1,100	¥1,450	紫	38×20	0.18	180	178(105)		799-1428	35 VIO 50X20	¥1,410	¥1,900	紫	50×20	0.18	240	202(97)	





35 MC (マルチカラーパック)

マルチカラーパック セット内容 ●赤・白・黄・青・緑 各1色

発注単位1パック (価格改定日 19.08) スリーエム ジャパン(株)[273497]									
発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)	実績(前年比%)
356-2492	35 MC	¥825	¥1,000	12.7×6.09	0.177	1	140	727(84)	

☎商品のお問い合わせ:0570-012-321 <http://www.mmm.co.jp/electro/index.html>

日東電工  De-lead type Vinyl Tape
Nitto  日本 **脱鉛タイプビニールテープ**

同商品群
在庫数 64アイテム



21-50シリーズ

- 特長**
- 有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
 - 電気絶縁性に非常に優れています。
 - 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
 - 耐寒性に優れ、-10°Cにおいても粘着力は低下しません。
- 用途**
- 配線工事。
 - 機械工具の絶縁用。
- 仕様**
- 粘着力:1.31N/10mm
 - 引張強度:33.1N/10mm以上
 - 使用温度範囲:-10~90°C
 - 厚さ:0.2mm
- 材質**
- 基材:軟質塩化ビニールフィルム
 - 粘着剤:ゴム系
- 製造国**
- 中国

1巻あたり目安単価	
21-25	¥ 210
21-50	¥ 473
21-75	¥ 786
21-100	¥ 1,072

発注単位1パック (価格改定日 19.08) 日東電工(株)[720101]										発注単位1パック (価格改定日 19.08) 日東電工(株)[720101]									
発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	色	幅×長さ(mm×m)	パック入数(巻)	梱包数(パック)	質量(kg)	実績(前年比%)	発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	色	幅×長さ(mm×m)	パック入数(巻)	梱包数(パック)	質量(kg)	実績(前年比%)
171-7543	21-25BK	¥1,680	オープン	黒	25×20	8	20	1.25	1437(330)	114-1274	21-75BK	¥1,571	オープン	黒	75×20	2	20	0.75	1198(164)
171-7548	21-25W	¥1,680	オープン	白	25×20	8	20	1.25	1307(197)	114-1279	21-75W	¥1,571	オープン	白	75×20	2	20	0.75	1345(159)
171-7544	21-25GN	¥1,680	オープン	緑	25×20	8	20	1.25	1204(115)	114-1275	21-75GN	¥1,571	オープン	緑	75×20	2	20	0.75	59(78)
171-7549	21-25Y	¥1,680	オープン	黄	25×20	8	20	1.25	934(232)	114-1280	21-75Y	¥1,571	オープン	黄	75×20	2	20	0.75	356(70)
171-7542	21-25B	¥1,680	オープン	青	25×20	8	20	1.25	699(247)	114-1273	21-75B	¥1,571	オープン	青	75×20	2	20	0.75	199(84)
171-7545	21-25GY	¥1,680	オープン	灰	25×20	8	20	1.25	1171(194)	114-1276	21-75GY	¥1,571	オープン	灰	75×20	2	20	0.75	552(133)
171-7546	21-25R	¥1,680	オープン	赤	25×20	8	20	1.25	780(300)	114-1277	21-75R	¥1,571	オープン	赤	75×20	2	20	0.75	1182(120)
171-7547	21-25TM	¥1,680	オープン	透明	25×20	8	20	1.25	777(300)	114-1278	21-75TM	¥1,571	オープン	透明	75×20	2	20	0.75	434(90)
126-2408	21-50BK	¥1,890	オープン	黒	50×20	4	20	1.00	5887(97)	469-4571	21-100BK	¥2,143	オープン	黒	100×20	2	20	1.00	345(84)
126-2360	21-50W	¥1,890	オープン	白	50×20	4	20	1.00	7540(86)	469-4627	21-100W	¥2,143	オープン	白	100×20	2	20	1.00	467(54)
126-2424	21-50GN	¥1,890	オープン	緑	50×20	4	20	1.00	1516(91)	469-4589	21-100GN	¥2,143	オープン	緑	100×20	2	20	1.00	180(91)
126-2394	21-50Y	¥1,890	オープン	黄	50×20	4	20	1.00	5519(107)	469-4635	21-100Y	¥2,143	オープン	黄	100×20	2	20	1.00	510(90)
126-2386	21-50B	¥1,890	オープン	青	50×20	4	20	1.00	3393(104)	469-4562	21-100B	¥2,143	オープン	青	100×20	2	20	1.00	317(80)
126-2416	21-50GY	¥1,890	オープン	灰	50×20	4	20	1.00	5888(98)	469-4597	21-100GY	¥2,143	オープン	灰	100×20	2	20	1.00	289(77)
126-2378	21-50R	¥1,890	オープン	赤	50×20	4	20	1.00	3855(93)	469-4601	21-100R	¥2,143	オープン	赤	100×20	2	20	1.00	371(151)
126-2432	21-50TM	¥1,890	オープン	透明	50×20	4	20	1.00	4109(89)	469-4619	21-100TM	¥2,143	オープン	透明	100×20	2	20	1.00	755(85)

☎商品のお問い合わせ:0120-640-450 <http://www.nitto-lmaterials.com/>

テープ用品

梱包用テープ

事務用テープ

装飾テープ

セキュリティテープ

テープカッター

バッグシラー

仮止め・結束テープ

養生テープ

マスキングテープ

汎用両面テープ

工業用・プロ用両面テープ

絶縁テープ

自己融着テープ

導電性テープ

シールテープ

配管テープ

補修テープ

気密防水テープ

すきまテープ

保護テープ

すべり止めテープ

ラインテープ

反射テープ

蓄光テープ

表示テープ